

PHILIPS

卤素灯

X-tremeVision Plus

灯泡类型：H1

每包 1 个

12 伏，55 瓦



12258XVPB1



感觉更安全，驾驶更安心

光量增加 130%，看的更远，反应更快

飞利浦新极劲光 Plus 汽车灯泡是您在法定限度内能买到的超亮车灯之一。视野增加 130%，辅以出色光束长度。让您看得远，反应快，提高驾驶安全性。

高光量，高性能

- 亮度增强高达 130%，看的地方变远，反应增快
- 明亮的灯泡之一：优质灯光效果
- 可在道路上合法使用的超安全车头灯

增强的亮度

- 白光显著增亮，提升舒适度和安全性
- 出色的对比度，带来舒适的驾驶体验
- 卓越光束品质和灯光效果

最佳使用寿命

- 性能意味着增加光线和延长使用寿命
- 确保安全使用寿命，让您能够看清前路亦被注视

产品亮点

法定限度内最安全的车灯



到目前为止，飞利浦新极劲光 Plus 是您在法定限度内超安全、便捷及高效的车头灯升级方式。该款车头灯均完全获得 ECE 认证。

确保安全使用寿命

对您和您的汽车来说，每个潜在的零部件故障都极具风险。对于车头灯来说尤其如此。每个破损的车头灯都会降低您以及迎面而来车辆的可视性和安全性。飞利浦 X-tremeVision plus 专为确保持久可靠的使用寿命而优化。让您能够看清前路亦被注视，使用寿命远超任何其他高性能灯泡。

卓越光束品质

飞利浦 X-tremeVision plus 集更多光量及更高的色温于一身，可产生堪称卤素灯领域性能最佳的光束之一。

额外光线，超长使用寿命

飞利浦 X-tremeVision plus 车头灯专为实现卓越而制造，可在不牺牲使用寿命的情况下，产生很明亮的光，亮度最高增强 130%。飞利浦 X-tremeVision 的使用寿命长达 450 小时*。（*在 13.2 伏标准电压下对 H4 和 H7 进行测试）

出色的对比度，驾驶更舒适

飞利浦 X-tremeVision plus 车头灯具有更高的色温（在 H1、H4 和 H7 中提供），使您的眼睛可以能够集中注意力，察觉到远处的对比差别。这使得天黑之后的驾驶体验变得舒适，安全。

最明亮的灯泡之一

凭借其优化的高精度灯丝设计和几何形状、13 巴高压充气、高精密涂层和优质抗紫外线石英玻璃，飞利浦 X-tremeVision plus 车头灯树立了汽车照明的新里程碑。这些车灯专为实现优质性能和无与伦比的视野而精心设计。

看得更远，反应更快

远距离的理想照明尤为重要 - 通常介于车前 75-100 米之间的距离。飞利浦 X-tremeVision plus 亮度提高达 130%，显著提高您的可见度。与其他大多数卤素车头灯相比，这能帮您提前看清障碍物，发现任何潜在危险。

白光显著增亮

与普通车头灯相比，明亮白光 (3500 K) 显著增亮。飞利浦的专利梯度涂层技术 TM 可产生更强大的光照效果。因此，您可以享受到高明亮度的照明性能之一，以及极为舒适的夜间驾驶体验。

规格

包装数据

EAN1: 8727900373806

EAN3: 8727900373813

包装类型: B11

产品描述

技术: 卤素灯

应用: 附加远光灯, 远光灯, 近光灯

范围: 新极劲光 Plus

类型: H1

ECE 认证

规格: H1 新极劲光 Plus

底座: P14.5s

ECE 标志: E1 21P

电子特性

额定功率: 55 瓦

电压: 12 伏

市场规格

使用效果: 亮度更高

产品亮点: 光量增加 130%

灯光特征

色温: 3500 K

流明: 1550 ±15%

订购信息

订单输入: 12258XVPB1

订购代码: 37380630

外包装信息

每件毛重: 300 克

高度: 14.6 厘米

长度: 20.1 厘米

宽度: 14.4 厘米

包装产品信息

每件毛重: 30 克

高度: 12.9 厘米

长度: 9.5 厘米

每件净重: 6 克

宽度: 2.7 厘米

包装数量 / MOQ: 10

寿命

寿命: B3/Tc = 200/350

