

# PHILIPS

汽车车头灯灯泡

X-tremeVision

灯泡类型：H1

每包 2 个

12 伏，55 瓦



12258XVS2



## 感觉更安全，驾驶更安心 增强路上视野

飞利浦 X-tremeVision 卤素车头灯可使视野提升 100%。X-tremeVision 采用尖端技术，可实现优质亮光，其符合 ECE 认证，可在道路上合法使用。

### 视野提升 100%，可实现最大可视性\*

- 视野提升 100%，看得更远，反应更快

### 通过增强可视性，提高安全性

- 增加的驾驶舒适度和安全性

### 完全符合道路法规的白光型车灯

- 符合 ECE 认证高质量标准

### 高品质、超久耐用的车头灯

- 飞利浦是主要汽车制造商的选择
- 同时更换两个车前灯，实现更高的安全性
- 屡获殊荣的汽车灯制造商
- 飞利浦汽车灯均采用高质量的石英玻璃制造^
- 飞利浦汽车灯高度抗湿^
- 飞利浦汽车灯高度抗紫外线
- 种类齐全的 12 伏灯泡，适合所有功能

# 产品亮点

## 驾驶可视性增加 100%

基于独特的产品设计，X-tremeVision 可在道路上提供极致亮光

## 高质量和可见度

由于可提早识别障碍物和交通标志，X-tremeVision 可让驾驶员更快地作出反应。光是驾驶体验的基本组成部分，光是预防事故的关键部分。这款产品通过增加整体可见度和道路照明来主动防止事故发生。

## ECE 认证

X-tremeVision 完全符合 ECE 认证，可在道路上合法使用。

## 专为多用途而设计



哪种 12 伏灯泡适合哪种功能？飞利浦汽车提供了所有汽车专用功能：远光灯、近光灯、前雾灯、前指示灯、侧指示灯、后指示灯、刹车灯、倒车灯、后雾灯、牌照灯、后位/停车灯、室内灯。

## 成对更换



强烈建议成对更换，以获得均衡的灯光效果

## 汽车制造商的选择



近100年来，飞利浦的技术创新一直引领汽车照明市场，推动行业技术的不断变革与发展。目前，欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆采用飞利浦汽车照明解决方案。

## 备受赞赏的汽车灯



我们的汽车灯经常受到汽车专家的交口称赞。


## 高品质的石英玻璃



抗紫外线石英玻璃的强度比硬质玻璃更大，高度耐受极限温度且高度抗震，从而消除爆裂的风险。飞利浦石英玻璃灯（灯丝 2650°C，玻璃 800°C）

能够承受剧烈的热冲击。由于能够承受灯内压力增大，因此抗紫外线石英玻璃能够实现更强劲的光照效果。^适用于多种灯泡类型。

## 抗湿性



灯泡点亮时，只有石英玻璃制成的灯泡（灯丝 2650°C，玻璃 800°C）才能抵抗热冲击：例如，如果一滴冷水接触到热灯泡会发生什么？当您带着破损的车头灯装置驶过水面时就可能发生这种情况。^适用于多种灯泡类型

## 抗紫外线



飞利浦特殊的防紫外线涂层技术可保护车头灯，使其免受有害的紫外线辐射，这使得飞利浦紫外线涂层石英玻璃非常适合所有驾驶条件，同时保证车头灯的使用寿命。

# 规格

## 包装数据

包装类型: S2

EAN1: 8727900360646

EAN3: 8727900360653

## 电子特性

电压: 12 伏

额定功率: 55 瓦

## 寿命

寿命: 350 小时

## 灯光特征

流明: 1550 ±15% lm

## 订购信息

订单输入: 12258XVS2

订购代码: 36064628

## 外包装信息

每件毛重: 0.362 千克

高度: 14 厘米

长度: 29.6 厘米

宽度: 11.6 厘米

## 产品描述

类型: H1

应用: 远光灯, 前雾灯, 近光灯

规格: H1 X-tremeVision

ECE 认证

范围: 极劲光

技术: 卤素灯

基座: P14,5s

## 包装产品信息

每件毛重: 36.2 克

高度: 12.62 厘米

长度: 10.6 厘米

每件净重: 5.95 克

包装数量 / MOQ: 10

宽度: 5.6 厘米

## 市场规格

使用效果: 亮度更高

产品亮点: 视野增加 100%

