

PHILIPS

卤素灯

X-tremeVision Plus

灯泡类型：H4

每包 2 个

12 伏，55 瓦



12342XVPS2



感觉安全，驾驶安心

光量增加 130%，看的地方变远，反应增快

飞利浦新极劲光 Plus 汽车灯泡是您在法定限度内能买到的超亮车灯之一。视野增加 130%，辅以出色光束长度，超越其他大多数车灯。让您看的地方变远，反应增快，驾驶安全性提升。

高光量，高性能

- 亮度增强高达 130%，看得远，反应快
- 明亮的灯泡之一：优质灯光效果
- 可在道路上合法使用的最安全车头灯

增强的亮度

- 白光显著增亮，提升舒适度和安全性
- 出色的对比度，带来舒适的驾驶体验
- 卓越光束品质和灯光效果

增加使用寿命

- 性能意味着光线增多和使用寿命变长
- 确保安全使用寿命，让您能够看清前路亦被注视

产品亮点

法定限度内超安全的车灯



到目前为止，飞利浦新极劲光 Plus 是您在法定限度内最安全、便捷及高效的车头灯升级方式。该款车头灯均完全获得 ECE 认证。

确保安全使用寿命

对您和您的汽车来说，每个潜在的零部件故障都极具风险。对于车头灯来说尤其如此。每个破损的车头灯都会降低您以及迎面而来车辆的可视性和安全性。飞利浦 X-tremeVision plus 专为确保持久可靠的使用寿命而优化。让您能够看清前路亦被注视，使用寿命远超任何其他高性能灯泡。

卓越光束品质

飞利浦 X-tremeVision plus 集更多光量及更高的色温于一身，可产生堪称卤素灯领域性能出类拔萃的光束之一。

额外光线，超长使用寿命

飞利浦 X-tremeVision plus 车头灯专为实现卓越而制造，可在不牺牲使用寿命的情况下，产生更明亮的光，亮度可以增强 130%。飞利浦 X-

tremeVision 的使用寿命长达 450 小时*，远远高于同类产品竞争对手的解决方案。（*在 13.2 伏标准电压下对 H4 和 H7 进行测试）

出色的对比度，驾驶更舒适

飞利浦 X-tremeVision plus 车头灯具有较高的色温（在 H1、H4 和 H7 中提供），使您的眼睛可以更好地集中注意力，察觉到远处的对比差别。这使得天黑之后的驾驶体验舒适度和安全性提升。

明亮的灯泡之一

凭借其优化的高精度灯丝设计和几何形状、13 巴高压充气、高精密涂层和优质抗紫外线石英玻璃，飞利浦 X-tremeVision plus 车头灯树立了汽车照明的新里程碑。这些车灯专为实现优质性能和无与伦比的视野而精心设计。

看得更远，反应更快

远距离的理想照明尤为重要 - 通常介于车前 75-100 米之间的距离。飞利浦 X-tremeVision plus 亮度提高达 130%，显著提高您的可见度。与其他大多数卤素车头灯相比，这能帮您提前看清障碍物，发现任何潜在危险。

白光显著增亮

与普通车头灯相比，明亮白光 (3500 K) 显著增亮。飞利浦的梯度涂层技术 TM 可产生强大的光照效果。因此，您可以享受到非常明亮的照明性能，以及舒适的夜间驾驶体验。

包装数据

EAN1: 8711500221223
EAN3: 8711500221230
包装类型: S2

产品描述

技术: 卤素灯
应用: 附加远光灯, 远光灯, 近光灯
范围: 新极劲光 Plus
类型: H4
ECE 认证
规格: H4 新极劲光 Plus
底座: P43t-38
ECE 标志: E1 2C3

电子特性

额定功率: 60 瓦 / 55 瓦
电压: 12 伏

市场规格

使用效果: 亮度更高
产品亮点: 光量增加 130%

灯光特征

色温: 3500 K
流明: 1650 ± 15%

订购信息

订单输入: 12342XVPS2
订购代码: 37378330

外包装信息

每件毛重: 2450 克
高度: 12.6 厘米
长度: 27.6 厘米
宽度: 22.8 厘米

包装产品信息

每件毛重: 122.5 克
高度: 10.9 厘米
长度: 10.9 厘米
每件净重: 22 克
宽度: 5.3 厘米
包装数量 / MOQ: 20

寿命

寿命: 600 小时

