



Philips X-tremeUltinon
LED
信号灯泡

LED-T20-RED [~W21/W]

灯泡数量: 2
12 伏, 红色高强度
停止

12768X2

更明亮，更时尚

强烈、持久和生动的 LED 信号

为了安全和现代感地驾驶，更改为高强度红色飞利浦 X-tremeUltinon LED 刹车灯 [~P21W]。它们强劲、精确且造型美观，因此，您可以安全、时尚地发出信号。

格调升级

- 升级您的车灯，升级您的格调

光导漫射表现出众

- 均匀光线发散，增强可视性

更明亮的 LED 外饰灯

- 提供更明亮的室外照明，发送您意图的信号

飞利浦卓越品质

- 最高质量级别的飞利浦汽车照明
- 轻松安装并兼容具有许多车型

PHILIPS

信号灯泡

LED-T20-RED [~W21W] 灯泡数量: 2, 12 伏, 红色高强度, 停止

规格

市场规格

- 使用效果: 最大限度确保行车安全和时尚出行体验
- 产品亮点: 12 年使用寿命, 高强度明亮 LED 车灯, 快速响应时间

产品描述

- 应用: 停车灯, 尾灯
- 基座: WX3x 16d
- 色温: 红色
- ECE 认证: 否
- 使用寿命: 12 年
- 流明 [lm]: 75
- ECE 标志: -
- 范围: X-tremeUltinon LED
- 技术: LED

- 类型: T20, W21/5
- 电压 [V]: 12
- 功率 [W]: TBD

光学特性

- 流明: 75 流明 / 15 流明

电子特性

- 额定功率: 1.97 瓦 / 0.4 瓦

物流信息

- 箱规: X2
- 参考: 12768X2
- 订购代码 (日本): 38775930
- EAN (日本): 8727900387759

12768X2

产品亮点

汽车级品质

技术先进的飞利浦照明闻名于汽车行业, 并具有 100 多年的历史。飞利浦汽车级质量的产品遵循严格的质量控制流程 (包括适用 ISO 规范) 设计和开发, 保持始终如一高生产标准。大型汽车制造商选择飞利浦灯泡是因为当您购买飞利浦产品时您购买的是质量。您就可以获得强劲的强光和精确的光束性能。您就获得高端大气的风格。而且您通过高级 LED 照明系统获得更安全、更平稳、更愉快的驾驶体验。

明亮且生动的信号

发送您车辆的预期移动意图对您的安全至关重要。为了避免碰撞, 他人需要知道您正在做什么。当天气条件恶劣, 能见度降低时, 更需要提供明亮且生动的信号。飞利浦 X-tremeUltinon LED 信号灯为您提供明亮的日光效果和高达 6000K 倒车灯和示廓灯灯光。具有更明亮的色彩, 用于转向和停止应用, 提供即刻亮起的 LED 及均匀和良好的直射光效果, 可使其他驾驶员有至关重要的额外时间来对您的移动作出反应。

准备就绪, 持续平稳, 安装成功!

其设计可轻松安装在兼容的车辆上, 驾驶员具有一定的保养经验即可轻松升级兼容车头灯。但是我们建议由专业技工安装新的飞利浦 LED 车头灯 - 他们将会确保您能够随时准备出发。尽管这些车头灯可以与广泛的现有车型兼容, 但并非所有类型的汽车都受支持。

时尚的信号颜色

室外照明的主要目的在于帮助您看清前路亦被注视, 您没有理由不同时做到令人赏心悦目。如果您希望在不购买一辆更新汽车的情况下升级您的格调, 则将外部照明更换为 LED 是一种省钱的好办法。升级您的外部照明, 采用明亮的红色刹车灯和鲜艳的琥珀色转向信号和明亮的白色示廓和倒车灯。您的汽车是您身份的体现, 使用飞利浦外部信号 LED 灯彰显您的格调。

均匀光线发散

飞利浦 LED 外部照明系列专为更智能地分布光线而设计, 以确保在您需要之处 (无论倒车、停止或信号) 投射外部信号灯。提供广角和均匀的光导漫射, 不仅使您可以更清晰地查看道路状况, 还可使其他驾驶员更好地看到您。



发行日期 2023-11-15

版本: 15.15.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 请确保依照当地交通法规使用替换式 LED 车灯, 若有违反相关法规需自行负责。