

# PHILIPS

## 卤素灯

DiamondVision

灯泡类型：H7

每包 2 个

12 伏，55 瓦

风格



12972DVS2



## 驾驶亦时尚

### 5000K 极致白光

飞利浦 蓝钻之光系列 升级型卤素车头灯产生高达 5000K 时尚白光。产品采用特殊设计的蓝色涂层，让您的爱车脱颖而出。

#### 时尚白光，脱颖而出

- 酷炫优雅的车头灯

#### 高品质、超久耐用的车头灯

- 飞利浦汽车灯均采用高质量的石英玻璃制造<sup>^</sup>
- 飞利浦汽车灯高度抗湿<sup>^</sup>
- 飞利浦汽车灯高度抗紫外线
- 种类齐全的 12 伏灯泡，适合所有功能
- 同时更换两个车前灯，实现更高的安全性
- 飞利浦是主要汽车制造商的选择。

# 产品亮点

## 成对更换



强烈建议成对更换，以获得均衡的灯光效果

## 5000K 白光，彰显时尚

飞利浦蓝钻之光 Vision 车头灯灯泡为需要其车头灯呈现洁白外观的驾驶员提供了理想之选。得益于飞利浦的专利涂层技术，蓝钻之光提供了高可见性、风格时尚的真正白光。

## 汽车制造商的选择

100 年来，飞利浦一直处于汽车照明行业的前沿，引入了已成为现代汽车标准的技术创新。目前，欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆配备了飞利浦照明灯。

## 专为多用途而设计



哪种 12 伏灯泡适合哪种功能？飞利浦汽车提供了所有汽车专用功能：远光灯、近光灯、前雾灯、前指示灯、侧指示灯、后指示灯、刹车灯、倒车灯、后雾灯、牌照灯、后位/停车灯、室内灯。

## 高品质的石英玻璃



抗紫外线石英玻璃的强度比硬质玻璃更大，高度耐受极限温度且高度抗震，从而消除爆裂的风险。飞利浦石英玻璃灯（灯丝 2650°C，玻璃 800°C）能够承受剧烈的热冲击。由于能够承受灯内压力增大，因此抗紫外线石英玻璃能够实现更强劲的光照效果。<sup>^</sup>适用于多种灯泡类型。

## 抗湿性

灯泡点亮时，只有石英玻璃制成的灯泡（灯丝 2650°C，玻璃 800°C）才能抵抗热冲击：例如，如果一滴冷水接触到热灯泡，当您带着破损的车头灯装置驶过水塘时就可能发生这种情况。<sup>^</sup>适用于多种灯泡类型

## 抗紫外线



飞利浦特殊的防紫外线涂层技术可保护车头灯，使其免受有害的紫外线辐射，这使得飞利浦紫外线涂层石英玻璃非常适合所有驾驶条件，并保证车头灯的使用寿命

# 规格

## 市场规格

使用效果: 极致白光  
产品亮点: 5000K

## 产品描述

技术: 卤素灯  
应用: 附加远光灯, 远光灯, 近光灯  
底座: PX26d  
范围: 蓝钻之光  
ECE 法规认证: 否  
ECE 标志: N/A  
规格: H7  
类型: H7 蓝钻之光

## 电子特性

电压: 12 伏  
额定功率: 55 瓦

## 灯光特征

流明: 935 ±15% lm  
色温: 高达 5000 K

## 寿命

寿命: B3/Tc = 200/400

## 订购信息

订单输入: 12342DVS2, 12972DVS2  
订购代码: 69661830, 69653330

## 包装数据

包装类型: S2A  
EAN1: 8711500696533  
EAN3: 8711500789181

## 包装产品信息

每件毛重: 126.5 克  
高度: 10.9 厘米  
长度: 10.9 厘米  
每件净重: 21.5, 11.8 克  
包装数量 / MOQ: 20  
宽度: 5.3 厘米

## 外包装信息

高度: 12.6 厘米  
长度: 27.6 厘米  
宽度: 22.8 厘米  
每件毛重: 2.53 千克

