

PHILIPS

全效光 汽车车头卤素灯

WeatherVision

灯泡类型：H7

每包 2 个

12 伏，55 瓦

风格



12972WVS2



感觉更安全，驾驶更安心

极致黄色光

飞利浦WeatherVision 全效光系列汽车车头卤素大灯采用石英玻璃打造，高度抗紫外线、高度抗湿、抗震，保证车灯使用寿命。采用黄色涂层，提供高穿透力均匀优质黄光可使路面照明增亮高达 60%*，可在恶劣天气确保驾驶安全性，产品符合ECE认证。（*与飞利浦以往产品相比）

极致黄色光，对比度更佳

- 均匀黄光，在道路上获得清晰对比度

通过增强可视性，提高安全性

- 驾驶舒适度和安全性的增加

高品质、超久耐用的车头灯

- 飞利浦汽车灯均采用高质量的石英玻璃制造
- 符合 ECE 认证高质量标准
- 种类齐全的 12 伏灯泡，适合所有功能
- 同时更换两个车前灯，实现更高的安全性
- 飞利浦是主要汽车制造商的选择。
- 飞利浦汽车灯高度抗湿[^]
- 飞利浦汽车灯高度抗紫外线

规格

市场规格

使用效果: 极致黄色光
产品亮点: 4300K

产品描述

技术: 卤素灯
应用: 附加远光灯, 远光灯, 近光灯
基座: PX26d
范围: 全效光
ECE 认证
ECE 标志: N/A
规格: H7 WeatherVision
类型: H7

电子特性

额定功率: 55 瓦
电压: 12 伏

灯光特征

色温: 2900 K
流明: 1500 ± 10% lm

寿命

寿命: 400 小时

订购信息

订购代码: 35379230

包装数据

包装类型: S2
EAN1: 8727900353792
EAN3: 8727900353808

包装产品信息

每件毛重: 126.5 克
高度: 10.9 厘米
长度: 10.9 厘米
每件净重: 11.8 克
包装数量 / MOQ: 20
宽度: 5.3 厘米

外包装信息

高度: 12.6 厘米
长度: 27.6 厘米
宽度: 22.8 厘米
每件毛重: 2.53 千克

