

PHILIPS

卤素灯

X-tremeVision Plus

灯泡类型：H1

每包 1 个

12 伏，55 瓦



12972XVPB1



感觉安全，驾驶安心

光量增加 130%，看的更远，反应更快

飞利浦新极劲光 Plus 汽车灯泡是您在法定限度内能买到的超亮车灯之一。视野增加 130%，辅以出色光束长度，升级过的车灯，增加了您的能见度，反应力以及安全性。

高光量，高性能

- 亮度增强高达 130%，能见度和反应力增加
- 强效明亮的灯泡之一：优质灯光效果
- 可在道路上合法使用的安全车头灯

增强的亮度

- 白光显著增亮，提升舒适度和安全性
- 出色的对比度，带来舒适的驾驶体验
- 卓越光束品质和灯光效果

最佳使用寿命

- 性能意味着光线数量增加以及使用寿命延长
- 确保安全使用寿命，让您能够看清前路亦被注视

产品亮点

法定限度内高安全性能的车灯



到目前为止，飞利浦新极劲光 Plus 是您在法定限度内超安全、便捷及高效的车头灯升级方式。该款车头灯均完全获得 ECE 认证。

确保安全使用寿命

对您和您的汽车来说，每个潜在的零部件故障都极具风险。对于车头灯来说尤其如此。每个破损的车头灯都会降低您以及迎面而来车辆的可视性和安全性。飞利浦 X-tremeVision plus 专为确保持久可靠的使用寿命而优化。让您能够看清前路亦被注视，使用寿命增强。

卓越光束品质

飞利浦 X-tremeVision plus 集光量和色温于一身，可产生堪称卤素灯领域性能非常优秀的光束之一。

额外光线，超长使用寿命

飞利浦 X-tremeVision plus 车头灯专为实现卓越而制造，可在不牺牲使用寿命的情况下，产生明亮度增强的光亮度可增强130%。飞利浦 X-

tremeVision 的使用寿命长达 450 小时*，实现了进一步升级。（*在 13.2 伏标准电压下对 H4 和 H7 进行测试）

出色的对比度，驾驶更舒适

飞利浦 X-tremeVision plus 车头灯具有高色温（在 H1、H4 和 H7 中提供），使您的眼睛可以更好地集中注意力，察觉到远处的对比差别。这使得天黑之后的驾驶体验舒适度和安全性增加。

最明亮的灯泡之一

凭借其优化的高精度灯丝设计和几何形状、13 巴高压充气、高精密涂层和优质抗紫外线石英玻璃，飞利浦 X-tremeVision plus 车头灯树立了汽车照明的新里程碑。这些车灯专为实现极致性能和无与伦比的视野而精心设计。

看得更远，反应更快

远距离的理想照明尤为重要 - 通常介于车前 75-100 米之间的距离。飞利浦 X-tremeVision plus 亮度提高达 130%，显著提高您的可见度。这能帮您提前看清障碍物，发现任何潜在危险。

白光显著增亮

明亮白光(3500K)能效增亮。飞利浦的专利梯度涂层技术TM 可产生强大的光照效果。因此，您可以享受到强效的照明性能之一，以及舒适的夜间驾驶体验。

包装数据

EAN1: 8727900373820

EAN3: 8727900373837

包装类型: B11

产品描述

技术: 卤素灯

应用: 附加远光灯, 远光灯, 近光灯

范围: 新极劲光 Plus

类型: H7

ECE 认证

规格: H7 新极劲光 Plus

底座: PX26d

ECE 标志: E1 22Z

电子特性

额定功率: 55 瓦

电压: 12 伏

市场规格

使用效果: 亮度更高

产品亮点: 光量增加 130%

灯光特征

色温: 3500 K

流明: 1500 ±10%

订购信息

订单输入: 12972XVPB1

订购代码: 22124730

外包装信息

每件毛重: 460 克

高度: 14.6 厘米

长度: 20.1 厘米

宽度: 19.4 厘米

包装产品信息

每件毛重: 46 克

高度: 12.9 厘米

长度: 9.5 厘米

每件净重: 12 克

宽度: 3.7 厘米

包装数量 / MOQ: 10

寿命

寿命: B3/Tc = 200/300

