

# PHILIPS

## 卤素灯

X-tremeVision Plus

灯泡类型：H7

每包 2 个

12 伏，55 瓦



12972XVPS2



## 感觉更安全，驾驶更安心

光量增加 130%，看的地方变远，反应增快，驾驶安全性增加

飞利浦新极劲光 Plus 汽车灯泡是您在法定限度内能买到的超亮车灯之一。视野增加 130%，辅以出色光束长度，超越其他大多数车灯。让您看的地方变远，反应增快，驾驶安全性增加。

### 高光量，高性能

- 亮度增强高达 130%，提高视觉清晰度，缩短反应时间。
- 高亮的灯泡之一：优质灯光效果
- 可在道路上合法使用的高安全性的车头灯

### 增强的亮度

- 白光显著增亮，提升舒适度和安全性
- 出色的对比度，带来舒适的驾驶体验
- 卓越光束品质和灯光效果

### 增加使用寿命

- 性能意味着更多光线和更长的使用寿命
- 确保安全使用寿命，让您能够看清前路亦被注视

# 产品亮点

## 法定限度内超高安全的车灯



到目前为止，飞利浦新极劲光 Plus 是您在法定限度内最安全、便捷及高效的车头灯升级方式。该款车头灯均完全获得 ECE 认证。

## 确保安全使用寿命

对您和您的汽车来说，每个潜在的零部件故障都极具风险。对于车头灯来说尤其如此。每个破损的车头灯都会降低您以及迎面而来车辆的可视性和安全性。飞利浦 X-tremeVision plus 专为确保持久可靠的使用寿命而优化。让您能够看清前路亦被注视，使用寿命进一步升级。

## 卓越光束品质

飞利浦 X-tremeVision plus 集更多光量及更高的色温于一身，可产生堪称卤素灯领域性能优异的光束之一。

## 额外光线，超长使用寿命

飞利浦 X-tremeVision plus 车头灯专为实现卓越而制造，可在不牺牲使用寿命的情况下，产生明亮度增加的光，亮度可增强 130%。飞利浦 X-

tremeVision 的使用寿命长达 450 小时\*，实现了进一步升级。（\*在 13.2 伏标准电压下对 H4 和 H7 进行测试）

## 出色的对比度，驾驶更舒适

飞利浦 X-tremeVision plus 车头灯具有高色温（在 H1、H4 和 H7 中提供），使您的眼睛可以更好地集中注意力，察觉到远处的对比差别。这使得天黑之后的驾驶体验舒适度和安全性增加。

## 最明亮的灯泡之一

凭借其优化的高精度灯丝设计和几何形状、13 巴高压充气、高精密涂层和优质抗紫外线石英玻璃，飞利浦 X-tremeVision plus 车头灯树立了汽车照明的新里程碑。这些车灯专为实现极致性能和无与伦比的视野而精心设计。

## 看得更远，反应更快

远距离的理想照明尤为重要 - 通常介于车前 75-100 米之间的距离。飞利浦 X-tremeVision plus 亮度提高达 130%，显著提高您的可见度。与其他大多数卤素车头灯相比，这能帮您提前看清障碍物，发现任何潜在危险。

## 白光显著增亮

与普通车头灯相比，明亮白光 (3500 K) 显著增亮。飞利浦的专利梯度涂层技术 TM 可产生强大的光照效果。因此，您可以享受到超强明亮度的照明性能之一，以及优质舒适的夜间驾驶体验。

# 规格

## 包装数据

包装类型: S2  
EAN1: 8727900373783  
EAN3: 8727900373790

## 产品描述

技术: 卤素灯  
应用: 附加远光灯, 远光灯, 近光灯  
范围: 新极劲光 Plus  
类型: H7  
ECE 认证  
规格: H7 新极劲光 Plus  
底座: PX26d  
ECE 标志: E1 22Z

## 电子特性

额定功率: 55 瓦  
电压: 12 伏

## 市场规格

使用效果: 亮度更高  
产品亮点: 光量增加 130%

## 灯光特征

色温: 3500 K  
流明: 1500 ±15%

## 订购信息

订单输入: 12972XVPS2  
订购代码: 22122330

## 外包装信息

每件毛重: 2250 克  
高度: 12.6 厘米  
长度: 27.6 厘米  
宽度: 22.8 厘米

## 包装产品信息

每件毛重: 112.5 克  
高度: 10.9 厘米  
长度: 10.9 厘米  
每件净重: 12 克  
宽度: 5.3 厘米  
包装数量 / MOQ: 20

## 寿命

寿命: 450 小时

