



Philips
液晶显示器

17 英寸
SXGA

170C5BS

雅致的典范

为您度身定做！170C5 不仅具有卓越的屏幕显示性能和便利性，而且外观雅致。更采用了优美的线条设计和酷炫的色彩，使其在任何风格的房间内都能够相得益彰，绝对物超所值！

出众的设计为您的居室环境增辉添色

- 超薄、简洁的设计，适合各种居室
- 时尚雅致的设计，装点您的家居生活

出众的屏幕性能

- 12 毫秒开 / 关响应：优秀的文本和图形显示效果
- SXGA 1280 x 1024，显示更清晰
- sRGB 确保显示与打印输出之间的色彩匹配

绝对物有所值

- 低于业内平均水平的功耗
- TCO'03 保证最高的安全性和人机工学标准

出众的便利性

- 借助飞利浦 SmartControl，调整显示设置更容易
- 单键自动调整只需按一个键即可获得优异的画面显示
- 嵌入式电源使您无需使用外部电源适配器

PHILIPS

产品亮点


12 毫秒响应时间 (开 - 关)

开 / 关响应时间是指液晶单元从活动 (黑色) 变为不活动 (白色), 然后再变回活动 (黑色) 所需的时间。它是以毫秒计量的。响应越快越好: 响应时间越短, 则说明过渡越快, 从而使文本和图形过渡显示中的可见伪像更少。在文档、图形和照片等商业内容的显示方面, 开 / 关响应时间是一项尤其重要的衡量标准。

SXGA, 1280 x 1024

对于图形显示器, 屏幕分辨率表示整个屏幕上的点 (像素) 数。例如, 1280 x 1024 像素屏幕能够显示 1024 条线, 在每条线上显示 1280 个清晰点, 即大约 130 万像素。

sRGB 就绪



sRGB 是一种行业标准, 可确保屏幕上显示的色彩与打印输出色彩之间的最佳匹配。

时尚雅致的设计

时尚雅致的外观设计, 放在任何房间均可装点家居。

简洁纤薄的设计

设计风格强调外观纤薄, 节省空间并适合放在任何位置。

TCO '03 兼容

TCO (瑞典专业人士联盟) 标准比 MPR-II 对安全和人机工学的要求更高, 尤其是关于交流电场 (AEF) 方面。

降低功耗

操作设备所需电能更低。

嵌入式电源

嵌入式电源是内置在显示设备中的电源适配器, 用于代替体积较大的外部电源适配器。

单键自动调整

只需按一个键, 而无需浏览 OSD 菜单并按控制键, 自动调节键即可恢复最佳屏幕位置、相位和时钟设置。

SmartControl

PC 软件可用于对显示器性能和设置进行微调。飞利浦为用户提供了两种显示设置调节选择。您既可以通过显示器上的按钮浏览屏幕上显示的多层菜单, 也可以使用飞利浦 SmartControl 软件来以一种熟悉的方式调节多种显示设置。



规格

连接

- 信号输入: VGA (模拟)
- 同步输入: 复合同步, 单独同步, 同步时呈绿色

图片 / 显示

- 面板尺寸: 17 英寸 / 43 厘米
- LCD 面板类型: 1280 x 1024 像素, 防眩偏振, RGB 垂直条纹
- 像素间距: 0.264 x 0.264 毫米
- 出色分辨率: 1280 x 1024, 60 赫兹
- 亮度 (尼特): 250 尼特
- 显示屏色彩: 16.2 米
- 对比度 (标准): 500:1
- 响应时间 (标准): 12 毫秒
- 视角: @ C/R > 5
- 视角 (水平): 160 度
- 视角 (垂直): 160 度
- 水平扫描频率: 30 - 83 千赫
- 垂直扫描频率: 56 - 76 赫兹
- 最高分辨率: 1280 x 1024, 75 赫兹
- 有效显示区: 337.9 x 270.3 毫米
- 出厂预设模式: 15 种模式
- sRGB
- 用户定义模式: 16 种模式
- 视频带宽: 140 MHz
- 色温, 6500K: $x = 0.313 / y = 0.329$
- 色温, 9300K: $x = 0.283 / y = 0.297$

便利性

- 即插即用兼容性: DDC/CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
- 方便用户: 屏幕显示, SmartControl
- 显示器控制: 自动, 亮度控制, 左 / 右, 菜单

- (确定), 打开 / 关闭电源, 上 / 下
- 审批机构: CE 标记, E2000, EMC, 能源之星, FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo
- OSD 语言: 简体中文, 法语, 德语, 意大利语, 简体中文, 西班牙语
- 其它便利性: 兼容 Kensington 锁
- 倾斜: -5° 至 25°
- VESA 安装: 100 x 100 毫米
- 按钮和控制: 自定义热键, 侧键

功率

- 电源: 内置, 90-264 伏交流电、50/60 赫兹
- 功耗 (开机模式): 30 瓦 (标准)
- 电源 LED 指示灯: 运行 - 绿色, 待机 / 休眠 - 琥珀色
- 符合: E2000, 能源之星, NUTEK
- 功耗 (关机模式): < 1 瓦

尺寸

- 重量: 4.5 千克
- 温度范围 (工作): 5° C 至 35° C
- 温度范围 (存储): -20° C 至 60° C
- 相对湿度: 20% - 80%
- MTBF: 50,000 小时
- 厚度 (有基座): 174 毫米
- 高度 (有基座): 390 毫米
- 宽度 (有基座): 399 毫米

附件

- 随附的附件: 交流电源线, VGA 信号线
- 用户手册



发行日期 2024-03-25

版本: 3.0.4

EAN: 87 10895 84627 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com