



Philips
宽屏幕液晶显示器

19 英寸宽屏幕
WXGA+

190EW9FB

理想的高性价比宽屏幕显示器

这款支持 Vista 的 190EW9 具有简约、直观、可靠的宽屏幕显示性能，让您能够以固定低价位享受优异品质。

绝对物有所值

- 5 毫秒快速响应时间
- 宽屏幕液晶屏，无需滚动便可看到更多内容
- 符合 RoHS 标准，关爱环境
- 通过 Windows Vista 认证
- 能源之星节能水平高、功耗低

出众的便利性

- 在宽屏幕格式和 4:3 格式之间轻松地进行画面格式控制
- 您可将屏幕调整为自己希望的观看角度
- sRGB 确保显示与打印输出之间的色彩匹配
- 嵌入式电源使您无需使用外部电源适配器
- Kensington 防盗锁，安全倍增

PHILIPS

产品亮点

宽屏幕设计

此宽屏设计采用了更大的宽高比，可显示更多信息。

5 毫秒响应时间

开 / 关响应时间是指液晶单元从活动（黑色）变为不活动（白色），然后再变回活动（黑色）所需的时间。它是以毫秒计量的。响应越快越好：响应时间越短，则说明过渡越快，从而使文本和图形过渡显示中的可见伪像更少。在文档、图形和照片等商业内容的显示方面，开 / 关响应时间是一项尤其重要的衡量标准。

通过 Windows Vista 认证

飞利浦 Vista 预置显示器支持这款视觉效果突出、对配置要求极高的全新 Windows 操作系统，能够显示特有的鲜艳色彩以及令人赞叹的画面，为您带来前所未有的娱乐体验，使您不仅更有工作效率，同时帮助您在家中或办公室内控制计算机操作体验，更轻松快捷地浏览、查找和整理工作或娱乐信息。

能源之星




具有能源之星标志的家用电子产品具有节约能源的特点，能够在降低环境污染的同

时为您省钱。实际上，符合能源之星标准的产品在待机模式下的耗电量不足 1 瓦。作为能源之星的合作伙伴，飞利浦致力于开发符合能源之星节能标准的产品。通过创造性待机电路的设计和对于高节能材料组件的严格甄选，实现了较低的待机耗电量，从而达到这一标准。

符合 RoHS 标准

飞利浦显示器的产品设计与生产是严格按照有害物质限制 (RoHS) 标准进行的，杜绝了铅和其它对环境有害的一切有毒物质。

轻松控制画面格式



屏幕显示上的飞利浦简易控制画面格式用于在 4:3 宽高比和宽屏幕模式之间来回切换，从而让显示屏宽高比与内容匹配，使您无需滚动即可处理宽幅文档，以宽屏幕模式无失真地观看宽屏幕媒体，以本地模式显示 4:3 宽高比的内容。


可调节倾斜

可调节倾斜是为了使屏幕在基准位置前后移动以达到某个位置，此时具有理想的视角，使那些在计算机上工作很长时间的人们感觉更舒适一些。

嵌入式电源

嵌入式电源是内置在显示设备中的电源适配器，用于代替体积较大的外部电源适配器。


sRGB 就绪



sRGB 是一种行业标准，可确保屏幕上显示的色彩与打印输出色彩之间的最佳匹配。

兼容 Kensington 锁

显示器框架内置的小孔配合锁定设备使用，可保护对特定对象的显示内容，增强保护以防偷窃。



规格

连接

- 信号输入: VGA (模拟)
- 同步输入: 复合同步, 单独同步, 同步时呈绿色
- 同步输入阻抗: 2.2k ohm
- 视频输入阻抗: 75 ohm
- 视频输入信号电平: 0.7 Vpp

图片 / 显示

- 面板尺寸: 19 英寸 / 48.1 厘米
- 宽高比: 16:10
- LCD 面板类型: 1440 x 900 像素, 防眩偏振, RGB 垂直条纹
- 像素间距: 0.2835 x 0.2835 毫米
- 出色分辨率: 1440 x 900, 60 赫兹
- 亮度: 300 cd/m²
- 显示屏色彩: 1670 万
- 对比度 (标准): 800:1
- 响应时间 (标准): 5 毫秒
- 视角: 160° (水平) / 160° (垂直), @ C/R > 10
- 水平扫描频率: 30 - 83 千赫
- 垂直扫描频率: 56 - 75 赫兹
- 最高分辨率: 1440 x 900, 75 赫兹
- 有效显示区: 408.24 x 255.15 毫米
- sRGB
- 视频带宽: 165 兆赫

便利性

- 即插即用兼容性: DDC/CI, sRGB, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
- 方便用户: 屏幕显示
- 显示器控制: 自动 (向后), 对比度 (向下), 亮度 (向上), 菜单 (确定), 打开 / 关闭电源
- 审批机构: CCC, CE 标记, 能源之星, FCC B 级, UL/cUL
- OSD 语言: 简体中文, 法语, 德语, 意大利语, 葡萄牙语, 俄语, 简体中文, 西班牙语, 土耳其语
- 其它便利性: 兼容 Kensington 锁

- 倾斜: -4° 到 15°
- VESA 安装: 100 x 100 毫米

功率

- 电源: 内置, 100-240 伏交流, 50/60 赫兹
- 功耗 (开机模式): < 35 瓦
- 电源 LED 指示灯: 运行 - 绿色, 待机 / 休眠 - 琥珀色
- 符合: 能源之星
- 功耗 (关机模式): < 1 瓦

尺寸

- 包装盒厚度: 138 毫米
- 机身宽度 (含桌架): 437 毫米
- 包装盒高度: 375 毫米
- 宽度 (含支架) (英寸): 17.2 英寸
- 包装盒宽度: 490 毫米
- 机身高度 (含桌架): 308 毫米
- 机身高度 (含桌架) (英寸): 12.1 英寸
- 机身宽度: 437 毫米
- 机身厚度 (含桌架): 189 毫米
- 机身高度: 303 毫米
- 机身厚度: 62 毫米
- 机身厚度 (含桌架) (英寸): 7.44 英寸
- 机身宽度 (英寸): 17.2 英寸
- 温度范围 (工作): 0° C 至 40° C
- 机身高度 (英寸): 11.9 英寸
- 温度范围 (存储): -20° C 至 60° C
- 机身厚度 (英寸): 2.44 英寸
- 包装盒厚度 (英寸): 5.4 英寸
- 包装盒高度 (英寸): 14.8 英寸
- 包装盒宽度 (英寸): 19.3 英寸
- 产品重量 (含桌架): 3.65 千克
- 产品重量 (含支架) (磅): 8.04 磅
- 重量 (含包装): 4.99 千克
- 重量 (含包装) (磅): 11.0
- 相对湿度: 20% - 90%
- MTBF: 50,000 小时



发行日期 2024-03-25

版本: 3.0.7

EAN: 87 12581 42843 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com