

Philips
液晶显示器

V 系列
18.5 英寸 / 47 厘米

193V5LSB2



具有逼真色彩的出众 LED 画面

这款飞利浦显示器能让您享受逼真的 LED 画质。小巧的设计和 VESA 支架为您的工作空间增添灵活性。这是您的理想选择！

理想选择

- 外形小巧，节省空间
- 无汞环保显示器
- VESA 安装实现灵活性

每时每刻享受逼真的画面

- LED 技术带来自然艳丽的色彩

PHILIPS

产品亮点

LED 技术

白色 LED 属固态元件，能够更迅速地达到充分、恒定的亮度，缩短亮起时间。LED 中不含汞物质，因此有利于环保的回收和处理过程。LED 可实现更佳的 LCD 背光亮度控制，从而能达到非常高的对比度。由于整个屏幕的亮度非常均衡，它还能提供非凡的色彩再现。

不含汞

飞利浦显示器采用 LED 背光照明且不含汞物质，汞是毒性最强的自然物质之一，可严重危害人体和动物健康。该产品还可减少显示器对环境的影响，环保属性贯穿从制造到废弃的整个产品生命周期。

外形小巧，节省空间

外形小巧，节省空间

VESA 安装

VESA 安装实现灵活性



Hg Free



VESA Mount



Low Power



LED



5ms

规格

连接

- 信号输入: VGA (模拟)
- 同步输入: 单独同步

图片 / 显示

- 面板尺寸: 18.5 英寸 / 47 厘米
- 宽高比: 16:9
- LCD 面板类型: TFT-LCD
- 背光类型: W-LED 系统
- 像素间距: 0.30x 0.30 毫米
- 出色分辨率: 1366 x 768, 60 赫兹
- 亮度: 200 cd/m²
- 显示屏色彩: 16.7 M
- 对比度 (标准): 700:1
- 响应时间 (标准): 5 毫秒
- 视角: 90° (H) / 65° (V), @ C/R > 10
- 有效显示区: 409.8 (横向) x 230.4 (纵向)
- 扫描频率: 30 - 83 千赫 (水平) / 56 - 75 赫兹 (垂直)
- sRGB

便利性

- 即插即用兼容性: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- 方便用户: 打开 / 关闭电源
- OSD 语言: 巴西葡萄牙语, 捷克语, 荷兰语, 简体中文, 芬兰语, 法语, 德语, 希腊语, 匈牙利语, 意大利语, 日语, 韩语, 波兰语, 葡萄牙语, 俄语, 简体中文, 西班牙语, 瑞典语, 繁体中文, 土耳其语, 乌克兰语
- 其它便利性: Kensington 锁, VESA 安装架 (100 x 100 毫米)

底座

- 倾斜: -3/10 度

功率

- 电源: 内置, 100-240 伏交流, 50-60 赫兹

- 关闭模式: 0.3 瓦 (标准)
- 开启模式: 13.88 W (标准)
- 待机模式: 0.5 瓦 (标准)
- 电源 LED 指示灯: 工作 - 白色, 待机模式 - 白色 (闪烁)

尺寸

- 带支座的产品 (毫米): 437 x 338 x 170 毫米
- 包装 (宽 x 高 x 厚) (毫米): 495 x 361 x 111 毫米
- 不带支座的产品 (毫米): 437 x 273 x 48 毫米

重量

- 带包装的产品 (千克): 3.01 千克
- 带支座的产品 (千克): 2.15 千克
- 不带支座的产品 (千克): 1.94 千克

使用条件

- 海拔: 工作: +12,000 英尺 (3,658 米), 非工作: +40,000 英尺 (12,192 米)
- 温度范围 (工作): 0° C 至 40° C ° C
- MTBF: 30,000 小时
- 相对湿度: 20%-80 %
- 温度范围 (存储): -20° C 至 60° C ° C

可持续发展

- 环境和能源: RoHS, 不含汞
- 可回收包装材料: 100 %

合规性和标准

- 审批机构: BSMI, CCC, CE 标记, cETLus, FCC B 级, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-307, WEEE

机壳

- 颜色: 尊享黑
- 表面: 细线条 (前边框) / 质地 (后盖)



发行日期 2024-03-25

版本: 12.0.1

EAN: 69 51613 90348 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com