

Philips  
高清电视液晶显示器

T 系列  
20 (可视尺寸 19.5 英寸 / 49.5  
厘米)

202TE6QB



## 以 HD+ 风格工作和娱乐

采用二合一的高清电视显示器

在带电视调谐器的飞利浦显示器上感受卓越性能。HDMI 输入、USB AV 播放和震撼音效让其成为不二之选。

### 至佳画质

- SmartPicture 为您带来经过优化的显示体验
- LED 技术确保低功耗和自然色彩
- IPS LED 宽视角技术，确保图像和颜色精确度

### 体验真正的多媒体

- SmartSound 可自动选择相应模式来呈现最佳音响效果


### 便捷连接，轻松享受

- VGA 输入用于电脑连接
- 内置电视调谐器，用于在 PC 显示器上观看电视节目
- USB 直接播放视频、照片和 MP3
- 带有 Easylink 的 HDMI

# PHILIPS

# 产品亮点

## IPS 技术




IPS 显示屏采用可带给您 178/178 度超宽视角的先进技术，几乎可在任何角度观看显示屏。与标准 TN 面板不同，IPS 显示屏可带给您色彩艳丽、极为清晰的图像，不仅适合观看照片、电影和网页浏览，而且适合要求始终确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。

## LED 技术

白色 LED 属固态元件，能够更迅速地达到充分、恒定的亮度，缩短亮起时间。LED 中不含汞物质，因此有利于环保的回收和处理过程。LED 可实现更佳的 LCD 背光亮度控制，从而能达到非常高的对比度。由于整个屏幕的亮度非常均衡，它还能提供非凡的色彩再现。

## SmartPicture



SmartPicture 是飞利浦独一无二的前沿技术，它通过分析屏幕上显示的内容，带给您优化的显示性能。此用户友好的界面允许您选择“办公软件”、“图像”、“娱乐”、“省电”等多种模式，以适应使用中的应用程序。SmartPicture 会根据您的选择，动态优化对比度、色彩饱和度以及图像和视频的清晰度，以获得卓越的显示性能。“省电”模式选项主要为您提供节能能力。只需轻按一下按钮，一切功能立即实现！

## 内置电视调谐器

内置在显示器中的一个电视调谐器，以便显示电视信号和电脑数据。

## 带有 Easylink 的 HDMI

一根 HDMI 线缆就能将设备输出的图像和音频信号传送到您的 MTV 上，让您从此告别零乱的线缆。它传送未经压缩的信号，确保从信号源到屏幕的整个过程中始终保持最高品质。搭配飞利浦的 Easylink 功能，您只需一个遥控器就能执行 MTV 的大多数操作，在整洁的环境中，轻松享受高品质的画面和音效。

## USB 多媒体

您可以通过 USB 连接器访问大多数 USB 闪存盘（USB 存储类设备）中的 JPEG 照片、MP3 音乐和一些特定格式的视频文件。您只需将 USB 插入 MTV 侧面的插槽，借助易用的屏幕浏览器访问多媒体内容。您现在可以轻松地欣赏视频、照片和音乐了！

## SmartSound

SmartSound 让您可以选择电影、游戏、音乐等多种音效模式，从而自动激活预定义的频率，提升与该功能相关的音响效果

## VGA 输入用于电脑连接

VGA 输入用于电脑连接



Built-in Speaker



PC-IN

# 规格

## 图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (公制) : 49.5 厘米
- 屏幕对角线尺寸 (英寸) : 19.5 英寸
- 宽高比 : 16:9, 宽银幕
- LCD 面板类型 : IPS LCD
- 背光类型 : W-LED 系统
- 面板分辨率 : 1600 x 900
- 亮度 : 250 cd/m<sup>2</sup>
- 对比度 (标准) : 1000:1
- 响应时间 (标准) : 14 毫秒
- 视角 : 178° (水平) / 178° (垂直), @ C/R &gt; 10
- 画面效果增强 : 隔行扫描
- 屏幕增强 : 防眩
- DCR

## 连接

- 背面的 Ext: AV x 1, D-sub x 1, HDMI (1.3a) x 1, 耳机 x 1, 电脑音频输入 x 1, 调谐器 x 1, USB x 1 (JPG/MP3/Video)

## 便利性

- 便于安装 : 即插即用, 自动调谐系统 (ATS)
- 其它便利性 : VESA 安装架 (100 x 100 毫米)
- 倾斜 : -5 ~ 20 度
- 遥控器类型 : 飞利浦遥控器
- 易于使用 : 屏幕显示, 节目表
- 屏幕格式调整 : 全屏, 宽银幕, 4:3, 缩放 1, 缩放 2
- SmartSound: 音乐, 个人, 标准, 人声
- 屏幕显示语言 : 简体中文, 简体中文
- SmartPicture: 鲜艳, 标准, 环保, 电影, 个人

## 声音

- 输出功率 (RMS): 10 瓦 (5 瓦 + 5 瓦)

- 音效增强 : 虚拟环绕声
- 声音系统 : 灵智声音

## 功率

- 主电源 : 120-240 伏, 50-60 赫兹
- 关闭模式 : 0.5 瓦 (标准)
- 开启模式 : 32 瓦 (最大)
- 待机模式 : 0.5 瓦 (标准)
- 环境温度 : 5 ° C 至 40 ° C

## 支持的显示分辨率

- 电脑格式 : 最佳分辨率 : 1600 x 900, 60 赫兹
- 视频格式 : 480i, 60 赫兹, 480p, 60 赫兹, 576i, 50 赫兹, 576p, 50 赫兹, 720p, 50/60 赫兹, 1080i, 50/60 赫兹, 1080p, 50/60 赫兹

## 尺寸

- 带支座的产品 (毫米) : 478 x 358 x 185 毫米
- 包装 (宽 x 高 x 厚) (毫米) : 534 x 420 x 118 毫米
- 不带支座的产品 (毫米) : 478 x 352 x 59 毫米

## 重量

- 带包装的产品 (千克) : 3.75 千克
- 带支座的产品 (千克) : 2.74 千克
- 不带支座的产品 (千克) : 2.59 千克

## 调谐器 / 接收 / 发送

- 天线输入 : 75 欧姆
- 电视制式 : PAL, SECAM
- 视频播放 : NTSC, PAL, SECAM
- MPEG1/2/4/H.264/RMVB/XviD

## 附件

- 随附的附件 : 电源线, 遥控器 (带电池), 快速入门指南, 用户手册, VGA 信号线, 保修证书



发行日期 2024-04-28

版本 : 2.0.1

EAN: 69 51613 90460 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)