



Philips Brilliance
带有人体工程学底座、
USB 和音频功能的液晶
显示器

22 英寸 (55.9 厘米) B 系列
WSXGA+

220B2CB

符合人体工程学的环保显示屏，更高的工作效率

飞利浦 220B2 商务显示器符合人体工程学的环保设计，并且已通过 EPEAT 金牌认证，它不但具有零功耗开关、0.1 瓦软关机模式，更有人体工程学底座、立体声音响和 USB 集线器，大大提升了您的工作效率

出众的显示性能

- SmartImage: 带来更优质的用户友好显示体验

可持续的环保型解决方案

- EPEAT 金牌保证了更低水平的环境影响
- 零功耗开关，100% 节能
- 能源之星节能水平高、功耗低
- 0.1 瓦软关机模式
- SmartPower: 节省多达 50% 的能源

卓越的便利性

- 带 2 个端口的 USB 集线器，连接更方便 *
- 时尚 SmartTouch 控件
- 内置立体声扬声器带来更丰富的多媒体体验

人体工程学设计

- 70 毫米高度调节，坐姿更理想
- 倾角和转角调整功能让您可获得理想的视角

PHILIPS

产品亮点

内置立体声扬声器

显示设备中内置有一对高品质立体声扬声器。它可能采用隐形前向式设计，也可能是隐形下向式、上向式或后向式设计，具体取决于型号和设计。

70 毫米高度调节

迷你工程学底座是一款体现“人性化”理念的飞利浦显示器底座，可进行倾斜、旋转和高度调节，从而让每个用户都能确定显示器的最佳观看位置，从而实现最大的舒适度和效率。


屏幕倾角和转角

屏幕倾角和转角是嵌入到底座上的一个机制，它使显示器能够自由地向前后方旋转和倾斜。

2 端口 USB 2.0 集线器

USB 集线器让用户可以方便地连接即插即用多媒体设备，如 USB 存储设备、相机、移动硬盘、网络摄像头、PDA、打印机和许多其它具有 USB 连接的设备。USB 2.0 集线器位于显示器上的便利位置，可方便地将 USB 2.0 信号传导至电脑。请注意，许多设备（如相机和硬盘）可能需要单独启动，因为显示器 USB 集线器不能满足它们的功率要求

SmartImage



SmartImage 是飞利浦独一无二的前沿技术，它通过分析屏幕上显示的内容，带给您优

化的显示性能。此用户友好的界面允许您选择“办公软件”、“图像”、“娱乐”、“省电”等多种模式，以适应使用中的应用程序。SmartImage 会根据您的选择动态优化对比度、色彩饱和度以及图像和视频的清晰度，以获得卓越的显示性能。“省电”模式选项主要为您提供节能能力。只需您轻按一下按钮，一切功能立即实现！

SmartPower

SmartPower 是一种人工智能技术，它可以动态分享屏幕图像的内容，从而实现节能效果。背光源强度可以由系统自动控制 and 预设，使能耗减少多达 50%，大大节省了能源成本

零功耗开关

作为飞利浦一贯许诺的“精于心·简于形”的延续，我们支持您作出负责任的选择，随时关闭您的显示器。您只要轻轻按一下位于显示器背面的开/关按钮，显示器的能耗便可缩减为零。在“关闭”模式下，显示器将完全断开交流电源，以此进一步减少碳排放。

能源之星 5.0

能源之星是美国环保局赞助的一项节能计划，该计划同时也为许多其它国家所采纳。能源之星认证确保您购买的产品符合最新的节能标准，并且在所有操作级别都能达到最高的能源效率。全新飞利浦显示器通过了能源之星 5.0 规格的认证，符合或超过相关标准。例如，能源之星 5.0 要求休眠模式下的功耗必须低于 1 瓦，而飞利浦显示器的休眠功耗不到 0.5 瓦。您可以从 www.energystar.gov 上了解到更多详细信息

EPEAT 金牌

飞利浦 EPEAT 金牌认证的显示器可确保为人类健康和环境提供更好的保护，高度节

能的设计可确保排出更少的气候变化温室气体。EPEAT 计划可帮助购买者根据美国国家环境保护局支持的 51 条环境准则评估、比较和挑选显示器。GOLD 认证可确保使用的塑料中至少 30% 为消费后再生树脂，从而减少有毒和有害物质的使用。EPEAT 金牌仅对于飞利浦注册的产品有效。请访问 www.epeat.net 以了解您所在国家/地区的注册状态。

SmartTouch 控件



SmartTouch 控件用智能、灵敏的触感图标替换了突出的按钮。即使您用力再轻，SmartTouch 控件也会为您作出反应，如开启显示器电源或以 SmartImage Lite 加亮和锐化您的显示屏。一旦激活，SmartTouch 图标即会发光，指示您的命令已被执行。

0.1 瓦待机模式

0.1 瓦待机模式



规格

连接

- 信号输入: VGA (模拟), DVI-D (数字, HDCP)
- USB: USB 2.0 x 2
- 同步输入: 单独同步, 同步时呈绿色
- 音频 (输入/输出): 立体声音频

图片 / 显示

- 面板尺寸: 22 英寸 / 55.9 厘米
- 宽高比: 16:10
- LCD 面板类型: TFT-LCD
- 像素间距: 0.282 x 0.282 毫米
- 出色分辨率: 1680 x 1050, 60 赫兹
- 亮度: 250 cd/m²
- 显示屏色彩: 16.7 M
- SmartContrast: 500,000:1
- 响应时间 (标准): 5 毫秒
- 视角: 176° (H) / 170° (V), @ C/R > 5
- 画面效果增强: SmartImage
- 扫描频率: 30 - 83 千赫 (水平) / 56 - 75 赫兹 (垂直)
- sRGB

便利性

- 即插即用兼容性: DDC/CI, Windows 7/Vista/XP/2000/98, Mac OS X, sRGB
- 内置音频设备: 1.5Wx2
- 方便用户: SmartPower, SmartImage, 音量, PowerSensor, 菜单, 打开 / 关闭电源
- OSD 语言: 简体中文, 法语, 德语, 西班牙语, 意大利语, 俄语, 简体中文, 葡萄牙语
- 其它便利性: VESA 安装架 (100 x 100 毫米), Kensington 锁

底座

- 高度调节: 70 毫米
- 旋转: -65/65 度
- 倾斜: -5/20 度

功率

- 电源: 内置, 100-240 伏交流, 50/60 赫兹
- 智能电源管理模式: 15 瓦 (分钟)
- 关闭模式: 0 瓦 (带零功耗开关)
- 开启模式: 22.5 瓦 (能源之星 5.0 测试方法)
- 待机模式: <0.1 瓦
- 电源 LED 指示灯: 工作 - 白色, 待机模式 - 白色 (闪烁)

尺寸

- 带支座的产品 (毫米): 484 x 505 x 249 毫米
- 包装 (宽 x 高 x 厚) (毫米): 468 x 565 x 175 毫米
- 不带支座的产品 (毫米): 351 x 505 x 59 毫米

重量

- 带包装的产品 (千克): 6.92 千克
- 带支座的产品 (千克): 5.17 千克
- 不带支座的产品 (千克): 4.15 千克

使用条件

- 温度范围 (工作): 0° C 至 40° C ° C
- MTBF: 50,000 小时
- 相对湿度: 20%-80 %
- 温度范围 (存储): -20° C 至 60° C ° C

可持续发展

- 环境和能源: EPEAT 金牌, 能源之星 5.0, RoHS
- 可回收包装材料: 100 %

合规性和标准

- 审批机构: BSMI, CE 标记, FCC, Class B, CCC, GOST, SEMKO, TCO 5.0, TUV/GS, TUV Ergo, UL/cUL

机壳

- 颜色: 黑色 / 黑色
- 表面: 纹理结构



发行日期 2024-03-26

版本: 1.0.2

EAN: 69 23410 70069 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com