




Philips 3100 series  
Õhuke LED-teler koos  
Digital Crystal Clear-iga

**81 cm (32")**  
HDTV  
DVB-T/T2/C



**32PFL3118T**

## Puhas meelelahutus

### Õhuke LED-teler

Nautige teravat ja selget pilti Philipsi 3108-seeria LED-teleriga, millel on funktsioon Digital Crystal Clear. Selles seerias on ühendatud ergas pilt, suurepärane heli ja teleri minimalistlik disain. Viige see koju, et saada meeldejäáva vaatamiselamuse osaliseks.

#### Otsustage ise, kuidas te suurel ekraanil jagate ja salvestate

- Pause TV ja USB-seadmele salvestamine – peatage ja salvestage oma saateid
- Arvutisisend võimaldab kasutada telerit arvuti monitorina

#### Äratab meelelahutuse ellu

- 100 Hz Perfect Motioni Rate (PMR) kuvab selgelt teravat liikumist
- Digital Crystal Clear täiustab pildikvaliteeti
- LED-teler tagab võimsa kontrastsusega kujutised
- Kaks HDMI-sisendit ja Easylink sisseehitatud ühenduste tarbeks
- USB multimeedia sisu taasesituseks

# PHILIPS

## Esiletõstetud tooted

### Pause TV ja USB-seadmele salvestamine

Peate tegema pausi ja jätkate teleri vaatamist hiljem? Peatamisfunktsioon tähendab seda, et te ei pea enam kunagi ootama (ega vaatama!) reklaami. Soovite salvestada digiteleviiooni otsesaateid ja vaadata neid teile sobival ajal? Leidke lemmiksaated elektroonilise telekava abil ja ajastage salvestused hõlpsalt. Lihtsalt ühendades USB-kõvaketta teleriga, salvestatakse saade mugavalt, et saaksite seda hiljem vaadata.

### Arvutisend

Kasutage telerit monitorina. Lihtsalt ühendage HDMI-DVI kaabel/muundur ja oletegi valmis.

### 100 Hz PMR

Et pildi liikumine näiks täpne, sujuv ja loomulik, lõi Philips PMR-i – meie standard liikuva pildi teravuse mõõtmiseks. Perfect Motion Rate on meie ainulaadse videotötluse, sekundis

näidatavate kaadrite arvu ja iga kaadri värskendussageduse, täiustatud tuhmistamisvõimaluste ja tagantvalgustuse tehnoloogia ühine tulemus. Suurem PMR-arv tähendab suuremat kontrastsust ja selgemaid liigutusi, teie jaoks tähendab see parimat pilti.

### Digital Crystal Clear

Nautige äärmiselt teravat pilti kõigi allikate kasutamisel. See pildiuuenduste pakett reguleerib ja optimeerib pildikvaliteeti digitaalselt, leides optimaalse kontrastsuse, värvi ja teravuse.

### LED-teler

Tänu LED-tagantvalgusele saate nautida madalat voolutarvet ning kauneid jooni koos ereda pildi, uskumatu kontrasti ja külluslike värvidega. Lisaks sellele ei kasuta LED-valgustehnoloogia ohtlikke materjale, mistõttu on see ka keskkonnasäästlikum valik.

### Kaks HDMI sisendit koos Easylink-iga

Vältige kaablipundarde tekkimist tänu ühele kaablile pildi- ja helisignaalide edastamiseks seadmetest telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale, kindlustades parima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust kaugjuhtimispuhtri kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, Blu-Ray-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.

### USB (fotod, muusika, video)

Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri küljel olevasse USB-porti ning nautige fotosid, videosid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil.



# Spetsifikatsioon

## Pilt/ekraan

- Ekraan: LED HD-teler
- Ekraani diagonaali suurus: 32 tolli / 81 cm
- Paneeli eraldusvõime: 1366 x 768p
- Kuvasuhe: 16 : 9
- Heledus: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Pildiparandus: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

## Nutikas interaktsioon

- Kasutaja interaktsioon: PC In Monitor
- Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine\*
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp Home
- Uuendatav püsivara: Püsivara on uuendatav USB kaudu
- Ekraaniformaadi reguleerimine: 4 : 3, 14 : 9, 14 : 9 suum, 16 : 9, Automaatne, Kino, Subtiiter
- Teletekst: 1000 lehekülge Smart Texti
- Elektrooniline telekava\*: 8 päeva elektrooniline telekava

## Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 8 W
- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ühtlustus, Incredible Surround, Dünaamiline bassiparandus, Bassi ja kõrgete helide juhtimine, Ekvalaiser

## Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 2
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- AV-ühenduste arv: 1
- USB-pesade arv: 1
- Muud liidesed: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Kõrvaklapiväljund, Audio L/R in (helisisend), Digitaalheli väljund (koaksiaalkaabel)

## Multimeediumirakendused

- Videositusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

- Muusikaesitusvormingud: MP3
- Pildiesitusvormingud: JPEG

## Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videosisendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

## Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- digi-TV: DVB-T/T2/C
- MPEG-tugi: MPEG2
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM

## Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiamärgise klass: A
- EL-i energiamärgise võimsus: 36 W
- Aastane energiatarve: 53 kW/h
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,15 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Ökorežiim, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: < 0,3 W

## Mõõtmed

- Karbi mõõtmed (L x K x S): 800 x 560 x 150 mm
- Komplekti mõõtmed (L x K x S): 738 x 454 x 65 mm
- Komplekti mõõtmed koos alusega (L x K x S): 738 x 495 x 196 mm
- Toote kaal: 6,3 kg
- Toote kaal (alusega): 7 kg
- Kaal (koos pakendiga): 9,56 kg
- Ühildub VESA seinakinnitustega: 100 x 100 mm

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispult, 2 x AAA-patarei, Lauapealne alus, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Garantiileht, Kasutusjuhend



Väljalaske kuupäev  
2014-07-28

Versioon: 1.3.1

12 NC: 8670 001 08685  
EAN: 87 12581 70231 1

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* USB kaudu salvestamine vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.

\* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opeatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

\* Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

\* Elektrooniline saatetava ja selle tegelik nähtavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.