

Philips 3100 series  
Plāns LED televizors ar  
Digital Crystal Clear

**81 cm (32 collu)**  
HDTV  
DVB-T/T2/C

**32PFL3118T**



## Neierobežota izklaide

### Plāns LED televizors

Baudiet tīrus, skaidrus attēlus Philips 3100. sērijas LED televizorā, ko darbina Digital Crystal Clear. Šī sērija ir spilgtu attēlu, lieliskas skaņas un minimālistiska TV dizaina apvienojums. Izvēlieties šo televizoru savam mājoklim, lai gūtu neaizmirstamu skatīšanās baudījumu.

#### **Kontrolējiet ierakstīšanu un koplietošanu lielajā ekrānā**

- Pause TV un USB ierakstīšana – pauzējiet un ierakstiet pārraides
- Izmantojot datora ieeju, televizoru var lietot kā datora monitoru

#### **Iedzīvina izklaidei dzīvē**

- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) izcilam kustību asumam
- Digital Crystal Clear, lai uzlabotu attēla kvalitāti
- LED TV attēliem ar satriecošu kontrastu
- Divas HDMI ieejas un Easylink savienojamības nodrošināšanai
- USB ports multivides atskaņošanai

# PHILIPS

## Izceltie produkti

### Pause TV un USB ierakstīšana

Vai vēlaties paņemt pauzi un turpināt skatīties televizoru vēlāk? Funkcija Pause TV ļauj aizmirst par apnīcīgām reklāmām. Vai vēlaties ierakstīt digitālās televīzijas tiešraidi un skatīties sev vēlamā laikā? Izmantojiet elektronisko TV programmu, lai atrastu iecienītos raidījumus un ērti iepļānotu ierakstīšanu. Vienkārši pievienojiet televizoram USB cieto disku, un apraide tiks saglabāta vēlākai skatīšanai.

### PC ieeja

Izmantojiet savu televizoru kā monitoru. Vienkārši to pievienojiet, izmantojot HDMI-DVI vadu/pārveidotāju, un sāciet skatīties.

### 100 Hz PMR

Lai iegūtu precīzu, vienmērīgu un dabisku kustību, Philips ir radījis PMR – kustīgu attēlu asuma noteikšanas standartu. Perfect Motion Rate ir apvienots rezultāts, ko veido mūsu

unikālā video apstrāde, kadru skaits sekundē un katra kadra atsvaidzes intensitāte, perfekti izstrādātas aptumšošanas iespējas un sānu apgaismojuma tehnoloģija. Lielāks PMR skaitlis nozīmē lielāku kontrastu un labāku kustību precizitāti, nodrošinot jums iespēju baudīt labāku attēlu.

### Digital Crystal Clear

Satriecoši skaidri attēli no jebkura avota. Šī novatorisko attēla tehnoloģiju pakotne digitāli pielāgo un optimizē attēla kvalitāti, lai iegūtu optimālus kontrasta, krāsu un asuma līmeņus.

### LED TV

LED sānu apgaismojums nodrošina zemu enerģijas patēriņu, augstu spilgtuma līmeni, neticamu kontrastu un dzīvas krāsas. Turklāt LED apgaismojuma tehnoloģija neietver nekādus kaitīgus materiālus, padarot to par ekoloģiski pārdomātu izvēli.

### Divas HDMI ieejas ar Easylink

Novērsiet vadu radīto jucekli, izmantojot vienu vadu, pa kuru pārraida gan attēla, gan audio signālu no ierīcēm uz televizoru. HDMI izmanto nesaspiektus signālus, nodrošinot visaugstākās kvalitātes savienojumu starp avotu un ekrānu. Izmantojot kopā ar Philips Easylink, nepieciešama tikai viena tālvadības pults, lai izpildītu lielāko daļu darbību televizorā, DVD vai Blu-ray atskaņotājā, televizora pierīcē vai mājas kinozāles sistēmā.

### USB (fotoattēli, mūzika, video)

Pievienojiet savu USB atmiņas karti, digitālo kameru, MP3 atskaņotāju vai citu multivides ierīci pie televizora USB porta, lai skatītos fotoattēlus, videoklipus un klausītos mūziku, izmantojot ērtu ekrāna satura pārlūku.



# Specifikācijas

## Attēls/displejs

- Displejs: LED HD TV
- Ekrāna izmērs pa diagonāli: 32 colla / 81 cm
- Paneļa izšķirtspēja: 1366 x 768p
- Malu attiecība: 16:9
- Spilgtums: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Attēla uzlabošana: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

## Viedā mijiedarbība

- Lietotāja mijiedarbība: PC monitora ieeja
- Programma: Pause TV, USB ierakstīšana\*
- Vienkārša izmantošana: Daudzfunkcionāla poga Home (Sākums)
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu
- Ekrāna formāta pielāgošana: 4:3, 14:9, 14:9 tālummaīņa, 16:9, Automātiskais, Kino, Subtitri
- Teleteksts: 1000 lapu viedteksts
- Elektroniskā programma\*: 8 dienu elektroniskā programma

## Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 8 W
- Skaņas pastiprinājums: Automātisks skaļuma izlīdzinātājs, Incredible Surround, Dinamiska zemfrekvences skaņas pastiprināšana, Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr., Ekvalaizers

## Savienojamība

- HDMI savienojumu skaits: 2
- SCART savienojumu skaits (RGB/CVBS): 1
- AV savienojumu skaits: 1
- USB portu skaits: 1
- Citi savienojumi: Antenna IEC75, Common Interface Plus (CI+), Austiņu izeja, Audio kr./lab. ieeja, Digitālā audio izeja (koaksiālā)

## Multivides lietojumprogrammas

- Video atskaņošanas formāti: Konteineri: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

- Mūzikas atskaņošanas formāti: MP3
- Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG

## Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora ieeja: līdz 1920x1080 pie 60 Hz
- Video ieeja: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, līdz 1920x1080p

## Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Digitālā TV: DVB-T/T2/C
- MPEG atbalsts: MPEG2
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM

## Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: Maiņstrāva 220 - 240 V 50/60 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 35 °C
- Energoefektivitātes klase: A
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 36 W
- Gada enerģijas patēriņš: 53 kWh
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,15 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Automātisks izslēgšanas taimeris, ECO režīms, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)
- Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: < 0,3 W

## Izmēri

- Kastes izmēri (W x H x D): 800 x 560 x 150 mm
- Komplekta izmēri (W x H x D): 738 x 454 x 65 mm
- Komplekta izmēri ar statni (W x H x D): 738 x 495 x 196 mm
- Produkta svars: 6,3 kg
- Produkta svars (+ statīvs): 7 kg
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 9,56 kg
- Saderīgs ar VESA sienas stiprinājumu: 100 x 100 mm

## Piederumi

- Iekļautie piederumi: Tālvaldības pults, 2 x AAA baterijas, Galda virsmas statīvs, Īsa lietošanas pamācība, Juridiskā informācija un drošības brošūra, Garantijas brošūra, Lietotāja rokasgrāmata



Izlaides datums  
2019-06-22

Versija: 1.3.1

12 NC: 8670 001 08685  
EAN: 87 12581 70231 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.

\* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoaprādes (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

\* Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

\* EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.