

Philips 5000 series
Õhuke Full HD LED-teler

81 cm (32")
Full HD LED-teler
Dual Core
DVB-T/T2/C/S/S2

32PFS5709



Õhuke Full HD LED-teler

koos Smart TV-ga

Elage oma lemmikmeeskonnale kaasa selle Philips 5709-seeria Smart Full HD LED-teleriga. Pixel Precise HD mootor annab võimsust ja Digital Natural Motion tagab sujuvalt liikuvad detailid, mis on nii realistlikud, et saate osa igast mängust nii nagu oleksite ise kohapeal.

Teler, mis ei ole pelgalt nutikas. See teler on ka ilus.

- Õhukesed mõõtmed sobivad teie interjööriga
- Ülikitsas raam jätab teile rohkem pilti, mida armastada

Ühenduge, suhelge, salvestage ja jagage

- Cloud Explorer ja Dropbox™: jaga otse suurele ekraanile
- Smart TV: täiesti uus maailm, mida avastada
- MyRemote rakendus: nutikam viis oma teleriga suhtlemiseks
- Wi-Fi Miracast™—kuvage oma nutitelefone ekraani oma teleris
- Skype™ toob inimesed kokku (kaamera on lisavarustuses)
- Multiroom client—vaadake teleri otsepilti ja salvestisi mõnelt teiselt telerilt

Kõrgema klassi meelelahutus

- Pixel Precise HD Engine: avastage võrratu pildikvaliteet
- Digital Natural Motion sujuvalt liikuvate piltide esitamiseks
- 400 Hz PMR liikuvate piltide voolavaks esitamiseks

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Õhuke profiil



Philipsi õhukese profiiliga teler annab oma elegantsete ja väljapeetud mõõtmetega tunnistust heast maitsest. Sest miks ei peaks teie teler olema sama ilus kui funktsionaalne?

Ülikitsas raam



Tavalistel teleritel on raam, mis ümbritseb telerit nagu pildiraam. Meie ülikitsas raam on moodne ja peenike, nii et teile jääb rohkem pilti, mida armastada.

Pixel Precise HD

The Philips Pixel Precise HD Engine toob maailma teieni. Kogege oma lemmikuid loodus- ja reisisaateid erksas selguses. Värviküllane ja tugeva kontrastiga pilt, tänu sügavamatele mustadele ja heledamatele valgetele toonidele, aitab teil avastada uusi maailmu ilma diivanilt tõusmata.

Digitaalne Natural Motion



Te armastate märulifilme, spordiüritusi ja mängu, kuid nõuate parimat võimalikku


pildikvaliteeti. Digital Natural Motion on Philipsi auhinnatud liikumistäiustustehnoloogia, mis kahandab värinat ja pakub suurepäraselt teravust ning kõige sujuvamat ja voolavat pildiesitust.

400 Hz Perfect Motion Rate



Miski ei ületa videomängudest, kiiretempolistest spordiüritustest või märulifilmidest saadavat adrenaliinisööstu. Seetõttu on Philipsi teleril 400Hz Perfect Motion Rate, mis võimaldab teil nautida liikuvate piltide sujuvat esitamist. Sest kuigi teie pulss võib hüpelda, ei tohiks seda teha aga pilt.

Smart TV



Avastage nutikam kogemus, mis jääb tavateleri piiridest välja. Laenutage ja voogedastage veebipõhistest videokauplustest filme, videosid ja mängu. Vaadake tagantjärele oma lemmikkanalite saateid ja nautige rikkalikku võrgurakenduste valikut (nt Youtube).

MyRemote*




Kontrollige oma Philipsi telerit otse oma nutiseadmetest. Tänu rakendusele MyRemote ei ole kunagi lihtsam olnud teie nutiseadmes oleva sisu jagamine teleris (SimplyShare), digisaadete edastamine tahvelarvutisse (Wi-Fi Smart Screen) või värskema teabe hankimine telekava abil, mis võimaldab teil valida, milliseid saateid vaadata.

Wi-Fi Miracast™*



Peegeldage oma nutiseadme kuva teleris ning jagage seda oma sõprade ja pereliikmetega. Kuvage lihtsa käsklusega fotosid, videoid, mängu ja kõike muud oma nutitelefoni või tahvelarvutilt suurele ekraanile.

Skype™ videokõned teleris*



Lisage oma kõnedele uus mõõde ja jagage kogemusi teile oluliste inimestega olenemata nende asukohast. Teleris oleva Skype™-i abil saate teha hääl- ja videokõnesid oma elutoast. Lihtsalt ühendage valikuline Philipsi kaamera (PTA317) teleriga ning nautige suurepäraselt video- ja helikvaliteeti mugavalt oma diivanil istudes.

Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 4:3/16:9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 32 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 81 cm
- Ekraan: Full HD LED
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Heledus: 350 cd/m²
- Pildiparandus: Pixel Precise HD, Digitaalne Natural Motion, Kaadrisagedus: 400 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videosisendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-T/T2/C/S/S2
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4

Smart TV

- Interaktiivne TV: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Telekava*: 8 päeva elektrooniline telekava
- SmartTV rakendused*: Catch-up TV, Netflix, Spotify, Vörgurakendused, Video võrgukauplused, Avage veebibrauser, YouTube
- Social TV: Skype, Twitter

Multimeedia rakendused

- Videoeesitusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Muusikaeesitusvormingud: AAC, AMR, LPCM, M4A, MP3, MPEG1 L1/2, WMA (v2 kuni v9.2)
- Toetatud subtiitrite formaadid: .AAS, .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT
- Pildiesitusvormingud: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS

Kasutaja interaktsioon

- Juhtmevaba suhtlus: SimplyShare, MultiRoom Client, Wi-Fi Miracasti sertifikaadiga*, Cloud TV* ja Cloud Explorer
- Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine*
- Lihtne installeerida: Leiab automaatselt Philipsi seadmed, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard

- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp Home, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Standardne - täida kogu ekraan, Mahuta ekraanile, Ettenihutamine, Suumi, Stretch, Punkt-punktilt
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1000 lehekülge hüperteksti
- Rakendus My Remote*: Kontroll, Simply Share, Telekava, Wi-Fi Smart Screen

CPU

- Protsessori tüüp: Dual-Core

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 20 W
- Heli täiustused: Incredible Surround, Clear Sound, Automaatne helitugevuse ühtlustus, Bassivõimendus, Nutikas heli
- Helifunktsioonid: Smart Stereo, Ambi wOOx, Natural Sound

Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 3
- HDMI funktsioonid: Heli tagasisidekanal
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Automaatne subtiitriinihe (Philips)*, Pixel Plusi ühendus (Philips)*, Esitamine ühe vajutusega
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 2
- Juhtmeta ühendus: Wi-Fi 2x2 sisseehitatud
- Muud liidesed: CI+1.3 sertifikaadiga, Audiosisend (DVI), Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalne helisisend (optiline), Audio L/R in (helisisend), Kõrvaklapiväljund, Hoolduspistik

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiatarve ooterežiimis: $0,3\text{ W}$
- Energiamärgise klass: A+
- EL-i energiämärgise võimsus: 30 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Ökorežiim, Pildi väljalülitamine

- (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: $0,3$
- Aastane energiatarve: 44 kWh/h

Tarvikud


- Komplektis olevad tarvikud: Lauapealne alus, Kaugjuhtimispuhast, 2 x AAA-patareid, Toitejuhe, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Garantileht
- Valikulised tarvikud: Philipsi telekaamera PTA317

Mõõtmed


- Seadme laius: 726 mm
- Seadme kõrgus: 425 mm
- Seadme sügavus: 55 mm
- Toote kaal: 5,2 kg
- Seadme laius (alusega): 726 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 485 mm
- Seadme sügavus (alusega): 179 mm
- Toote kaal (alusega): 6,5 kg
- Karbi laius: 800 mm
- Karbi kõrgus: 540 mm
- Karbi sügavus: 133 mm
- Kaal (koos pakendiga): 8,3 kg
- Ühildub seinakinnitusega: 400 x 200 mm

Connections

Side



Rear



Väljalaske kuupäev
2023-10-15

Versioon: 5.0.1

EAN: 87 12581 71921 0

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Rakendus MyRemote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TV.

* Rakenduse Smart TV jaoks külastage teie riigis pakutavate teenustega tutvumiseks veebilehte www.philips.com/TV.

* Cloud TV pakumine sõltub selle saadavalolevusest antud riigis ja regulatsioonidest

* Ühilduvus sõltub Miracasti Wi-Fi sertifikaadist ja Android 4.2 või uuema versiooni olemasolust. Lisateabe saamiseks vaadake oma seadme dokumente.

* USB kaudu salvestamine vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.

* Philipsi telerikaamerat (PTA317) müüakse eraldi.

* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opeeraatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klientide veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

* Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

* Elektrooniline saatetava ja selle tegelik nähtavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

* (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.