



Philips 5500 series  
Android™-iga õhuke Full  
HD LED-teler

**80 cm (32")**

Full HD LED-teler  
Dual Core; 8GB ja laiendatav  
DVB-T/T2/C



**32PFT5500**

## Androidiga õhuke Full HD LED-teler

koos Pixel Plus HD-ga

Kogege Androidi võimsust: Philipsi 5500-seeria Full HD õhuke LED-teler Pixel Plus HD-ga. Ülikiire töötlemine muudab navigeerimise lihtsamast lihtsamaks. Väljapeetud profiil tähendab seda, et teler näeb välja ja ka on tõeliselt kiire.

### Funktsionaalne maitsekus

- Ülikitsas raam jätab teile rohkem pilti, mida vaadata.
- Avatud alusega disain tekitab kerge ja hõljuva efekti

### Androidiga suudab teie teler kõike

- Dual Core andmetöötlus ja Android OS tagavad võimsa jõudluse
- Android: kiiremaks, rikkalikumaks, isiklikumaks telerielamuseks
- Google Play™: aken meelelahutusse
- Google Cast: kasutage kogu Smart TV potentsiaali

### Alati selge ja ere pilt

- Micro Dimming hämardusfunktsioon tagab teie teleri optimaalse kontrastsuse
- Pixel Plus HD kaunite piltide jaoks, mida te armastate
- 200Hz PMR liikuvate piltide teravaks esitamiseks

# PHILIPS

## Esiletõstetud tooted

### Avatud alus

Moodsate väljapeetud joontega teler väärib ka erakordset alust. Seetõttu löid Philips TV disainerid selle unikaalse avatud aluse, mis sobib imeilusasti kokku teie interjööri.

### Ülikitsas raam



Tavalistel teleritel on raam, mis ümbritseb telerit nagu pildiraam. Meie ülikitsas raam on moodne ja peenike - teile jääb rohkem pilti, mida nautida.

### Micro Dimming



Tänu meie spetsiaalsele tarkvarale, mis analüüsib pilti 6400 erinevas ekraani sektoris, saate nautida võrratut kontrastsust ja pildikvaliteeti ning tõeliselt elutruud visuaalset kogemust

### Pixel Plus HD

Philips Pixel Plus HD mootor optimeerib pildikvaliteeti, et pakkuda kauni kontrastsusega


selgeid pilte. Seega, ükskõik, kas te vaatate neid voogedastusega internetist või DVD-lt, naudite heledamate valgete ja tumedamate mustade toonide abil teravamalt pilti.

### 200 Hz Perfect Motion Rate



Perfect Motion Rate'i puhul on ühendatud Philipsi ekraanitehnoloogia ja tippasemel videotöötamise tehnikad, et parandada iga pildikaadri kvaliteeti. Ükskõik, kas teile meeldivad videomängud, kiiretempolised spordiüritused või märulifilmid, saate kogeda liikuvate piltide teravaimat ja sujuvaimat esitamist.

### Dual Core + Android



Telerisse paigaldatud Android muudab navigeerimise, rakenduste kasutamise ja videote esitamise ülikiireks, intuitiivseks ja nauditavaks. Android vabastab Dual Core protsessori võimsuse, et asjad saaksid tehtud kiiresti ja tõhusalt.

### Android

Tänu oma Smart TV Android-operatsioonisüsteemile naudite kiiret protsessorit ja kasutajasõbralikku liidest. Te ise kontrollite lõputu sisu käivitamist: Google Play™-ist Netflixi, veebibrauseri jpm-ni. Teleris on lihtsalt navigeeritav menüü otselinkidega teie lemmikutele.

### Google Play

Google Play™ -ist leiате rikkaliku nimekirja kvaliteetsetest mängudest igale eale. Teleris kasutamiseks optimeeritud mängude välimus ja omadused on ühtviisi suurepärased. Teie ei pea oma koju muretsema veel ühte mängukonsooli; universaalse USB-mängupuldi abil on navigeerimine ja mängimine lihtne.

### Google Cast



Philipsi Smart TV võimsuse rakendamiseks kasutage Google Casti koos oma nutiseadmega\*. See võimaldab lehitseda veebisaitide, sisu ja rakendusi ning seejärel edastada need oma telerisse ühe nupuvajutusega. Ja mis kõige parem, saate jätkata nutiseadme kasutamist muudeks asjadeks ka siis, kui teleris esitatakse edastatud sisu.

Android™-iga õhuke Full HD LED-teler  
80 cm (32") Full HD LED-teler, Dual Core; 8GB ja laiendatav, DVB-T/T2/C

32PFT5500/12

# Spetsifikatsioon

## Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 32 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 80 cm
- Ekraan: Full HD LED
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Heledus: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Pildiparandus: Pixel Plus HD, Micro Dimming, 200 Hz Perfect Motion Rate

## Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisendid on kõigil HDMI pesadel: kuni Full HD 1920 x 1080 60 Hz juures, 60 Hz juures
- Videosendid on kõigil HDMI pesadel: kuni Full HD 1920 x 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz juures

## Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-T/T2
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4
- Telekava\*: 8 päeva elektrooniline telekava
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1000 lehekülge hüperteksti

## Android TV

- OS: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Eelnevalt paigaldatud rakendused: Google Play filmid\*, Google Play muusika\*, Google Search, Häälega otsing, YouTube, Netflix\*
- Mälu maht (välkmälu): 8 GB, laiendatav USB-andmekandja kaudu

## Smart TV funktsioonid

- Kasutaja interaktsioon: MultiRoom Client & Server, SimplyShare, Wi-Fi Miracast'i sertifikaadiga\*
- Interaktiivne TV: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine\*
- SmartTV rakendused\*: Veebipõhised videopoed, Veebibrauseri avamine, Social TV, Nõudevideod teleris, YouTube
- Lihtne installleerida: Leib automaatselt Philipsi seadmed, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nutikas menüünupp, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Standardne – täida

kogu ekraan, Ekraanile mahutamine, Ettenihutamine, Suumimine, venitamine

- Philipsi rakendus TV Remote\*: Rakendused, Kanalid, Kontroll, Praegu teleris, Telekava, Videolaenus

## Multimeedia rakendused

- Videositusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC
- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 kuni v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10)
- Toetatud subtiitrite formaadid: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Pildiesitusvormingud: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 20 W
- Heli tüstused: Incredible Surround, Clear Sound, Dünaamiline bassiparandus, Nutikas heli

## Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 4
- HDMI funktsioonid: Heli tagasisidekanal
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Esitamine ühe vajutusega
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 3
- Juhtmeta ühendus: Kahesüsteemne, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 802.11n 2x2 sisseehitatud
- Muud liidesed: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalne helisend (optiline), Audio L/R in (helisend), Audiosisend (DVI), Kõrvaklapiväljund, Hoolduspistik, Satelliitühendus

## Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiatarve ooterežiimis: <math>\leq 0,5\text{ W}</math>
- Energiamärgise klass: A+
- EL-i energiämärgise võimsus: 29 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: <math>\leq 0,3</math>
- Aastane energiatarve: 42 kW/h

## Tarvikud


- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuh, 2 x AAA-patareid, Lauapealne alus, Toitejuhe, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür

## Mõõtmed

- Seadme laius: 726 mm
- Seadme kõrgus: 425 mm
- Seadme sügavus: 64 mm
- Toote kaal: 5,2 kg
- Seadme laius (alusega): 726 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 488 mm
- Seadme sügavus (alusega): 179 mm
- Toote kaal (alusega): 6,4 kg
- Karbi laius: 830 mm
- Karbi kõrgus: 535 mm
- Karbi sügavus: 131 mm
- Kaal (koos pakendiga): 7,6 kg
- Ühildub seinakinnitusega: 100 x 100 mm



## Connections



Väljalaske kuupäev  
2023-10-21

Versioon: 4.2.1

EAN: 87 18863 00286 5

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
- \* Pakutav Androidi rakenduste valik on riigiti erinev. Täpsema teabe saamiseks külastage oma riigi Google Play Store'i tootelehte
- \* Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve on sellest, kuidas telerit kasutatakse.
- \* Cloud Gaming (pilve-mängude) pakumine sõltub mängupakkajatest.
- \* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
- \* Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
- \* Google Casti funktsioonid sõltuvad Google Cast-valmidusega rakendustest ja seadmetest. Lisateabe saamiseks külastage Google Casti tootelehte.
- \* Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Smart TV rakenduste pakumised sõltuvad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.
- \* Ühilduvus sõltub Miracast'i Wi-Fi sertifikaadist ja Android 4.2 või uuema versiooni olemasolust. Lisateabe saamiseks vaadake oma seadme dokumente.