

Philips 5000 series  
Õhuke Full HD LED-teler

**81 cm (32")**  
Full HD LED-teler  
Dual Core  
DVB-T/T2/C

**32PFT5509**



# Õhuke Full HD LED-teler

koos Smart TV-ga

Philipsi 5500-seeria sisseehitatud Wi-Fi-ga Smart Full HD LED-teler võimaldab hõlpsat ligipääsu võrgusule ning Skype™ abil suhtlust oma lähedastega. Pixel Plus HD-mootor võimaldab nautida üliselget erksat pilti mis tahes allikast.

## Teler, mis ei ole pelgalt nutikas. See teler on ka ilus.

- Õhukesed mõõtmed sobivad teie interjööri
- Ülikitsas raam jätab teile rohkem pilti, mida armastada
- Avatud alusega disain tekitab kerge ja hõljuva efekti

## Ühenduge, suhelge, salvestage ja jagage

- Cloud Explorer ja Dropbox™: jaga otse suurele ekraanile
- Smart TV: täiesti uus maailm, mida avastada
- MyRemote rakendus: nutikam viis oma teleriga suhtlemiseks
- Wi-Fi Miracast™—kuvage oma nutitelefone ekraani oma teleris
- Skype™ toob inimesed kokku (kaamera on lisavarustuses)
- Multiroom client—vaadake teleri otsepilti ja salvestisi mõnelt teiselt telerilt

## Vaadake koos — imekenasti

- Pixel Plus HD kaunite piltide jaoks, mida te armastate
- Full HD LED-teler – säravad LED-kujutised võimsa kontrastsusega
- 200Hz PMR liikuvate piltide voolavaks esitamiseks

# PHILIPS

Õhuke Full HD LED-teler  
81 cm (32") Full HD LED-teler, Dual Core, DVB-T/T2/C

## Esiletõstetud tooted

### Õhuke profiil



Philipsi õhukese profiiliga teler annab oma elegantsete ja väljapeetud mõõtmetega tunnistust heast maitsest. Sest miks ei peaks teie teler olema sama ilus kui funktsionaalne?

### Ülikitsas raam



Tavalistel teleritel on raam, mis ümbritseb telerit nagu pildiraam. Meie ülikitsas raam on moodne ja peenike, nii et teile jääb rohkem pilti, mida armastada.

### Avatud alus

Moodsate väljapeetud joontega teler väärib ka erakordset alust. Seetõttu löid Philips TV disainerid selle unikaalse avatud aluse, mis sobib imeilusasti kokku teie interjööri.

### Pixel Plus HD

Pole midagi mõnusamat, kui istuda maha, et vaadata oma lemmikfilmi või -dokumentaali. Ükskõik, kas te vaatate seda voogedastusega internetist või DVD-lt, loob Philips Pixel Plus HD-mootor heledamate valgete ja tumedamate mustade toonide abil realistlikuma pildi.

### Full HD LED-teler

Pildikvaliteet on oluline. Tavalised HDTV-d on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enam.

Kujutage ette erksaid detaile koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, mis loovad elutruu pildi.

### 200 Hz Perfect Motion Rate



Miski ei ületa videomängudest, kiiretempolistest spordiüritustest või märulifilmidest saadavat adrenaliinisööstu. Seetõttu on Philipsi teleril 200Hz Perfect Motion Rate, mis võimaldab teil nautida liikuvate piltide voolavat esitamist. Sest kuigi teie pulss võib hüpelda, ei tohiks seda teha aga pilt.


### Smart TV



Avastage nutikam kogemus, mis jääb tavateleri piiridest välja. Laenutage ja voogedastage veebipõhistest videooplustest filme, videosid ja mängu. Vaadake tagantjärele oma lemmikkanalite saateid ja nautige rikkalikku võrgurakenduste valikut (nt Youtube).

32PFT5509/12

### MyRemote\*




Kontrollige oma Philipsi Smart TV-d otse oma nutiseadmest. Tänu rakendusele MyRemote ei ole kunagi lihtsam olnud teie nutiseadmes oleva sisu jagamine teleris (SimplyShare) või värskeima teabe hankimine telekava abil.

### Wi-Fi Miracast™\*



Peegeldage oma nutiseadme kuva teleris ning jagage seda oma sõprade ja pereliikmetega. Kuvage lihtsa käsklusega fotosid, videoid, mängu ja kõike muud oma nutitelefoni või tahvelarvutilt suurele ekraanile.

### Skype™ videokõned teleris\*



Lisage oma kõnetele uus mõõde ja jagage kogemusi teile oluliste inimestega olenemata nende asukohast. Teleris oleva Skype™-i abil saate teha hääli- ja videokõnesid oma elutoast. Lihtsalt ühendage valikuline Philipsi kaamera (PTA317) teleriga ning nautige suurepäraselt video- ja helikvaliteeti mugavalt oma diivanil istudes.

# Spetsifikatsioon

## Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 4:3/16:9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 32 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 81 cm
- Ekraan: Full HD LED
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Heledus: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Pildiparandus: Pixel Plus HD, 200 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming

## Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videosisendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

## Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-T/T2/C
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4

## Smart TV

- Interaktiivne TV: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Telekava\*: 8 päeva elektrooniline telekava
- SmartTV rakendused\*: Catch-up TV, Netflix, Spotify, Võrgurakendused, Video võrgukauplused, Avage veebibrauser, YouTube
- Social TV: Skype, Twitter

## Multimeedia rakendused

- Videositusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Muusikaesitusvormingud: AAC, AMR, LPCM, M4A, MP3, MPEG1 L1/2, WMA (v2 kuni v9.2)
- Toetatud subtiitrite formaadid: .AAS, .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT
- Pildiesitusvormingud: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS

## Kasutaja interaktsioon

- Juhtmevaba suhtlus: SimplyShare, MultiRoom Client, Wi-Fi Miracasti sertifikaadiga\*, Cloud TV\* ja Cloud Explorer
- Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine\*
- Lihtne installeerida: Leiab automaatselt Philipsi seadmed, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp

- Home, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Ettenihutamine, Standardne - täida kogu ekraan, Mahuta ekraanile, Stretch, Suomi
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1000 lehekülge hüperteksti
- Rakendus My Remote\*: Kontroll, Simply Share, Telekava

## CPU

- Protsessori tüüp: Dual-Core

## Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 20 W
- Heli täiustused: Incredible Surround, Clear Sound, Automaatne helitugevuse ühtlustus, Nutikas heli, Bassivõimendus
- Helifunktsioonid: Smart Stereo, Ambi wOOx, Natural Sound

## Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 2
- HDMI funktsioonid: Heli tagasisidekanal
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Automaatne subtiitriinhi (Philips)\*, Pixel Plusi ühendus (Philips)\*, Esitamine ühe vajutusega
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 2
- Juhtmeta ühendus: Wi-Fi 2x2 sisseehitatud
- Muud liidesed: Audiosisend (DVI), CI+1.3 sertifikaadiga, Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalne helisisend (optiline), Audio L/R in (helisisend), Kõrvaklapiväljund, Hoolduspistik

## Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbrisev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiatarve ooterežiimis: <math>\leq 0,3\text{ W}</math>
- EL-i energiamärgise võimsus: 29 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Ökorežiim, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)

- Väljalülitatud seadme võimsustarve: <math>\leq 0,3</math>
- Aastane energiatarve: 42 kW/h


## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuh, 2 x AAA-patareid, Lauapealne alus, Toitejuhe, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Garantiileht
- Valikulised tarvikud: Philipsi telekaamera PTA317

## Mõõtmed

- Seadme laius: 726 mm
- Seadme kõrgus: 425 mm
- Seadme sügavus: 55 mm
- Toote kaal: 5 kg
- Seadme laius (alusega): 726 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 485 mm
- Seadme sügavus (alusega): 179 mm
- Toote kaal (alusega): 6,3 kg
- Karbi laius: 800 mm
- Karbi kõrgus: 540 mm
- Karbi sügavus: 133 mm
- Kaal (koos pakendiga): 8,1 kg
- Ühildub seinakinnitusega: 400 x 200 mm

## Connections



Väljalaske kuupäev  
2023-10-21

Versioon: 3.0.1

EAN: 87 12581 70868 9

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Rakendus MyRemote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV).

\* Rakenduse Smart TV jaoks külastage teie riigis pakutavate teenustega tutvumiseks veebilehte [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV).

\* Cloud TV pakumine sõltub selle saadavalolevusest antud riigis ja regulatsioonidest

\* Ühilduvus sõltub Miracasti Wi-Fi sertifikaadist ja Android 4.2 või uuema versiooni olemasolust. Lisateabe saamiseks vaadake oma seadme dokumente.

\* USB kaudu salvestamine vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.

\* Philipsi telerikaamerat (PTA317) müüakse eraldi.

\* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opearaatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klientoote veebisaidi jaotises KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusiurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

\* Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

\* Elektrooniline saatetava ja selle tegelik nähtavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

\* (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.