



Philips 6500 series  
Android™-iga õhuke Full  
HD LED-teler

**80 cm (32")**

Full HD LED-teler  
Dual Core; 8GB ja laiendatav  
DVB-T/T2/C



**32PFT6500**

## Androidiga õhuke Full HD LED-teler

koos kahekülgse Ambilightiga

Rohkem kui vaid hea välimus: 6500-seeria FHD-teler koos Androidiga. Alustame Pixel Precise HD mootori täiuslikust pildist; siis lisame Ambilighti, kaasaegse disaini ja ehedad materjalid, et pakkuda teile uudsel tasemel elamust.

### Soov vaadata erakordse kvaliteediga pilti

- Natural Motion tagab sujuvad ja teravad liikuvad kujutised.
- Micro Dimming Pro suurepärase kontrastsuse tagamiseks
- Pixel Precise HD mootor: avastage võrratu pildikvaliteet

### Androidiga suudab teie teler kõike

- Dual Core andmetöötlus ja Android OS tagavad võimsa jõudluse
- Android: kiiremaks, rikkalikumaks, isiklikumaks telerielamuseks
- Klaviatuuriga kaugjuhtimispult lihtsustab teksti sisestamist

### Tähelepanu on kaunitel detailidel

- Tänapäevane disain täiendab kaasaegset interjööri
- Keskel paiknev teleri alusjalg mängib geomeetriaga
- Ambilight muudab alatiseks teie suhtumist telerisse

# PHILIPS

Android™-iga õhuke Full HD LED-teler  
80 cm (32") Full HD LED-teler, Dual Core; 8GB ja laiendatav, DVB-T/T2/C

32PFT6500/12

## Esiletõstetud tooted


### Keskel paiknev teleri alusjalg

Valisime meie keskel paikneva teleri alusjala alumiseks osaks peene kõrgläikega hõbedase viimistluse ning seejärel ühendasime selle üliõhukese aheneva kaelaga, mis loob kaunit igasse moodsasse interjööri sulanduva kujundusega teleri.

### Tänapäevane kaasaegne disain

Disainitud kaasaegse välimusega, mis sulandub teie interjööri. Sest teie teler peaks olema sama ilus ka siis, kui see on välja lülitatud.

### Kahekülgne Ambilight



Te olete loonud kodus, mis on enam kui vaid maja, miks siis mitte valida ka sobiv teler. Philipsi unikaalne Ambilight tehnoloogia muudab teie ekraani palju laiemaks — ja teie vaatamiskogemuse kaasahaaravamaks — heites kahelt teleri küljelt ulatuslikku valguskuma ümbritsevale seinale. Värvid, erksus ja põnevus kanduvad ekraanilt üle ka teie elutuppa, pakkudes teile erakordset vaatamiselamust.

### Natural Motion



Te armastate filme vaadata ja soovite parimat võimalikku pildikvaliteeti. Natural Motion on

meie liikumise täiustamise tehnoloogia, mis eemaldab värina ja tagab sujuva liikuvat pildi. Filmid lindistatakse 24 kaadriga sekundis, mis tekitab ekraanil väriseva kujutise. Natural Motion suurendab liikumiskaadrite arvu 50 kaadriks sekundis eemaldades värina- näete vaid sujuvat ning teravat pilti.

### Micro Dimming Pro




Micro Dimming Pro optimeerib teie teleri kontrastsust keskkonna valgustingimuste põhjal. Valgusandur ja spetsiaalne tarkvara analüüsivad pilti 6400 erinevas ekraani piirkonnas, tänu sellele naudite võrratut kontrastsust, pildikvaliteeti ning tõeliselt elutruud visuaalset kogemust.

### Pixel Precise HD

Pixel Precise HD optimeerib pildikvaliteeti, et edastada kauni kontrastsuse, detailsuse ja sügavusega sujuvaid, kuid teravaid liikuvaid pilte. Saate nautida sügavaid musti ja säravaid valgeid toone, elavaid värve ja elutruud nahatoone, justkui oleksite ise kohapeal.

### Dual Core + Android



Telerisse paigaldatud Android muudab navigeerimise, rakenduste kasutamise ja videote esitamise ülikiireks, intuitiivselt ja nauditavaks. Android vabastab Dual Core protsessori võimsuse, et asjad saaksid tehtud kiiresti ja tõhusalt.

### Android

Tänu oma Smart TV Android-operatsioonisüsteemile naudite kiiret protsessorit ja kasutajasõbralikku liidest. Te ise kontrollite lõputu sisu käivitamist: Google Play™-ist Netflix, veebibrauseri jpm-ni. Teleris on lihtsalt navigeeritav menüü otselinkidega teie lemmikutele.

### Klaviatuuriga kaugjuhtimispult



Haarake juhtimine. Meie täiesti intuitiivsel kaugjuhtimispuldil on olemas kõik tavapärased asjad nagu kursoriklahvid, helitugevuse reguleerimise ja kiirvaliku nupud. Kui pöörate kaugjuhtimispuldi ümber, pääsete ligi täielikule klaviatuurile, et tekstisisestus oleks igas olukorras lihtne.

# Spetsifikatsioon

## Ambilight

- Ambilighti funktsioonid: Kohandumine seinavärviga, Salongi režiim, Mängurežiim, Ambilight+hue
- Ambilighti versioon: 2 küljel

## Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 32 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 80 cm
- Ekraan: Full HD LED
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p

- Heledus: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Pildiparandus: Natural Motion, 500 Hz Perfect Motion Rate, Pixel Precise HD, Micro Dimming Pro

## Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisendid on kõigil HDMI pesadel: kuni Full HD 1920 x 1080 60 Hz juures, 60 Hz juures
- Videosendid on kõigil HDMI pesadel: kuni Full HD 1920 x 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz juures

## Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne


- Digi-TV: DVB-T/T2/C
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4
- Telekava\*: 8 päeva elektrooniline telekava
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1000 lehekülge hüperteksti

## Android TV


- OS: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Eelnevalt paigaldatud rakendused: Google Play filmid\*, Google Play muusika\*, Google Search,

## Connections

### Side



### Rear



# Spetsifikatsioon

- Häälega otsing, YouTube, Netflix\*
- Mälu maht (välkmälu): 8 GB, laiendatav USB-andmekandja kaudu

## Smart TV funktsioonid

- Kasutaja interaktsioon: MultiRoom Client & Server, SimplyShare, Wi-Fi Miracasti sertifikaadiga\*
- Interaktiivne TV: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine\*
- Smart TV rakendused\*: Veebipõhised videopoed, Veebibrauseri avamine, Social TV, Nõudevideod teleris, YouTube
- Lihtne installeerida: Leiab automaatselt Philipsi seadmed, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nutikas menüünupp, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Standardne – täida kogu ekraan, Ekraanile mahutamane, Ettenihutamine, Suumimine, venitamine
- Philipsi rakendus TV Remote\*: Rakendused, Kanalid, Kontroll, Praegu teleris, Telekava, Videolaenus
- Kaugjuhtimispuult: koos klaviatuuriga

## Multimeedia rakendused

- Videositusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC
- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 kuni v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10)
- Toetatud subtiitrite formaadid: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Pildiesitusvormingud: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS, BMS, MPO

## Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 20 W
- Heli täiustused: Incredible Surround, Clear Sound, Automaatne helitugevuse ühtlustus, Nutikas heli, Triple Surround

## Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 4

- HDMI funktsioonid: Heli tagasisidekanal
- EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Esitamine ühe vajutusega
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 3
- Juhtmeta ühendus: Kahe süsteemne, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 802.11n 2x2 sisseehitatud
- Muud liidesed: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalne helisisend (optiline), Audio L/R in (helisisend), Audiosisend (DVI), Kõrvaklapiväljund, Hoolduspistik, Satelliitühendus

## Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiaarve ooterežiimis: <math>\leq 0,5\text{ W}</math>
- Energiamärgise klass: A+
- EL-i energiamärgise võimsus: 31 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Valgussensor, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: <math>\leq 0,3</math>
- Aastane energiaarve: 45 kWh

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuult, 2 x AAA-patareid, Lauapealne alus, Toitejuhe, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür

## Mõõtmed

- Seadme laius: 727 mm
- Seadme kõrgus: 425 mm
- Seadme sügavus: 64 mm
- Toote kaal: 5,3 kg
- Seadme laius (alusega): 727 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 486 mm
- Seadme sügavus (alusega): 198 mm
- Toote kaal (alusega): 6,8 kg
- Karbi laius: 940 mm
- Karbi kõrgus: 610 mm
- Karbi sügavus: 131 mm
- Kaal (koos pakendiga): 8,1 kg
- Ühildub seinakinnitusega: 100 x 100 mm



Väljalaske kuupäev  
2023-10-20

Versioon: 5.0.2

EAN: 87 18863 00419 7

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Lapsevanemad peavad 3D-vaatamise ajal oma lapsi jälgima ja veenduma, et lastel ei esine ühtegi mainitud vaevust. 3D-vaatamine ei ole soovitatav alla 6-aastastele lastele, kuna nende nägemissüsteem ei ole veel täielikult välja arenenud.

\* Elektrooniline saatetava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

\* Pakutav Androidi rakenduste valik on riigiti erinev. Täpsema teabe saamiseks külastage oma riigi Google Play Store'i tootelehte

\* Energiaarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiaarvel. Tegelik energiaarve on erinev sellest, kuidas telerit kasutatakse.

\* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klientide veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

\* Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.

\* Google Casti funktsioonid sõltuvad Google Cast-valmidusega rakendustest ja seadmetest. Lisateabe saamiseks külastage Google Casti tootelehte.

\* Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).

\* Smart TV rakenduste pakumised sõltuvad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).

\* USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.

\* Ühilduvus sõltub Miracasti Wi-Fi sertifikaadist ja Android 4.2 või uuema versiooni olemasolust. Lisateabe saamiseks vaadake oma seadme dokumente.