




Philips 4000 series  
Õhuke LED-teler

**80 cm (32")**  
LED-teler  
DVB-T/C



**32PHH4100**

## Õhuke LED-teler

koos Digital Crystal Clear-ga

Õige teler tänaseks ja homseks päevaks: Philipsi 4100 seeria Slim LED-teler koos Digital Crystal Cleariga. Kogege eredat pilti, selget heli ning kõiki funktsioone, mida vajate - näiteks käepärased täiendavad USB- ja HDMI-pordid, et telerit kodus nautida.

### Teleri vaatamine teile sobival ajal

- Kaks HDMI-sisendit ja Easylink sisseehitatud ühenduste tarbeks
- USB multimeedia sisu taasesituseks

### Funktsionaalne maitsekus

- Ülikitsas raam jätab teile rohkem pilti, mida vaadata.
- Avatud alusega disain tekitab kerge ja hõljuva efekti

### Alati selge ja ere pilt

- Digital Crystal Clear: täpsus, mida tahate teistega jagada
- 100 Hz PMR liikuvate piltide teravaks esitamiseks

# PHILIPS

## Esiletõstetud tooted

### Ülikitsas raam



Tavalistel teleritel on raam, mis ümbritseb telerit nagu pildiraam. Meie ülikitsas raam on moodne ja peenike - teile jääb rohkem pilti, mida nautida.

### Avatud alus

Moodsate väljapeetud joontega teler väärib ka erakordset alust. Seetõttu lõi Philips TV disainerid selle unikaalse avatud aluse, mis sobib imeilusasti kokku teie interjööri.

### Digital Crystal Clear

Loomulike piltide jaoks igast allikast lõi Philips funktsiooni Digital Crystal Clear. Ükskõik, kas te vaatate oma lemmikseebikat, uudiseid või mõnda videot koos sõpradega — te nautite

seda kõike optimaalse kontrastsuse, värvide ja teravusega.

### 100 Hz Perfect Motion Rate



Perfect Motion Rate'i puhul on ühendatud Philipsi ekraanitehnoloogia ja tippasemel videotöötamise tehnikad, et parandada iga pildikaadri kvaliteeti. Ükskõik, kas teile meeldivad videomängud, kiiretempolised spordiüritused või märulifilmid, saate kogeda liikuvate piltide teravaimat ja sujuvaimat esitamist.

**Kaks HDMI sisendit koos Easylinkiga** kaablipundarde tekkimist väldite tänu ühele HDMI-kaablile pildi- ja helisignaalide

edastamisel oma seadmetest telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale, kindlustades parima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, Blu-Ray-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.

### USB (fotod, muusika, videod)



Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil

# Spetsifikatsioon

## Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 4:3/16:9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 32 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 80 cm
- Ekraan: LED HD-teler
- Paneeli eraldusvõime: 1366 x 768p
- Heledus: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Pildiparandus: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

## Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videosisendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

## Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-T/C
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4

## Multimeedia rakendused

- Videositusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 kuni v9.2)
- Toetatud subtiitrite formaadid: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Pildiesitusvormingud: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Kasutaja interaktsioon

- Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine\*
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp Home
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Automaatne suum, Supersuum, 16 : 9-kuvasuhtega filmi laiendamine, Mõõtkavata, 4 : 3, 16 : 9
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1000 lehekülge hüperteksti
- Elektrooniline telekava\*: 8-päevane elektrooniline telekava\*

## Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 16 W
- Heli täiustused: Incredible Surround, Clear Sound,

Automaatne helitugevuse ühtlustus, Bassi juhtimine, Nutikas heli

## Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 2
- EasyLink HDMI-CEC: Pildi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Esitamine ühe vajutusega
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 1
- Muud liidesed: Antenn, F-tüüp, Common Interface Plus (CI+), Digitaalne helisisend (optiline), Audiosisend (DVI), Kõrvaklapiväljund, Hoolduspistik

## Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiatarve ooterežiimis: <math>\leq 0,3\text{ W}</math>
- Energiamärgise klass: A+
- EL-i energiämärgise võimsus: 30 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Ökorežiim, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: <math>\leq 0,3</math>
- Aastane energiatarve: 44 kW/h

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuh, 2 x AAA-patareid, Lauapealne alus, Toitejuhe, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Garantiileht

## Mõõtmed

- Seadme laius: 726 mm
- Seadme kõrgus: 425 mm
- Seadme sügavus: 77 mm
- Toote kaal: 4,8 kg
- Seadme laius (alusega): 726 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 464 mm
- Seadme sügavus (alusega): 181 mm
- Toote kaal (alusega): 5,1 kg
- Karbi laius: 850 mm
- Karbi kõrgus: 510 mm
- Karbi sügavus: 131 mm
- Kaal (koos pakendiga): 7,3 kg
- Ühildub seinakinnitusega: 100 x 100 mm

## Connections

### Side



### Rear



Väljalaske kuupäev  
2023-10-20

Versioon: 6.2.1

EAN: 87 18863 00306 0

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



- \* Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
- \* Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
- \* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klientide veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
- \* Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.