




Philips 4000 series
Õhuke 3D LED-teler
Digital Crystal Clear-iga

99 cm (39")
Full HD 1080p
DVB-T/C



39PFL4398H

Hoidke oma popkornist kinni

Õhuke 3D LED-teler lisab adrenaliini

Nautige meelelahutust tänu Philipsi 4398-seeria 3D LED-teleri võrratule LED-kvaliteedile. Pixel Plus HD-mootor äratav teie lemmiku 3D-sisu erksates värvides ellu.

Kujundus, mis on viidud uuele tasemele

- Ülikitsas raam muudab kujunduse stiilseks ja säravaks

Kogege meelelahutuse uut taset

- Full HD LED-teler – säravad LED-kujutised võimsa kontrastsusega
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) kuvab selgelt teravat liikumist
- Easy 3D pakub mugavat 3D-elamust
- Digital Crystal Clear täiustab pildikvaliteeti
- Kaks HDMI-sisendit ja Easylink sisseehitatud ühenduste tarbeks
- USB multimeedia sisu taasesituseks
- Tänu Clear Sound kuulete iga sõna

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Ülikitsas raam

Kena kujundus ütleb teleri kohta nii mõndagi. Näiteks peenelt valmistatud üheosaline kõrgläikega esipaneel või üliõhuke raam, mis muudab profiili stiilsemaks demonstreerivad ideaalselt Philipsi suurt jõudlust ja täpsust – nii kujunduse kui ka tööomaduste koha pealt

Full HD LED-teler



Loeb pildikvaliteet. Tavalised HD-telerid pakuvad kvaliteeti, kuid te ootate parimat. Kujutlege uskumatult selgeid detaile, mis on seotud suure heleduse, võimsa kontrastsuse, selgelt teravate liigutuste, tõetruude värvide ja elutruu pildiga – ja ka madala voolutarbega. Lõpetage otsimine. Full HD LED-teler pakub detailsemat pilti kui tavalised HD-telerid. Ja detailsem pilt tähendab intensiivsemat vaatamisemust teie jaoks.

100 Hz PMR



Et pildi liikumine näiks täpne, sujuv ja loomulik, lõi Philips PMR-i – meie standard liikuva pildi teravuse mõõtmiseks. Perfect Motion Rate on meie ainulaadse videotöötuse, sekundis näidatavate kaadrite arvu ja iga kaadri värskendussageduse, täiustatud

tuhmistamisvõimaluste ja tagantvalgustuse tehnoloogia ühine tulemus. Suurem PMR-arv tähendab suuremat kontrastsust ja selgemaid liigutusi, teie jaoks tähendab see parimat pilti.

Easy 3D



Nautige tundidepikkust vaatamismugavust tänu passiivsele 3D-tehnoloogiale, mis pakub teile kvaliteetset, vilkumiseta ja vähese järelkujutiste esinemisega 3D-pilti. Teisendage igasugune 2D-sisu erksaks ja veatuks 3D-pildiks. Stiilseid ja kergeid 3D-prille on mugav kanda ja need ei vaja patareisid.

Digital Crystal Clear

Nautige äärmiselt teravat pilti kõigi allikate kasutamisel. See pildiuuenduste pakett reguleerib ja optimeerib pildikvaliteeti digitaalselt, leides optimaalse kontrastsuse, värvi ja teravuse.

USB (fotod, muusika, video)



Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri küljel olevasse USB-porti ning nautige fotosid, videosid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil.

Kaks HDMI sisendit koos Easylink-iga



Vältige kaablipundarde tekkimist tänu ühele kaabli pildi- ja helisignaali edastamiseks seadmetest telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale, kindlustades parima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, Blu-Ray-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.

Clear Sound TV



See uuenduslik helitehnoloogia suurendab oluliselt nii kõne kui laulusõnade arusaadavust. See toob teieni iga viimse kui sõna, võimaldades vaadatavast täielikku naudingut tunda.

Spetsifikatsioon

Pilt/ekraan

- Ekraan: Full HD LED
- Ekraani diagonaali suurus: 39 tolli / 99 cm
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Kuvasuhe: 16 : 9
- Heledus: 300 cd/m²
- Pildiparandus: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- 3D: Easy 3D

Nutikas interaktsioon

- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp Home
- Uuendatav püsivara: Püsivara on uuendatav USB kaudu
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Automaatne suum, 16 : 9-kuvasuhtega filmi laiendamine, Ülisuur suumirežiim, Mastaapimata, Laiokraan, 4 : 3
- Teletekst: 1000 lehekülge Smart Texti
- Elektrooniline telekava*: 8 päeva elektrooniline telekava

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 10 W
- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ühtlustus, Selge heli, Incredible Surround, Bassi ja kõrgete helide juhtimine

Ühenduvus

- EasyLink HDMI-CEC: Esitamine ühe vajutusega, Puldri signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine
- HDMI-pesade arv: 2
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 1
- AV-ühenduste arv: 1
- Muud liidesed: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digitaalne helisend (optiline), Hoolduspistik

Multimeediumirakendused

- Videoesitusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WMA (v2

- kuni v9.2)
- Pildiesitusvormingud: JPEG

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videoisendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- digi-TV: DVB-T/C
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiamärgise klass: A
- EL-i energiamärgise võimsus: TBC W
- Aastane energiatarve: TBC kW/h
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,3 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Ökorežiim, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: < 0,3 W

Mõõtmed

- Karbi mõõtmed (L x K x S): 960 x 600 x 160 mm
- Komplekti mõõtmed (L x K x S): 878 x 517 x 91 mm
- Komplekti mõõtmed koos alusega (L x K x S): 878 x 573 x 190 mm
- Toote kaal: 6,2 kg
- Toote kaal (alusega): 6,7 kg
- Kaal (koos pakendiga): 8,4 kg
- Ühildub VESA seinakinnitustega: 200 x 200 mm

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuult, 2 x AAA-patarei, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Garantiileht, 2 paari 3D-prille, Lauapealne alus, Kasutusjuhend
- Valikulised tarvikud: 3D-prillid, mängukomplekt PTA436, 3D-prillid PTA417



Väljalaske kuupäev
2014-07-29

Versioon: 2.1.1

12 NC: 8670 001 08369
EAN: 87 12581 70166 6

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

- * Lapsevanemad peavad 3D-vaatamise ajal oma lapsi jälgima ja veenduma, et lastel ei esine ühtegi eespool mainitud vaevust. 3D-vaatamine ei ole soovitatav alla 6-aastastele lastele, kuna nende nägemissüsteem ei ole veel täielikult välja arenenud.
- * Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opearaatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
- * Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarvel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
- * Elektrooniline saatetava ja selle tegelik nähtavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.