

Philips  
Téléviseur LED  
professionnel

MediaSuite 101 cm  
LED  
DVB-T2/T/C et IPTV

40HFL5010T



## Connexion et contrôle

pour une expérience client évolutive

Ce téléviseur pour collectivités basse consommation vous offre tous les avantages d'une connectivité ultra-moderne et de pages interactives d'informations de l'hôtel, tout en minimisant le coût de possession grâce à l'installation et à la gestion à distance.

### Expérience visuelle remarquable et confort des clients

- Téléviseur LED Full HD : des images LED éclatantes au contraste incroyable
- Faible consommation d'énergie

### Une expérience client vraiment différente

- SmartInfo pour des pages d'information personnalisées et interactives sur votre hôtel
- Miracast et DirectShare pour partager des films et de la musique sur votre téléviseur
- Applications Smart TV avec de nombreux services adaptés aux hôtels
- Affichage de l'horloge à l'écran très pratique pour les clients

### Fonctions avancées et évolutives spécifiques pour les hôtels

- Système IPTV intégré pour une interactivité personnalisée optimale
- Serial Xpress Protocol pour systèmes interactifs
- Compatibilité MyChoice pour des revenus récurrents
- SmartInstall, pour une installation et une maintenance à distance faciles
- Wi-Fi intégré pour une fonction Smart TV sans fil
- AppControl pour ajouter, trier et supprimer des applications le plus simplement possible

A+


PHILIPS

## Points forts

### Téléviseur LED Full HD

La qualité des images est importante. Les téléviseurs HD classiques sont de qualité, mais vous attendez plus. Imaginez la précision des détails allié à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour rendre les images réelles.

### SmartInstall



SmartInstall rend l'installation et la maintenance de vos téléviseurs faciles. Grâce à un outil Web convivial, vous pouvez désormais configurer à distance et installer vos téléviseurs sans vous rendre dans les chambres ! Ainsi, vous gagnerez du temps et éviterez de déranger vos clients. Qu'il s'agisse de mettre à jour les pages d'information de l'hôtel ou d'installer de nouvelles chaînes, SmartInstall s'occupe de tout.

### SmartInfo



SmartInfo vous permet de communiquer à vos clients des informations relatives à votre hôtel ou à votre ville. Vos clients ont accès à cette page Web interactive même lorsque le téléviseur n'est pas connecté à votre intranet ou à Internet. Vous pouvez modifier régulièrement les informations afin de tenir facilement vos clients informés de tout ce qui se passe dans votre hôtel.

### Miracast et DirectShare



Nos téléviseurs offrent à vos clients toute liberté de regarder leurs contenus sur grand écran, sans fil et en toute simplicité. Notre approche de système ouvert prend en charge aussi bien iOS qu'Android, et nous élargissons en permanence notre compatibilité. Le partage est sécurisé, afin de protéger vos clients. Tout, qu'il s'agisse d'images, de films ou de musique, peut être partagé sur le téléviseur grâce à Miracast et DirectShare !

### Applications Smart TV

Le choix d'applications Philips Smart TV est en augmentation constante, qu'il s'agisse d'applications de réseau social, de YouTube ou autre. Cette version spéciale adaptée aux besoins des hôtels offre de nombreux avantages, notamment en garantissant la suppression des informations relatives aux clients après utilisation et en évitant que des contenus illégaux ne nuisent à votre activité.

### AppControl

AppControl vous permet d'offrir à vos clients les applications TV dont ils rêvent. Vous pouvez ajouter, supprimer et trier toutes les applications à votre guise. Mieux encore, vous pouvez désormais cloner ces réglages sur un autre téléviseur sans procéder à sa configuration ! Vous pouvez même créer différents profils et réaliser des modifications au fil de l'eau. Vous souhaitez peut-être réserver les applications vidéo requérant une bande passante élevée à vos suites, et attribuer aux autres chambres les applications à bande passante réduite ? Aucun problème. AppControl assure un fonctionnement parfait, pour vous et vos clients.

### IPTV intégré

Limitez les dépenses et l'encombrement. Vous pouvez créer votre système d'hôtel directement sur nos nouveaux téléviseurs Smart TV. L'accès aux chaînes interactives, à la VOD (vidéo à la demande), aux menus et informations de l'hôtel ainsi qu'aux systèmes de commande en ligne est possible sans qu'il soit nécessaire de recourir à un boîtier externe relié au téléviseur. Outre la transmission de contenus au moyen de câbles coaxiaux, vous pouvez utiliser votre réseau Internet pour transmettre chaînes TV ou VOD directement au téléviseur. Grâce à notre réseau de partenaires, vous êtes sûr d'obtenir le portail personnalisé que vous souhaitez.

### Compatible MyChoice



MyChoice vous permet de proposer à vos clients des chaînes de télévision premium de manière simple et économique, tout en créant une nouvelle source de revenus afin de rentabiliser vos achats de téléviseurs.

### Serial Xpress Protocol (SXP)

Grâce au protocole SXP (Serial Xpress Protocol), le téléviseur peut être connecté aux décodeurs externes de tous les principaux fournisseurs de systèmes interactifs.

### Faible consommation d'énergie

Les téléviseurs Philips sont conçus pour limiter la consommation d'énergie. Ils ont par conséquent un impact moindre sur l'environnement, mais permettent également de réduire les coûts d'exploitation.

# Caractéristiques

## Image/affichage

- Afficheur: LED Full HD
- Diagonale d'écran: 40 pouces / 100 cm
- Format d'image: 16/9
- Résolution d'écran: 1920 x 1080p
- Luminosité: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Angle de visualisation: 176° (H)/176° (V)
- Amélioration de l'image: Perfect Motion Rate à 200 Hz, Pixel Plus HD

## Audio

- Puissance de sortie audio: 20 (2 x 10) W
- Enceintes: 2,0, Orientation vers le bas
- Sortie pour enceinte de salle de bain: 1,5 W mono 8 ohms
- Fonctionnalités audio: AVL, Incredible Surround, Basses dynamiques, Dolby MS10

## Design

- Couleur: Noir

## Tuner/réception/transmission

- TV numérique: DVB-T/T2/C
- TV analogique: PAL
- Lecture sur IP: Multicast, Unicast
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM

## Connectivité sans fil

- Wifi-Direct: DirectShare, Miracast
- Réseau local sans fil: 802.11 b/g/n

## Connectivité, arrière

- Antenne: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Sortie audio numérique: Optique
- Péritel: RVB, CVBS, SVHS
- Entrée VGA: D-Sub 15 broches
- Entrée AV: CVBS partagé avec YPbPr
- Sortie pour enceinte de salle de bain: Mini-jack
- Composantes: YPbPr + cinch G/D
- Entrée audio DVI: Mini-jack
- Ethernet (LAN): RJ-45
- Commande externe: RJ-48
- Alimentation externe: 12 V 15 W, Mini-jack

## Connectivité, côté

- HDMI2: HDMI 1.4
- USB1: USB 2.0
- Logement à interface commune: CI+ 1.3
- Sortie casque: Mini-jack

## Fonctions avancées de connectivité

- HDMI: ARC (tous les ports), DVI (tous les ports)

- EasyLink (HDMI CEC): Lecture 1 pression, Mise en veille du système, Passerelle télécommande, contrôle audio système
- LAN: Sortie de veille sur LAN
- Péritel: Alimentation sur péritel
- RJ48: Entrée/sortie IR, Interface Serial Xpress

## Caractéristiques

- Services numériques: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Télétexte, HbbTV
- Facile d'utilisation: Style d'image, Style de son
- Commande locale: Bouton directionnel

## Fonctionnalités pour hôtels

- Mode hôtel: Verrouillage du bouton directionnel, Verrouillage des menus, Verrouillage du menu d'installation, Limitation du volume
- Mode Prison: Mode de sécurité élevée, Verrouillage TXT, MHEG, USB, EPG, sous-titres
- SmartInfo: Navigateur HTML5, Modèles interactifs, Diaporama
- CMND Create & Control: Éditeur de chaînes hors ligne, Éditeur de paramètres hors ligne, État du téléviseur en temps réel (IP), Gestion à distance via IP/RF, Création de contenus, Gestion de groupe des téléviseurs
- Votre marque: SmartInfo, Logo de bienvenue, Message de bienvenue, Arrière-plan personnalisé Smart TV, Tableau de bord personnalisable (HTML), Système IPTV
- Applications: Appcontrol, Applications sur le cloud
- Génération de revenus: AppRevenue, MyChoice
- Clonage et mise à jour du micrologiciel: Clonage initial instantané, Via USB/RF/IP
- Minuteur: Mise en veille programmable, Alarme réveil, Chaîne de réveil, Sons de réveil
- Horloge: Horloge en mode veille, Bouton télécommande lumineux, Horloge à l'écran, Horloge externe en option
- Chaînes: Liste combinée
- DRM interactive: VSecure, Playready
- Smoothstreaming
- Contrôle: Blocage de la mise à jour automatique des chaînes, Serial Xpress Protocol, API JSON pour commander le téléviseur-JAPIT
- Variateur de puissance: Mise en marche automatique, Démarrage rapide/écologique, WoLAN
- Interrupteur: Chaîne, Fonction, Format d'image, Volume
- Télécommande: Possibilité de serre-câble, Détection de batterie faible, Verrouillage du couvercle du compartiment à piles de la

télécommande

- Antivol: Protection contre le vol des piles, Verrou Kensington

## Fonctionnalités spéciales santé

- Contrôle: Télécommandes multiples, Compatible télécommande milieux médicaux, Compatible avec appel de personnel soignant
- Pratique: Sortie casque, Désactivation du son de l'enceinte principale indépendante
- Sécurité: Double isolation classe II, Ignifuge

## Multimédia

- Connexions multimédias: USB, LAN
- Lecture de vidéos prise en charge: Formats : H. 264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Conteneurs : AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, QuickTime, TS, WMV
- Formats de sous-titres pris en charge: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Formats audio pris en charge: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 à v9.2)
- Formats d'image pris en charge: BMP, JPG, PNG, GIF
- Résolution vidéo sur USB prise en charge: jusqu'à 1920 x 1080p à 60 Hz

## Accessoires


- Inclus: Télécommande 22AV1409A/12, Socle de table pivotant, 2 piles AAA, Livret de garantie, Brochure légale et de sécurité, Cordon d'alimentation
- En option: Horloge externe 22AV1120C/00, Télécommande pour milieux médicaux 22AV1109H/12, Télécommande de configuration 22AV8573/00

## Alimentation

- Puissance électrique: 220-240 V CA ; 50-60 Hz
- Classe énergétique: A+
- Classe énergétique européenne: 37 W
- Consommation énergétique annuelle: 54 kWh
- Consommation en veille: < 0,3 W
- Fonctions d'économie d'énergie: Mode Eco
- Température ambiante: 0 °C à 40 °C

## Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 904 x 512 x 64/77 millimètre
- Dimensions de l'appareil (support inclus) (l x H x P): 904 x 574 x 213 millimètre
- Poids du produit: 7,7 kg
- Poids du produit (support compris): 9,1 kg
- Compatible avec fixations murales VESA: M4, 200 x 200 mm



Date de publication  
2016-12-07

Version: 1.0.1

12 NC: 8670 001 25782  
EAN: 87 18863 00403 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Les fonctionnalités disponibles dépendent de l'implémentation choisie par l'intégrateur.  
\* Consommation électrique type en mode marche mesurée conformément à la norme CEI 62087 deuxième édition. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.  
\* Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.