



Philips 6500 series
Android™-iga õhuke Full
HD LED-teler

102 cm (40")

Full HD LED-teler
Dual Core; 8GB ja laiendatav
DVB-T/T2/C



40PFT6550

Androidiga õhuke Full HD LED-teler

koos kolmekülgse Ambilightiga

Rohkem kui vaid hea välimus: 6500-seeria FHD-teler koos Androidiga. Alustame Perfect Pixel HD mootori täiuslikust pildist; siis lisame Ambilighti, kaasaegse disaini ja ehedad materjalid, et pakkuda teile uudsel tasemel elamust.

Soov vaadata erakordse kvaliteediga pilti

- Perfect Natural Motion voolavate üliteravate liikuvate piltide esitamiseks
- Micro Dimming Pro suurepärase kontrastsuse tagamiseks
- Perfect Pixel HD - auhindadega pärjatud pildiparandusmootor

Androidiga suudab teie teler kõike

- Dual Core andmetöötlus ja Android OS tagavad võimsa jõudluse
- Android: kiiremaks, rikkalikumaks, isiklikumaks telerielamuseks
- Klaviatuuriga kaugjuhtimispult lihtsustab teksti sisestamist

Tähelepanu on kaunitel detailidel

- Tänapäevane disain täiendab kaasaegset interjööri
- Keskel paiknev teleri alusjalg mängib geomeetriaga
- Ambilight muudab alatiseks teie suhtumist telerisse

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Keskel paiknev teleri alusjalg

Valisime meie keskel paikneva teleri alusjala alumiseks osaks peene kõrgläikega hõbedase viimistluse ning seejärel ühendasime selle üliõhukese aheneva kaelaga, mis loob kaunit igasse moodsasse interjööri sulanduvat kujundusega teleri.

Tänapäevane kaasaegne disain


Disainitud kaasaegse välimusega, mis sulandub teie interjööri. Sest teie teler peaks olema sama ilus ka siis, kui see on välja lülitatud.

Kolmekülgne Ambilight



Te olete loonud kodu, mis on enam kui vaid maja, miks siis mitte valida ka eriline teler. Philipsi unikaalne Ambilight tehnoloogia muudab ekraani palju laiemaks ning vaatamiskogemuse kaasahaaravamaks heites kolmelt teleri küljelt ulatuslikku valguskuma ümbritsevale seinale. Värvid, erksus ja põnevus kanduvad ekraanilt üle ka teie elutappa, pakkudes erakordset vaatamiselaust.

Perfect Natural Motion



Te armastate vaadata filme, kuid nõuate parimat võimalikku pildikvaliteeti. Perfect Natural Motion on meie auhinnatud

liikumistäiustustehnoloogia, mis kõrvaldab värina, pakkudes liikuvate piltide kõige sujuvamat esitamist. Filmid salvestatakse kiirusega 24 kaadrit sekundis. PNM neljakordistab kaadrite arvu 100 liikumise muutuseni sekundis. See kõrvaldab värina, tänu millele saate nautida sujuvalt liikuvat üliteravat pilti.

Micro Dimming Pro




Micro Dimming Pro optimeerib teie teleri kontrastsust keskkonna valgustingimuste põhjal. Valgusandur ja spetsiaalne tarkvara analüüsivad pilti 6400 erinevas ekraani piirkonnas, tänu sellele saate nautida võrratut kontrastsust, pildikvaliteeti ning tõeliselt elutruud visuaalset kogemust.

Perfect Pixel HD

Meie auhinnatud tehnoloogiatel põhineva lahendusega oleme viinud kõrgeraldusega pildikvaliteedi täiesti uuele tasemele. Philips Perfect Pixel HD mootor edastab üliteravat liikuvat pilti. Alustades rikkalikematest ja elavamatest värvidest ning loomulikest nahatoonidest ja lõpetades sügavama musta ja säravama valgega, on iga detail tõeline vaatamisnauding.

Dual Core + Android



Telerisse paigaldatud Android muudab navigeerimise, rakenduste kasutamise ja videote esitamise ülikiireks, intuiitivselt ja nauditavaks. Android vabastab Dual Core protsessori võimsuse, et asjad saaksid tehtud kiiresti ja tõhusalt.

Android

Tänu oma Smart TV Android-operatsioonisüsteemile nautite kiiret protsessorit ja kasutajasõbralikku liidest. Te ise kontrollite lõputu sisu käivitamist: Google Play™-ist Netflix, veebibrauseri jpm-ni. Teleris on lihtsalt navigeeritav menüü otselinkidega teie lemmikutele.

Klaviatuuriga kaugjuhtimispuhk



Haarake juhtimine. Meie täiesti intuiitivsel kaugjuhtimispuhkil on olemas kõik tavapärased asjad nagu kursoriklahvid, helitugevuse reguleerimise ja kiirvaliku nupud. Kui pöörate kaugjuhtimispuhki ümber, pääsete ligi täielikule klaviatuurile, et tekstisisestus oleks igas olukorras lihtne.

Spetsifikatsioon

Ambilight

- Ambilighti funktsioonid: Kohandumine seinavärviga, Salongi režiim, Mängurežiim, Ambilight+hue
- Ambilighti versioon: 3 küljel

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 40 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 102 cm
- Ekraan: Full HD LED
- 3D: Aktiivne 3D, 2 Player Full Screen Gaming*, 2D

pildi teisendamine 3D-pildiks, Automaatne 3D tuvastus

- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Heledus: 350 cd/m²
- Pildimootor: Perfect Pixel HD
- Pildiparandus: Perfect Natural Motion, 800 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming Pro, Ülikõrge lahutusvõime

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisisendid on kõigil HDMI pesadel: kuni Full


HD 1920 x 1080 60 Hz juures, 60 Hz juures
• Videosisendid on kõigil HDMI pesadel: kuni Full HD 1920 x 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz juures

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne


- Digi-TV: DVB-T/T2/C
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4
- Telekava*: 8 päeva elektrooniline telekava
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1000 lehekülge hüperteksti

Connections

Side



Rear



Spetsifikatsioon

Android TV

- OS: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Eelnevalt paigaldatud rakendused: Google Play filmid*, Google Play muusika*, Google Search, Häälega otsing, YouTube, Netflix*
- Mälu maht (välkmälu): 8 GB, laiendatav USB-andmekandja kaudu

Smart TV funktsioonid

- Kasutaja interaktsioon: MultiRoom Client & Server, SimplyShare, Wi-Fi Miracasti sertifikaadiga*
- Interaktiivne TV: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine*
- Smart TV rakendused*: Veebipõhised videopoed, Veebibrauseri avamine, Social TV, Nõudevideod teleris, YouTube
- Lihtne installeerida: Leiab automaatselt Philipsi seadmed, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nutikas menüünupp, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Standardne – täida kogu ekraan, Ekraanile mahutamise, Ettenihutamine, Suumimine, venitamine
- Philipsi rakendus TV Remote*: Rakendused, Kanalid, Kontroll, Praegu teleris, Telekava, Videolaenus
- Kaugjuhtimispuult: koos klaviatuuriga

Multimeedia rakendused

- Videositusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC
- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 kuni v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10)
- Toetatud subtiitrite formaadid: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Pildiesitusvormingud: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS, BMS, MPO

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 20 W
- Heli täiustused: Incredible Surround, Clear Sound, Automaatne helitugevuse ühtlustus, Nutikas heli, Triple Surround

Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 4
- HDMI funktsioonid: Heli tagasisidekanal
- EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Esitamine ühe vajutusega
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 3
- Juhtmeta ühendus: Kahesüsteemne, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 802.11n 2x2 sisseehitatud
- Muud liidesed: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalne helisend (optiline), Audio L/R in (helisend), Audiosisend (DVI), Kõrvaklapiväljund, Hoolduspistik, Satelliitühendus

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiatarve ooterežiimis: $\leq 0,5 W$
- Energiamärgise klass: A+
- EL-i energiamärgise võimsus: 39 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Valgussensor, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: $\leq 0,3$
- Aastane energiatarve: 57 kWh

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuult, 2 x AAA-patareid, Lauapealne alus, Toitejuhe, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür
- Valikulised tarvikud: Aktiivprillid PTA509, 3D-prillid PTA529

Mõõtmed

- Seadme laius: 918 mm
- Seadme kõrgus: 532 mm
- Seadme sügavus: 64 mm
- Toote kaal: 8,8 kg
- Seadme laius (alusega): 918 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 594 mm
- Seadme sügavus (alusega): 222 mm
- Toote kaal (alusega): 11,5 kg
- Karbi laius: 1151 mm
- Karbi kõrgus: 702 mm
- Karbi sügavus: 131 mm
- Kaal (koos pakendiga): 13,4 kg
- Ühildub seinakinnitusega: 200 x 200 mm



Väljalaske kuupäev
2023-10-15

Versioon: 4.1.3

EAN: 87 18863 00195 0

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

- * Lapsevanemad peavad 3D-vaatamise ajal oma lapsi jälgima ja veenduma, et lastel ei esine ühtegi mainitud vaevust. 3D-vaatamine ei ole soovitatav alla 6-aastastele lastele, kuna nende nägemissüsteem ei ole veel täielikult välja arenenud.
- * Elektrooniline saatkava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
- * Pakutav Androidi rakenduste valik on riigiti erinev. Täpsema teabe saamiseks külastage oma riigi Google Play Store'i tootelehte
- * Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve on leeb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
- * Cloud Gaming (pilve-mängude) pakumine sõltub mängupakkujatest.
- * Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
- * Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
- * Google Casti funktsioonid sõltuvad Google Cast-valmidusega rakendustest ja seadmetest. Lisateabe saamiseks külastage Google Casti tootelehte.
- * Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Smart TV rakenduste pakumised sõltuvad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv.
- * USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.
- * Ühilduvus sõltub Miracasti Wi-Fi sertifikaadist ja Android 4.2 või uuema versiooni olemasolust. Lisateabe saamiseks vaadake oma seadme dokumente.