

飞利浦 3200 series
具有逐点晶晰技术的
LED 背光源液晶电视

42 英寸
全高清 (1920x1080p)

42PFL3246



享受美好的电视之夜

飞利浦以优惠的价格提供高品质液晶电视

音质不凡

- 可增强音响享受的超宽环绕声

便捷的连接

- USB 连接让您欣赏丰富的多媒体内容

上佳画质

- 全高清液晶显示屏, 1920x1080
- LED 技术确保色彩鲜艳自然
- PMR 100

至佳画质

- 逐点晶晰

PHILIPS

规格

图片 / 显示

- 宽高比: 16:9 宽屏幕
- 屏幕对角线尺寸: 42 英寸 / 107 厘米
- 显示屏类型: 主动式矩阵液晶显示, 全高清
- 面板分辨率: 1920x1080
- 画面效果增强: 2D/3D 降噪, 3/2 - 2/2 移动下拉, 3D 梳状滤波器, 数码降噪, 清晰度调节, 720p 50/60 赫兹处理
- 屏幕增强: 抗反射镀膜玻璃

支持的显示分辨率

电脑格式

分辨率	刷新率
640 x 480	60 赫兹
800 x 600	60 赫兹
1024 x 768	60 赫兹
1360 x 768	60 赫兹
1920 x 1080	60 赫兹
1280 x 1024	60 赫兹

视频格式

分辨率	刷新率
480i	60 赫兹
480p	60 赫兹
576i	50 赫兹
576p	50 赫兹
720p	50、60 赫兹
1080i	50、60 赫兹
1080p	50、60 赫兹

声音

- 输出功率 (RMS): 2x8W
- 声音系统: 单声道, 立体声
- 音效增强: 自动音量调衡, 超宽环绕立体声

便利性

- 时钟: 定时关机
- 便于安装: 自动存储, 微调, PLL 数字调谐
- 易于使用: 灵智图像, 灵智声音, 自动音量调衡, EasyLink, 屏幕显示, 侧控
- 屏幕显示语言: 中文, 简体中文
- 遥控器: 电视遥控器
- 屏幕格式调整: 4:3, 宽银幕, 全屏, 电脑扩展 16:9
- 儿童保护: 儿童锁 + 父母端控件
- 连接增强: 捷联技术

多媒体应用

- 多媒体连接: USB
- 播放格式: 照片 (JPEG), MP3, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线输入: 75 欧姆 (IEC 类) (背面)
- 预设频道数: 200
- 调谐波段: UHF, VHF
- 电视制式: PAL B/G, PAL D/K, PAL I
- 视频播放: PAL, NTSC

连接

- 电视天线: 75 欧姆 (IEC 类) (背面)
- HDMI 1: HDMI v1.3
- 分量视频 1: YPbPr + L/R 音频 (背面)
- AV 1: CVBS 带 L+R 音频 (背面)
- USB: USB 2.0 x 2
- HDMI 2: HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): 系统待机, EasyLink, 单键式播放, 系统信息 (菜单语言)
- PC: 3.5 毫米电脑音频输入 x1, D-Sub x1
- AV 2: CVBS 带 L+R 音频 (旁边)
- AV OUT: 音频 L/R 输出 (背面), 视频 L/R 输出
- 耳机: 耳机输出 3.5 毫米插孔
- PC 输入: 3.5 毫米迷你音频插孔 (背面), D-sub (背面)
- 背面连接: HDMI IN 1, HDMI IN 2

功率

- 环境温度: 0 °C 至 40 °C
- 主电源: 220 伏; 50 赫兹
- 功耗: 98 瓦
- 待机功耗: < 0.5 瓦

尺寸

- 兼容的墙架: VESA 300x200 毫米

附件

- 随附的附件: 2 节 AAA 电池, 电源线, 遥控器, 桌架, 用户手册, 保修单, 快速入门指南
- 用户手册: 简体中文

产品亮点

超宽环绕立体声

超宽环绕声是飞利浦的音响技术, 可显著放大声场, 使您沉浸在音响世界。超宽环绕声采用先进的电子相移技术, 混合来自左右两侧的声音, 从而扩展两个扬声器之间的虚拟距离。这种更宽的传播空间大大增强了立体声效果, 并产生更自然的声音维度。超宽环绕声使您无需使用附加扬声器即可体验更深沉、更宽广的全方位环绕声。

USB (多媒体)

您可以通过 USB 连接器访问大多数 USB 闪存盘 (USB 存储类设备) 中的 JPEG 照片、MP3 音乐和一些特定格式的视频文件。您只需将 USB 插入电视侧面的插槽, 借助易用的屏幕浏览器访问多媒体内容。您现在可以轻松欣赏和分享视频、照片和音乐了!

LED 技术

白色 LED 属固态元件, 能够更迅速地达到充分、恒定的亮度, 缩短亮起时间。LED 中不含汞物质, 因此有利于环保的回收和处理过程。LED 可实现最佳的 LCD 背光亮度控制, 从而能达到非常高的对比度。由于整个屏幕的亮度非常均衡, 它还能提供非凡的色彩再现。

逐点高清
Pixel Plus



发行日期 2019-06-22

版本: 1.0.1

12 NC: 8670 001 08745
EAN: 69 59033 85045 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com