



Philips 6700 series
Smart TV LED 4K UHD
ultrafina com Ambilight em
3 lados
Televisor Ambilight de 108 cm
(43")

Índice de desempenho da imagem
1100
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD



43PUS6753

Smart TV LED 4K UHD ultra fina com Ambilight em 3 lados

Sente-se e desfrute da magnífica qualidade 4K UHD numa Smart TV incrivelmente fácil de utilizar. Aceda aos seus conteúdos favoritos de forma instantânea com SAPHI. A tecnologia Pixel Precise Ultra HD torna tudo suave e nítido. E o Ambilight completa o cenário.

Nítida. Leve. Magnífica.

- Ambilight. Leve a emoção para fora do ecrã.
- Estrutura ultrafina com suporte e moldura de cor de alumínio.

Veja todos os detalhes

- 4K Ultra HD. Imagens tão nítidas que pensará que são realidade.
- Pixel Precise Ultra HD. Imagens fluidas com uma profundidade incrível.

Cores vívidas. Contraste nítido.

- HDR Plus. Contraste, cor e nitidez melhorados.
- Micro Dimming Pro. Contraste inteligente para cenas dinâmicas.

SAPHI: seleção de conteúdos numa aplicação intuitiva

- SAPHI. A forma inteligente de desfrutar do seu televisor.
- Galeria de aplicações da Philips. Acesso a Youtube, Netflix e muito mais.

Televisor fino. Som cristalino.

- Graves profundos e diálogos nítidos.

PHILIPS

Smart TV LED 4K UHD ultra fina

Televisor Ambilight de 108 cm (43") Índice de desempenho da imagem 1100, HDR Plus, Pixel Precise Ultra HD

43PUS6753/12

Destques

Ambilight em 3 lados

Com a tecnologia Ambilight da Philips, os filmes e os jogos tornam-se mais envolventes. A música ganha um espetáculo de luz e o seu ecrã irá parecer maior. Os LED inteligentes nas extremidades do televisor projetam as cores do ecrã nas paredes e pela sala, em tempo real. Obtém uma luz ambiente perfeita — mais uma razão para adorar o seu televisor.

Suporte angular em metal

O design europeu moderno é visível nos suportes flutuantes em alumínio com acabamentos prateados escuros a combinar com a moldura ultrafina.

4K Ultra HD

Com quatro vezes a resolução do Full HD convencional, o Ultra HD ilumina o seu ecrã com mais de 8 milhões de píxeis e a nossa tecnologia exclusiva de aumento de resolução Ultra Resolution. Experimente imagens melhoradas independentemente do conteúdo original e desfrute de uma imagem mais nítida com maior profundidade, contraste, movimento natural e nitidez de detalhes.

Pixel Precise Ultra HD

A beleza do televisor 4K Ultra HD está no prazer dos detalhes. O motor Pixel Precise Ultra HD da Philips converte qualquer imagem de entrada em resolução UHD deslumbrante no seu ecrã. Desfrute de imagens em movimento suaves, mas nítidas e de um contraste excepcional. Descubra pretos mais profundos, brancos mais brancos, cores vivas e tons de pele naturais – em qualquer ocasião e de qualquer fonte.

High Dynamic Range Plus

A High Dynamic Range Plus é um novo padrão de vídeo. Redefine o entretenimento em casa através de avanços no contraste e na cor. Desfrute de uma experiência sensorial que capta a riqueza e vivacidade originais, reflectindo adequadamente a intenção do criador dos conteúdos. O resultado final? Destaques mais brilhantes, maior contraste, uma paleta de cores mais ampla e os melhores detalhes de sempre.

SAPHI

O SAPHI é um sistema operativo rápido e intuitivo que permite uma utilização agradável da sua Philips Smart TV. Desfrute da ótima qualidade de imagem e do acesso com um único botão a um menu de ícones organizado. Controle o seu televisor com facilidade e navegue rapidamente entre as aplicações populares da Philips Smart TV, incluindo YouTube, Netflix e muito mais.

Galeria de aplicações da Philips

A galeria de aplicações da Philips é uma vasta coleção de aplicações online à qual pode aceder assim que o seu Smart TV estiver ligado à Internet. É muito fácil! Basta ligar o seu televisor, ligar-se à Internet e experimentar um novo mundo de entretenimento online.

DTS HD

O DTS HD otimiza o processamento de som preservando os conteúdos de som originais para que possa desfrutar de um som melhor e de diálogos nítidos com as suas colunas.



Smart TV LED 4K UHD ultra fina

Televisor Ambilight de 108 cm (43") Índice de desempenho da imagem 1100, HDR Plus, Pixel Precise Ultra HD

Especificações

Ambilight

- Versão da Ambilight: 3 lados

Imagem/visualização

- Visor: LED 4K Ultra HD
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 43 polegadas
- Tamanho do ecrã na diagonal: 43 polegada / 108 cm
- Resolução do painel: 3840x2160
- Rácio de visualização: 16:9
- Melhoramento de imagem: Micro Dimming, 1100 ppi, Pixel Precise Ultra HD, Ultra Resolution

Funcionalidades da Smart TV

- Interação com utilizador: Cliente MultiRoom, SimplyShare, Com certificação Wi-Fi Miracast*
- TV interactiva: HbbTV
- Programa: Pausa TV, Gravação USB*
- Aplicações da SmartTV*: Lojas de vídeo online, Navegador de Internet aberto, Televisão social, TV on Demand, YouTube
- Facilidade de Instalação: Detecção automática de dispositivos Philips, Assistente de ligação de dispositivos, Assistente de instalação de rede, Assistente de definições
- Firmware atualizável: Assistente atual. automática firmware, Firmware atualizável através de USB, Atualização de firmware online
- Ajustes de Formato do Ecrã: Avançado - Deslocar, Básico - Preencher ecrã, Ajustar ao ecrã, Zoom, esticar
- Aplicação Philips TV Remote*: Aplicações, Canais, Comando, Agora na TV, Guia de TV, Video On Demand

Som

- Potência de saída (RMS): 20 W
- Melhoramento do som: Incredible Surround, Som cristalino, Nivelador automático de volume, Som Inteligente

Conetividade

- Número de ligações HDMI: 2
- Número de USB: 2
- Número de entradas de componentes (YPbPr): 1
- Ligações sem fios: Wi-Fi 802.11n 2x2 integrado, Dupla banda
- Outras ligações: Antena IEC75, Conector de satélite, Common Interface (CI+), Saída de áudio digital (ótica), LAN Ethernet RJ-45, Entrada áudio L/R, Saída de auscultador

- Funcionalidades HDMI: Audio Return Channel, 4K
- EasyLink (HDMI-CEC): Passagem telecomando, Controlo do sistema de áudio, Standby do sistema, Reprodução com um só toque
- HDCP 2.2: Sim, em todas as portas HDMI

Processamento

- Potência de processamento: Quad Core

Aplicações multimédia

- Formatos de reprodução de vídeo: Recipientes: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Formatos de legendas suportados: .SML, .SRT, .SUB, .TXT, .AAS
- Formatos de reprodução de música: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 a v9.2), WMA-PRO (v9 e v10)
- Formatos de reprodução de imagens: JPEG, BMP, GIF, PNG

Resolução suportada do ecrã

- Entradas para computador em HDMI1: até 4K UHD 3840x2160 @ 30 Hz
- Entradas para computador em HDMI2/3: até 4K UHD 3840x2160 @ 60 Hz
- Entradas de vídeo em HDMI1: até 4K UHD 3840x2160 @ 30 Hz
- Entradas de vídeo em HDMI2/3: até 4K UHD 3840x2160 @ 60 Hz

Sintonizador/recepção/transmissão

- Televisão Digital: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Suporte de MPEG: MPEG2, MPEG4
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Guia de programação*: Guia de programação electrónico, 8 dias
- Indicação da força do sinal
- Teletexto: 1000 páginas de Hipertexto
- Suporte de HEVC

Potência

- Alimentação elétrica: CA, 220 - 240 V 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 35 °C
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,3 W
- Consumo e energia quando desligado: 0,3 W
- Funcionalidades de poupança de energia: Temporizador para desligar automático, Supressão de imagem (para rádio)
- Classe energética: A
- Potência com Rótulo energético da UE: 69 W
- Consumo de energia anual: 101 kW · h

43PUS6753/12

- Teor de mercúrio: 0 mg
- Presença de chumbo: Sim*

Dimensões

- Dimensões da caixa (L x A x P): 1070 x 714 x 140 mm
- Dimensões do conjunto (L x A x P): 971,3 x 573,5 x 77,3 mm
- Dimensões da unidade com suporte (L x A x P): 971,3 x 627,2 x 223,8 mm
- Largura do suporte para televisor: 650,0 mm
- Peso do produto: 8,7 kg
- Peso incl. embalagem: 12,3 kg
- Compatível com suporte de parede VESA: 200 x 200 mm
- Peso do produto (+suporte): 9,3 kg

Cor e acabamento

- Frente do televisor: Prateado escuro


Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, 2 x pilhas AAA, Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Folheto de informação legal e segurança, Suporte para mesa



Connections

Side



Rear



Bottom



Data de publicação
2019-01-17

Versão: 7.0.1

12 NC: 8670 001 52879
EAN: 87 18863 01595 7

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.

* Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efetivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

* O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

* (Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.

* A aplicação Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do televisor, do operador e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/TVRemoteapp.

* A oferta de aplicações da Smart TV varia dependendo do modelo do televisor e do país. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/smarttv.

* Gravação USB apenas para canais digitais, as gravações podem ser limitadas pela emissão de proteções contra cópia (CI+). Podem aplicar-se restrições relativamente aos países e canais.

* A compatibilidade depende da certificação Wi-Fi Miracast e do sistema Android 4.2 ou posterior. Para obter mais detalhes, consulte a documentação do seu dispositivo.

* Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.