



Philips 6000 series
Õhuke Full HD LED-teler

119 cm (47")

Full HD LED-teler
Dual Core
DVB-T/C/S/S2



47PFK6589

Õhuke Smart Full HD LED-teler

koos kahekülgse Ambilight 2-ga

Viige oma võistkond selle Ambilightiga varustatud Philipsi 6500-seeria Smart Full HD LED-teleriga võidule. Tänu erksale 3D-pildile olete täpselt sündmuste keskmes. Ühendage end läbi interneti oma lemmikuimate spordirakendustega (ja palju muuga), et elamus oleks veelgi nutikam.

Teler, mis ei ole pelgalt nutikas. See teler on ka ilus.

- Ülikitsas raam jätab teile rohkem pilti, mida armastada

Tooge oma ellu valgust. Armastage elu. Elage täiega.

- Ambilight muudab alatiseks teie suhtumist telerisse

Ühenduge, suhelge, salvestage ja jagage

- Smart TV: täiesti uus maailm, mida avastada
- MyRemote rakendus: nutikam viis oma teleriga suhtlemiseks
- Wi-Fi Miracast™—kuvage oma nutitelefoni ekraani oma teleris
- Cloud TV ja Cloud Explorer ühendab maailmad
- Multiroom TV—jagage teleri otsepilti ja salvestisi telerite vahel


Kõrgema klassi meelelahutus

- Pixel Precise HD Engine: avastage võrratu pildikvaliteet
- Digital Natural Motion sujuvalt liikuvate piltide esitamiseks
- 400 Hz PMR liikuvate piltide voolavaks esitamiseks
- 3D viib teid realistlikult kohtadesse, kus te pole varem viibinud

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Kahekülgne Ambilight



Te olete loonud kodu, mis on enam kui vaid maja, miks siis mitte valida ka teler, mis on samuti soe ja kutsuv? Philipsi unikaalne Ambilight tehnoloogia muudab teie ekraani palju laiemaks — ja teie vaatamiskogemuse kaasahaaravamaks — projitseerides kahelt teleri küljelt ulatuslikku valguskuma ümbritsevale seinale. Värvid, erksus ja põnevus kanduvad ekraanilt üle ka teie elutupa, pakkudes niimoodi põnevamat, intensiivsemat ja kaasahaaravat vaatamiselamust.

Ülikitsas raam



Tavalistel teleritel on raam, mis ümbritseb telerit nagu pildiraam. Meie ülikitsas raam on moodne ja peenike, nii et teile jääb rohkem pilti, mida armastada.

Pixel Precise HD

The Philips Pixel Precise HD Engine toob maailma teieni. Kogege oma lemmikuid loodus- ja reisisaateid erksas selguses. Värviküllane ja tugeva kontrastiga pilt, tänu sügavamatele mustadele ja heledamatele valgetele toonidele, aitab teil avastada uusi maailmu ilma diivanilt tõusmata.

Digitaalne Natural Motion



Te armastate märulfilme, spordiüritusi ja mängu, kuid nõuate parimat võimalikku pildikvaliteeti. Digital Natural Motion on Philipsi auhinnatud liikumistäiustustehnoloogia, mis kahandab värinat ja pakub suurepäraselt teravust ning kõige sujuvamat ja voolavat pildiesitust.

400 Hz Perfect Motion Rate



Miski ei ületa videomängudest, kiiretempolistest spordiüritustest või märulifilmidest saadavat adrenaliinisööstu. Seetõttu on Philipsi teleril 400Hz Perfect Motion Rate, mis võimaldab teil nautida liikuvate piltide sujuvat esitamist. Sest kuigi teie pulss võib hüpelda, ei tohiks seda teha aga pilt.

3D




Nautige tundidepikkust vaatamismugavust tänu passiivsele 3D-tehnoloogiale, mis pakub teile kvaliteetset 3D-pilti. Teisendage igasugune 2D-sisu erksaks ja veatuks 3D-pildiks. Stiilseid ja kergeid 3D-prille on mugav kanda ja need ei vaja patareisid.

Smart TV



Avastage nutikam kogemus, mis jääb tavateri piiridest välja. Laenutage ja voogedastage veebipõhistest videokauplustest filme, videosid ja mängu. Vaadake tagantjärele oma lemmikkanalite saateid ja nautige rikkalikku võrgurakenduste valikut (nt Youtube).

MyRemote*



Kontrollige oma Philipsi telerit otse oma nutiseadmest. Tänu rakendusele MyRemote ei ole kunagi lihtsam olnud teie nutiseadmes oleva sisu jagamine teleris (SimplyShare), digisaadete edastamine tahvelarvutisse (Wi-Fi Smart Screen) või värskeima teabe hankimine telekava abil, mis võimaldab teil valida, milliseid saateid vaadata.

Wi-Fi Miracast™*



Peegeldage oma nutiseadme kuva teleris ning jagage seda oma sõprade ja pereliikmetega. Kuvage lihtsa käsklusega fotosid, videoid, mängu ja kõike muud oma nutitelefoni või tahvelarvutit suurele ekraanile.

Spetsifikatsioon

Ambilight

- Ambilighti funktsioonid: Dual View püsiv värv, Dünaamilised, ühendatud valgusanduriga, Salongi režiim, päikeseloojang, Kohandumine seinavärviga, 3D
- Ambilighti versioon: 2 küljel
- Ambilighti valgussüsteem: Sisseehitatud AL + Hue

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 4:3/16:9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 47 tolli

- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 119 cm
- Ekraan: Full HD LED
- 3D: Passiivne 3D, 2 Player Full Screen Gaming*, 3D-pildi sügavuse reguleerimine, 2D pildi teisendamine 3D-pildiks, Automaatne 3D tuvastus, Virvendusevaba 3D
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Heledus: 350 cd/m²
- Pildiparandus: Pixel Precise HD, Micro Dimming Pro, Digitaalne Natural Motion, Kaadrisagedus: 400 Hz Perfect Motioni Rate

Toetatavad ekraani lahutusvõimed


- Arvutisisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videosisendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne


- Digi-TV: DVB-T/C/S/S2
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4

Connections

Side



Rear



Spetsifikatsioon

Smart TV

- Interaktiivne TV: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Telekava*: 8 päeva elektrooniline telekava
- SmartTV rakendused*: Catch-up TV, Netflix, Spotify, Vörgurakendused, Video vörgukauplused, Avage veebibrauser, YouTube
- Social TV: Skype, Twitter

Multimeedia rakendused

- Videoesitusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Muusikaesitusvormingud: AAC, AMR, LPCM, M4A, MP3, MPEG1 L1/2, WMA (v2 kuni v9.2)
- Toetatud subtiitrite formaadid: .AAS, .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT
- Pildiesitusvormingud: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS

Kasutaja interaktsioon

- Juhtmevaba suhtlus: SimplyShare, MultiRoom Client & Server, Cloud TV* ja Cloud Explorer
- Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine*
- Lihtne installeerida: Leiab automaatselt Philipsi seadme, Seadmete ühendamisviisard, Vörgu installimisviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp Home, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav vörgu kaudu
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Standardne - täida kogu ekraan, Mahuta ekraanile, Ettenihutamine, Suumi, Stretch
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1000 lehekülge hüperteksti
- Rakendus My Remote*: Kontroll, Simply Share, Telekava, Wi-Fi Smart Screen

CPU

- Protsessori tüüp: Dual-Core

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 22 W
- Heli täiustused: Incredible Surround, Clear Sound, Automaatne helitugevuse ühtlustus, Bassivõimendus, Nutikas heli
- Helifunktsioonid: Smart Stereo, Ambi wOOx, Natural Sound

Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 3

- HDMI funktsioonid: 3D, Heli tagasisidekanal
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- EasyLink HDMI-CEC: Pildi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Automaatne subtiitriinhi (Philips)*, Pixel Plusi ühendus (Philips)*, Esitamine ühe vajutusega
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 2
- Juhtmeta ühendus: Wi-Fi 2x2 sisseehitatud
- Muud liidesed: CI+1.3 sertifikaadiga, Satelliitühendus, Audiosisend (DVI), Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalne helisisend (optiline), Audio L/R in (helisisend), Kõrvaklapiväljund, Hoolduspistik

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiatarve ooterežiimis: $\leq 0,3 W$
- Energiamärgise klass: A++
- EL-i energiamärgise võimsus: 42 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Ökorežiim, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: $\leq 0,3$
- Aastane energiatarve: 61 kWh/a

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Pööratav laua-alus, Perekomplekt PTA469; 4 paari passiiv-3D-prille, 2 x Dual view mänguri prillid, Kaugjuhtimispuul, 2 x AAA-patareid, Toitejuhe, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusõuete brošüür, Garantiileht
- Valikulised tarvikud: Philipsi telekaamera PTA317, 3D-prillid, mängukomplekt PTA436, 3D-prillid PTA417

Mõõtmed

- Seadme laius: 1068 mm
- Seadme kõrgus: 618 mm
- Seadme sügavus: 56 mm
- Toote kaal: 9,8 kg
- Seadme laius (alusega): 1068 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 678 mm
- Seadme sügavus (alusega): 222 mm
- Toote kaal (alusega): 11,2 kg
- Karbi laius: 1150 mm
- Karbi kõrgus: 710 mm
- Karbi sügavus: 133 mm
- Kaal (koos pakendiga): 14,6 kg
- Ühildub seinakinnitusega: 400 x 200 mm



Väljalaske kuupäev
2023-10-20

Versioon: 5.0.1

EAN: 87 12581 70972 3

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Rakendus MyRemote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TV.

* Rakenduse Smart TV jaoks külastage teie riigis pakutavate teenustega tutvumiseks veebilehte www.philips.com/TV.

* Cloud TV pakumine sõltub selle saadavalolevusest antud riigis ja regulatsioonidest

* Ühilduvus sõltub Miracast Wi-Fi sertifikaadist ja Android 4.2 või uuema versiooni olemasolust. Lisateabe saamiseks vaadake oma seadme dokumente.

* USB kaudu salvestamine vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.

* Philipsi telerikaamerat (PTA317) müüakse eraldi.

* Lapsevanemad peavad 3D-vaatamise ajal oma lapsi jälgima ja veenduma, et lastel ei esine ühtegi eespool mainitud vaevust. 3D-vaatamine ei ole soovitatav alla 6-aastastele lastele, kuna nende nägemissüsteem ei ole veel täielikult välja arenenud.

* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opeeratoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditeo veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operatoorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operatoori poole.

* Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

* Elektrooniline saatetava ja selle tegelik nähtavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operatoorist.

* (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.