




Philips 7000 series
Üliõhuke Smart Full HD
LED-teler

119 cm (47")

Full HD LED-teler
Dual Core
DVB-T/C/S/S2



47PFK7179

Üliõhuke Smart Full HD LED-teler

koos kahekülgse Ambilight 2-ga

Philipsi 7100-seeria Smart LED-teleril on ülikitsas raam ja teemantlõikega serv - see teler vallutab teie südame. Kuid ilus välimus ei ole veel kõik: see teler on varustatud ka selliste võimalustega nagu Ambilight, 3D, Skype™ ja palju muud.

Teler, mis ei ole pelgalt nutikas. See teler on ka ilus.

- Raamita disain: ilma raamita jääb rohkem telerit, mida armastada
- Üliõhukesed jooned loovad väljapeetud profiili

Tooge oma ellu valgust. Armastage elu. Elage täiega.

- Ambilight muudab alatiseks teie suhtumist telerisse

Teleripilt on nii reaalne, et unustate, et istute teleri ees.

- Pixel Precise HD Engine: avastage võrratu pildikvaliteet
- 800 Hz PMR liikuvate piltide sujuvaimaks esitamiseks
- 3D viib teid realistlikult kohtadesse, kus te pole varem viibinud

Ühenduge, suhelge, salvestage ja jagage

- Smart TV: täiesti uus maailm, mida avastada
- Wi-Fi Miracast™—kuvage oma nutitelefoni ekraani oma teleris
- Kursori ja klaviatuuriga kaugjuhtimispult – et kasutamine oleks veelgi lihtsam
- Cloud TV ja Cloud Explorer ühendab maailmad
- Multiroom TV—jagage teleri otsepilti ja salvestisi telerite vahel

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Raamita disain

Elegantne. Minimalistlik. Diskreetne. Kaunilt meisterdatud kõrge kvaliteediga klaasist ja ääristatud üliõhukese alumiiniumist välisservaga; vähendades raami ja suurendades vaatepinda.

Kahekülgne Ambilight



Te olete loonud kodu, mis on enam kui vaid maja, miks siis mitte valida ka teler, mis on samuti soe ja kutsuv? Philipsi unikaalne Ambilight tehnoloogia muudab teie ekraani palju laiemaks — ja teie vaatamiskogemuse kaasahaaravamaks — projitseerides kahelt teleri küljelt ulatuslikku valguskuma ümbritsevale seinale. Värvid, erksus ja põnevus kanduvad ekraanilt üle ka teie elutappa, pakkudes niimoodi põnevamat, intensiivsemat ja kaasahaaravat vaatamiselamust.

Üliõhuke profiil



Elegantne. Kaasaegne. Rafineeritud. Täpne. Philipsi üliõhukene siluett. Ei peaks olema üllatav, et midagi nii õhukest võib tekitada nõnda suurt huvi, arvestades, kui palju väljapeetust see teie interjööri lisab.

Pixel Precise HD

The Philips Pixel Precise HD Engine toob maailma teieni. Kogege oma lemmikuid loodus- ja reisisaateid erksas selguses. Värviküllane ja tugeva kontrastiga pilt, tänu sügavamatele mustadele ja heledamatele valgetele toonidele,

aitab teil avastada uusi maailmu ilma diivanilt tõusmata.

800 Hz Perfect Motion Rate



Miski ei ületa videomängudest, kiiretempolistest spordiüritustest või märulifilmidest saadavat adrenaliinisööstu. Seetõttu on Philipsi teleril 800Hz Perfect Motion Rate, mis võimaldab teil nautida liikuvate piltide kõige sujuvamat esitamist. Sest kuigi teie pulss võib hüpelda, ei tohiks seda teha aga pilt.

3D



Nautige tundidepikkust vaatamismugavust tänu passiivsele 3D-tehnoloogiale, mis pakub teile kvaliteetset 3D-pilti. Teisendage igasugune 2D-sisu erksaks ja veatuks 3D-pildiks. Stiilseid ja kergeid 3D-prille on mugav kanda ja need ei vaja patareisid.

Smart TV



Avastage nutikam kogemus, mis jääb tavateleri piiridest välja. Laenutage ja voogedastage veebipõhistest videokauplustest filme, videosid

ja mängu. Vaadake tagantjärele oma lemmikkanalite saateid ja nautige rikkalikku võrgurakenduste valikut (nt Youtube).

Kursori ja klaviatuuriga kaugjuhtimispult



Meie täiesti intuitiivsel kaugjuhtimispuldil on olemas kõik tavapärased funktsioonid nagu kursoriklahvid, helitugevuse reguleerimise ja kiirvaliku nupud. Lisaks sellele saate ka lihtsalt navigeerida, kui vajutate ja hoiate all nuppu OK. Kursor toimib hiirena, võimaldades teil ekraanil liikuda, klõpsata ja kerida. Kui keerate puldil teise poole, saate kasutada täistekstklaviatuuri, millega on lihtne teksti sisestada. Meie nutikal puldil on ka güroskoopandurid, mis saavad aru, kumb pool üleval on — tänu sellele saate rahus trükkida ega pea muretsema, et kogemata kanalit vahetate.

Wi-Fi Miracast™*



Peegeldage oma nutiseadme kuva teleris ning jagage seda oma sõprade ja pereliikmetega. Kuvage lihtsa käsklusega fotosid, videoid, mängu ja kõike muud oma nutitelefoni või tahvelarvutit suurele ekraanile.

Spetsifikatsioon

Ambilight

- Ambilighti funktsioonid: Dual View püsiv värv, Dünaamilised, ühendatud valgusanduriga, Salongi režiim, päikeseloojang, Kohandumine seinavärviga, 3D
- Ambilighti versioon: 2 küljel
- Ambilighti valgussüsteem: Sisseehitatud AL + Hue

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 4:3/16:9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 47 tolli

- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 119 cm
- Ekraan: Full HD LED
- 3D: Passiivne 3D, 2 Player Full Screen Gaming*, 3D-pildi sügavuse reguleerimine, 2D pildi teisendamine 3D-pildiks, Automaatne 3D tuvastus, Virvendusevaba 3D
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Heledus: 400 cd/m²
- Pildiparandus: Micro Dimming Pro, Perfect Natural Motion, Pixel Precise HD, 800 Hz Perfect Motion Rate

Toetatavad ekraani lahutusvõimed


- Arvutisisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videosisendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne


- Digi-TV: DVB-T/C/S/S2
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4

Connections

Side



Rear



Spetsifikatsioon

Smart TV

- Interaktiivne TV: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Telekava*: 8 päeva elektrooniline telekava
- SmartTV rakendused*: Catch-up TV, Netflix, Spotify, Vörgurakendused, Video võrgukauplused, Avage veebibrauser, YouTube
- Social TV: Skype, Twitter

Multimeedia rakendused

- Videoesitusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Muusikaesitusvormingud: AAC, AMR, LPCM, M4A, MP3, MPEG1 L1/2, WMA (v2 kuni v9.2)
- Toetatud subtiitrite formaadid: .AAS, .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT
- Pildiesitusvormingud: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS

Kasutaja interaktsioon

- Juhtmevaba suhtlus: SimplyShare, MultiRoom Client & Server, Wi-Fi Miracasti sertifikaadiga*, Cloud TV* ja Cloud Explorer, Kursoriga kaugjuhtimispuhlt*, Nutikas tekstisisestusega kaugjuhtimispuhlt
- Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine*
- Lihtne installeerida: Leiab automaatselt Philipsi seadmed, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp Home, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatselt uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Standardne - täida kogu ekraan, Mahuta ekraanile, Ettenihutamine, Suumi, Stretch
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1000 lehekülge hüperteksti
- Rakendus My Remote*: Kontroll, Simply Share, Telekava, Wi-Fi Smart Screen

CPU

- Protsessori tüüp: Dual-Core

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 24 W
- Heli täiustused: Incredible Surround, Incredible Surround 3D, Clear Sound, Automaatne helitugevuse ühtlustus, Bassivõimendus, Nutikas heli
- Helifunktsioonid: Smart Stereo, Ambi wOOx, Natural Sound

Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 4
- HDMI funktsioonid: 3D, Heli tagasisidekanal
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- EasyLink HDMI-CEC: Pildi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Automaatne subtiitriinhi (Philips)*, Pixel Plusi ühendus (Philips)*, Esitamine ühe vajutusega
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 2
- Juhtmeta ühendus: Wi-Fi 2x2 sisseehitatud
- Muud liidesed: Audiosisend (DVI), CI+1.3 sertifikaadiga, Satelliitühendus, Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalne helisisend (optiline), Audio L/R in (helisisend), Kõrvaklapiväljund, Hoolduspistik

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiatarve ooterežiimis: $0,3\text{ W}$
- Energiamärgise klass: A++
- EL-i energiämärgise võimsus: 46 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Ökorežiim, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: $0,3$
- Aastane energiatarve: 68 kWh

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Lauapealne alus, Perekomplekt PTA469; 4 paari passiiv-3D-prille, 2 x Dual view mänguri prillid, Kaugjuhtimispuhlt, 2 x AA-patareid, Toitejuhe, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Garantileht
- Valikulised tarvikud: Philipsi telekaamera PTA317, 3D-prillid PTA417, 3D-prillid, mängukomplekt PTA436

Mõõtmed

- Seadme laius: 1061 mm
- Seadme kõrgus: 616 mm
- Seadme sügavus: 35,8 mm
- Toote kaal: 13,7 kg
- Seadme laius (alusega): 1061 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 677 mm
- Seadme sügavus (alusega): 241 mm
- Toote kaal (alusega): 15 kg
- Karbi laius: 1550 mm
- Karbi kõrgus: 730 mm
- Karbi sügavus: 133 mm
- Kaal (koos pakendiga): TBC kg
- Ühildub seinakinnitusega: 400 x 400 mm



Väljalaske kuupäev
2023-10-20

Versioon: 3.0.1

EAN: 87 12581 70965 5

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Rakendus MyRemote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TV.

* Rakenduse Smart TV jaoks külastage teie riigis pakutavate teenustega tutvumiseks veebilehte www.philips.com/TV.

* Cloud TV pakkumine sõltub selle saadavalolevusest antud riigis ja regulatsioonidest

* Ühilduvus sõltub Miracasti Wi-Fi sertifikaadist ja Android 4.2 või uuema versiooni olemasolust. Lisateabe saamiseks vaadake oma seadme dokumente.

* USB kaudu salvestamine vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.

* Philipsi telerikaamerat (PTA317) müüakse eraldi.

* Lapsevanemad peavad 3D-vaatamise ajal oma lapsi jälgima ja veenduma, et lastel ei esine ühtegi eespool mainitud vaevust. 3D-vaatamine ei ole soovitatav alla 6-aastastele lastele, kuna nende nägemissüsteem ei ole veel täielikult välja arenenud.

* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opeatoreid. Varske loendi leiata Philipsi klienditeo veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operatoorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operatoori poole.

* Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

* Elektrooniline saatetava ja selle tegelik nähtavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operatoorist.

* (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.