



Philips 6000 series
Full HD LED-teler

119 cm (47")

Full HD LED-teler
Dual Core
DVB-T/T2/C



47PFT6309

Smart Full HD LED-teler

koos kahekülgse Ambilight 2-ga

Disain, mis on palju enam kui vaid välimus: Philips 6300-seeria Smart Full HD LED-teler. Alustuseks Pixel Plus HD mootor, et pilt oleks särtsakas ja selge; seejärel Ambilight ning ilma raamita disain, tänu millele on vaatamiselaemus täiesti uuel tasemel.

Teler, mis ei ole pelgalt nutikas. See teler on ka ilus.

- Raamita disain: ilma raamita jääb rohkem telerit, mida armastada

Tooge oma ellu valgust. Armastage elu. Elage täiega.

- Ambilight muudab alatiseks teie suhtumist telerisse

Ühenduge, suhelge, salvestage ja jagage

- Cloud Explorer ja Dropbox™: jaga otse suurele ekraanile
- Smart TV: täiesti uus maailm, mida avastada
- MyRemote rakendus: nutikam viis oma teleriga suhtlemiseks
- Wi-Fi Miracast™—kuvage oma nutitelefoniga ekraani oma teleris
- Skype™ toob inimesed kokku (kaamera on lisavarustuses)
- Multiroom client—vaadake teleri otsepilti ja salvestisi mõnelt teiselt telerilt

Kõrgema klassi meelelahutus

- Pixel Plus HD kaunite piltide jaoks, mida te armastate
- 200Hz PMR liikuvate piltide voolavaks esitamiseks
- 3D viib teid realistlikult kohtadesse, kus te pole varem viibinud

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Kahekülgne Ambilight



Te olete loonud kodu, mis on enam kui vaid maja, miks siis mitte valida ka teler, mis on samuti soe ja kutsuv? Philipsi unikaalne Ambilight tehnoloogia muudab teie ekraani palju laiemaks — ja teie vaatamiskogemuse kaasahaaravamaks — projitseerides kahelt teleri küljelt ulatuslikku valguskuma ümbritsevale seinale. Värvid, erksus ja põnevus kanduvad ekraanilt üle ka teie elutruppa, pakkudes niimoodi põnevamat, intensiivsemat ja kaasahaaravat vaatamiselamust.

Raamita disain

Elegantne. Minimalistlik. Diskreetne. Kaunit meisterdatud kõrge kvaliteediga klaasist ja ääristatud üliõhukese alumiiniumist välisservaga; vähendades raami ja suurendades vaatepinda.

Pixel Plus HD

Pole midagi mõnusamat, kui istuda maha, et vaadata oma lemmikfilmi või -dokumentaali. Ükskõik, kas te vaatate seda voogedastusega internetist või DVD-lt, loob Philips Pixel Plus HD-mootor heledamate valgete ja tumedamate mustade toonide abil realistlikuma pildi.

200 Hz Perfect Motion Rate



Miski ei ületa videomängudest, kiiretempolistest spordiüritustest või

märulfilmidest saadavat adrenaliinisööstu. Seetõttu on Philipsi teleril 200Hz Perfect Motion Rate, mis võimaldab teil nautida liikuvate piltide voolavat esitamist. Sest kuigi teie pulss võib hüpelda, ei tohiks seda teha aga pilt.

3D



Nautige tundidepikkust vaatamismugavust tänu passiivsele 3D-tehnoloogiale, mis pakub teile kvaliteetset 3D-pilti. Teisendage igasugune 2D-sisu erksaks ja veatuks 3D-pildiks. Stiilseid ja kergeid 3D-prille on mugav kanda ja need ei vaja patareisid.

Smart TV



Avastage nutikam kogemus, mis jääb tavateleri piiridest välja. Laenutage ja voogedastage veebipõhistest videokauplustest filme, videosid ja mängu. Vaadake tagantjärele oma lemmikkanalite saateid ja nautige rikkalikku võrgurakenduste valikut (nt Youtube).

MyRemote*




Kontrollige oma Philipsi telerit otse oma nutiseadmest. Tänu rakendusele MyRemote ei ole kunagi lihtsam olnud teie nutiseadmes oleva sisu jagamine teleris (SimplyShare) või värskema teabe hankimine telekava abil, mis võimaldab teil valida, milliseid saateid vaadata.

Wi-Fi Miracast™*



Peegeldage oma nutiseadme kuva teleris ning jagage seda oma sõprade ja pereliikmetega. Kuvage lihtsa käsklusega fotosid, videoid, mängu ja kõike muud oma nutitelefoni või tahvelarvuti suurele ekraanile.

Skype™ videokõned teleris*



Lisage oma kõnedele uus mõõde ja jagage kogemusi teile oluliste inimestega olenemata nende asukohast. Teleris oleva Skype™-i abil saate teha hääli- ja videokõnesid oma elutoast. Lihtsalt ühendage valikuline Philipsi kaamera (PTA317) teleriga ning nautige suurepäraselt video- ja helikvaliteeti mugavalt oma diivanil istudes.

Spetsifikatsioon

Ambilight

- Ambilighti funktsioonid: Dual View püsiv värv, Dünaamilised, ühendatud valgusanduriga, Salongi režiim, päikeseloojang, Kohandumine seinavärviga, 3D
- Ambilighti versioon: 2 küljel
- Ambilighti valgussüsteem: Sisseehitatud AL + Hue

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 4:3/16:9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 47 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 119 cm

- Ekraan: Full HD LED
- 3D: Passiivne 3D, 2 Player Full Screen Gaming*, 3D-pildi sügavuse reguleerimine, 2D pildi teisendamine 3D-pildiks, Automaatne 3D tuvastus, Virvendusevaba 3D
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Heledus: 300 cd/m²
- Pildiparandus: Pixel Plus HD, 200 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisendid: kuni 1920 x 1080

värskendussagedusel 60 Hz

- Videosendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne


- Digi-TV: DVB-T/T2/C
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4

Smart TV


- Interaktiivne TV: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)

Connections

Side



Rear



Spetsifikatsioon

- Telekava*: 8 päeva elektrooniline telekava
- SmartTV rakendused*: Catch-up TV, Netflix, Spotify, Võrgurakendused, Video võrgukauplused, Avage veebibrauser, YouTube
- Social TV: Skype, Twitter

Multimeedia rakendused

- Videositusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Muusikaesitusvormingud: AAC, AMR, LPCM, M4A, MP3, MPEG1 L1/2, WMA (v2 kuni v9.2)
- Toetatud subtiitrite formaadid: .AAS, .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT
- Pildiesitusvormingud: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS

Kasutaja interaktsioon

- Juhtmevaba suhtlus: SimplyShare, MultiRoom Client, Wi-Fi Miracasti sertifikaadiga*, Cloud TV* ja Cloud Explorer
- Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine*
- Lihtne installeerida: Leiab automaatselt Philipsi seadmed, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp Home, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatselt uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Standardne - täida kogu ekraan, Mahuta ekraanile, Ettenihutamine, Suumi, Stretch, Punkt-punktil
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1000 lehekülge hüperteksti
- Rakendus My Remote*: Kontroll, Simply Share, Telekava

CPU

- Protsessori tüüp: Dual-Core

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 20 W
- Heli täiustused: Incredible Surround, Clear Sound, Automaatne helitugevuse ühtlustus, Bassivõimendus, Nutikas heli
- Helifunktsioonid: Smart Stereo, Ambi wOOx, Natural Sound

Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 3

- HDMI funktsioonid: 3D, Heli tagasisidekanal
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Automaatne subtiitriinhi (Philips)*, Pixel Plusi ühendus (Philips)*, Esitamine ühe vajutusega
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 2
- Juhtmeta ühendus: Wi-Fi 2x2 sisseehitatud
- Muud liidesed: Audiosisend (DVI), CI+1.3 sertifikaadiga, Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalne helisisend (optiline), Audio L/R in (helisisend), Kõrvaklapiväljund, Hoolduspistik

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 40 °C
- Energiatarve ooterežiimis: $\leq 0,3\text{ W}$
- Energiamärgise klass: A++
- EL-i energiämärgise võimsus: 37 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatselt väljalülituse taimer, Ökorežiim, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: $\leq 0,3$
- Aastane energiatarve: 54 kWh

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: 4 paari passiiv-3D-prille, Lauapealne alus, Kaugjuhtimispuhvel, 2 x AAA-patareid, Toitejuhe, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Garantiileht
- Valikulised tarvikud: Philipsi telekaamera PTA317, 3D-prillid PTA417, 3D-prillid, mängukomplekt PTA436

Mõõtmed

- Seadme laius: 1064 mm
- Seadme kõrgus: 620 mm
- Seadme sügavus: 70 mm
- Toote kaal: 13,4 kg
- Seadme laius (alusega): 1064 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 680 mm
- Seadme sügavus (alusega): 254 mm
- Toote kaal (alusega): 14,8 kg
- Karbi laius: 1140 mm
- Karbi kõrgus: 710 mm
- Karbi sügavus: 133 mm
- Kaal (koos pakendiga): 17,4 kg
- Ühildub seinakinnitusega: 400 x 400 mm



Väljalaske kuupäev
2023-10-21

Versioon: 5.0.1

EAN: 87 12581 72379 8

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Rakendus MyRemote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TV.

* Rakenduse Smart TV jaoks külastage teie riigis pakutavate teenustega tutvumiseks veebilehte www.philips.com/TV.

* Cloud TV pakkumine sõltub selle saadavalolevusest antud riigis ja regulatsioonidest

* Ühilduvus sõltub Miracasti Wi-Fi sertifikaadist ja Android 4.2 või uuema versiooni olemasolust. Lisateabe saamiseks vaadake oma seadme dokumente.

* USB kaudu salvestamine vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.

* Philipsi telerikaamerat (PTA317) müüakse eraldi.

* Lapsevanemad peavad 3D-vaatamise ajal oma lapsi jälgima ja veenduma, et lastel ei esine ühtegi eespool mainitud vaevust. 3D-vaatamine ei ole soovitatav alla 6-aastastele lastele, kuna nende nägemissüsteem ei ole veel täielikult välja arenenud.

* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opearaatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditeo veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimuste täitmine ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

* Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

* Elektrooniline saatetava ja selle tegelik nähtavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

* (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.