

飞利浦 5000 series  
具有逐点精晰技术的智  
能电视

**49 英寸**

数字电视  
全高清 (1920x1080p)

**49PFL5150**



## 轻松享受美妙的电视之夜

飞利浦以优惠的价格提供高品质液晶电视

### 至佳画质

- 逐点精晰技术

### 卓越的画质

- 逐点精晰技术画质引擎
- 全高清 LCD 显示屏，分辨率为 1920x1080

### 上佳画质

- PMR 100

### 音质不凡

- 可增强音响享受的超宽环绕声
- 2 x 8 W 的清晰音质

### 便捷的连接

- USB 照片、音乐和视频

**PHILIPS**

## 规格

### 图片 / 显示

- 宽高比: 16:9 宽屏幕
- 面板分辨率: 1920x1080
- 视角: 176° (H) / 176° (V)
- 画面效果增强: 3/2 - 2/2 移动下拉, 2D/3D 降噪, 3D 梳状滤波器, 数码降噪, 动态对比度增强, 清晰度调节, 720p 50/60 赫兹处理, 逐点高清
- 屏幕增强: 抗反射镀膜玻璃
- 屏幕对角线尺寸: 49 英寸 / 125 厘米
- 显示屏类型: 主动式矩阵液晶显示, 全高清

### 声音

- 输出功率 (RMS): 2x8 瓦
- 音效增强: 自动音量调衡, 超宽环绕立体声
- 声音系统: 单声道, 立体声

### 调谐器 / 接收 / 发送

- 电视制式: PAL D/K
- 视频播放: NTSC, PAL
- 天线输入: 75 欧姆 (IEC 类) (背面)
- 预设频道数: 200
- 调谐波段: UHF, VHF
- 数字电视: DTMB

### 连接

- USB: USB 2.0 x 2
- HDMI 2: HDMI v1.3
- HDMI 1: HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): 单键式播放, 系统待机, EasyLink
- AV 1: CVBS 带 L+R 音频 (背面)
- AV 2: CVBS 带 L+R 音频 (旁边)
- AV OUT: 视频输出
- 分量视频 1: YPbPr + L/R 音频 (背面)
- PC 输入: 3.5 毫米迷你音频插孔 (背面), D-sub (背面)
- 电视天线: 75 欧姆 (IEC 类) (背面)
- AV IN: 音频 L/R 输入, 视频输入
- AV 输入: 75 欧姆 RF (TV) x1
- PC: 3.5 毫米电脑音频输入 x1, D-Sub x1

### 便利性

- 儿童保护: 儿童锁 + 父母端控件
- 时钟: 定时关机
- 屏幕格式调整: 4:3, 电脑扩展 16:9, 宽银幕, 全屏

- 缩放 1, 缩放 2
- 连接增强: 捷联技术
- 易于使用: 自动音量调衡, 屏幕显示, 侧控, EasyLink, 灵智图像, 灵智声音
- 便于安装: 自动存储, 微调, PLL 数字调谐
- 屏幕显示语言: 中文, 简体中文
- 遥控器: 电视遥控器

### 功率

- 主电源: 220 伏; 50/60 赫兹
- 待机功耗: < 0.5 瓦
- 环境温度: 5 °C 至 40 °C
- 功耗: 90 瓦

### 尺寸

- 兼容的墙架: VESA 300x200 毫米

### 附件

- 用户手册: 简体中文
- 随附的附件: 电源线, 遥控器, 用户手册, 桌架, 2 节 AAA 电池, 保修单

### 支持的显示分辨率

- 电脑格式

分辨率	刷新率
640 x 480	60 赫兹
800 x 600	60 赫兹
1024 x 768	60 赫兹
1360 x 768	60 赫兹
1920 x 1080	60 赫兹
1600 x 900	60 赫兹
720 x 400	70 赫兹
- 视频格式

分辨率	刷新率
480i	60 赫兹
480p	60 赫兹
576i	50 赫兹
576p	50 赫兹
720p	50、60 赫兹
1080i	50、60 赫兹
1080p	50、60 赫兹

### 多媒体应用

- 多媒体连接: USB
- 播放格式: AVI, H.264/MPEG-4 AVC, MP3

## 产品亮点

### 2 x 8W 音响功率 2 x 8 W 的清晰音质

