




Philips 5300 series
Televisor LED Full HD
ultra fino com Pixel Plus
HD

123 cm (49")

Televisor LED Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



49PFS5301

Televisor LED Full HD ultra fino com Pixel Plus HD

A série 5300 da Philips com Smart TV leva as suas aplicações e os seus conteúdos favoritos ao grande ecrã em Full HD. Agora, os grandes êxitos do cinema, eventos desportivos em directo e jogos de multijogadores estão a apenas alguns cliques de distância.

Uma imagem sempre nítida e viva

- Pixel Plus HD proporciona-lhe imagens maravilhosas que vai adorar
- Índice de desempenho da imagem melhora todos os elementos de visualização
- Micro Dimming otimiza o contraste no seu televisor
- Televisor LED Full HD - imagens LED brilhantes com um contraste incrível
- Nova norma HEVC integrada para desfrutar de FHD de alta qualidade

Uma criação de leveza

- Moldura ultra fina proporciona-lhe uma imagem ainda maior
- Suporte central com metal autêntico e detalhes cromados

Ligue-se a um universo maior com esta Smart TV

- Smart TV: um mundo totalmente novo para explorar

Visualização de televisão para sua conveniência

- Duas entradas HDMI e EasyLink para conectividade integrada
- USB para reprodução de conteúdos multimédia

PHILIPS

Destques

Pixel Plus HD

O motor Philips Pixel Plus HD otimiza a qualidade da imagem para oferecer imagens nítidas com um contraste maravilhoso. Por isso, independentemente de estar a transmitir conteúdo online ou a ver um disco, desfrutará de imagens mais nítidas com brancos mais brilhantes e pretos mais profundos.

Índice de desempenho da imagem

O índice de desempenho da imagem combina a tecnologia de visualização e os motores de processamento de imagem avançados da Philips para melhorar os elementos da percepção: nitidez, movimento, contraste e cor. Independentemente da fonte, poderá desfrutar sempre de imagens extremamente nítidas com detalhes e profundidade incríveis, os pretos mais profundos, os brancos mais puros, as cores mais vivas e brilhantes e tons de pele naturais e realistas, em todas as visualizações.

Micro Dimming

Graças ao nosso software especial que analisa a imagem em 6400 zonas diferentes e a ajusta de forma correspondente, poderá desfrutar de um contraste e uma qualidade de imagem incríveis para uma experiência visual verdadeiramente realista.

Televisor LED Full HD

A qualidade de imagem é importante. Os televisores HD comuns fornecem uma boa qualidade, mas deseja algo mais. Imagine detalhes nítidos combinados com alta luminosidade, contraste incrível e cores autênticas para uma imagem realista.

Moldura ultra fina



Os televisores tradicionais têm uma moldura que envolve o televisor como uma moldura de um quadro. A nossa moldura ultra fina é moderna e estreita, por isso dispõe de uma imagem ainda maior para desfrutar.

Suporte central

Os nossos designers combinaram um pé ultra fino e uma placa de base angular com um acabamento em metal escovado e polido para criar um novo design que complementar a qualquer decoração moderna.

Smart TV

Descubra uma experiência mais inteligente, muito além dos televisores tradicionais. Alugue

e transmita filmes, vídeos ou jogos de lojas de vídeo online. Assista a Catch-up TV dos seus canais favoritos e desfrute de uma selecção crescente de aplicações online com a Smart TV.

Duas entradas HDMI com EasyLink

Evite confusões de cabos com um cabo HDMI único para transportar sinais de imagem e áudio dos seus dispositivos para o seu televisor. O HDMI utiliza sinais não comprimidos, garantindo a qualidade mais elevada desde a fonte até ao ecrã. Juntamente com o Philips Easylink, necessitará apenas de um telecomando para efectuar a maioria das operações no seu televisor, DVD, Blu-ray, set top box ou sistema de cinema em casa.

USB (fotografias, música, vídeo)

Partilhe a diversão. Ligue a sua unidade de memória USB, câmara digital, leitor mp3 ou outro dispositivo multimédia à porta USB na parte lateral do seu televisor para desfrutar de fotografias, vídeos e música utilizando o prático navegador de conteúdos no ecrã.

Compatível com HEVC para emissão em FHD

A nova norma HEVC integrada permitem-lhe desfrutar de uma emissão de resolução FHD com imagem de alta qualidade.

Especificações

Imagem/visualização

- Relação máxima da luminância: 65 %
- Visor: LED Full HD
- Tamanho do ecrã na diagonal: 49 polegada / 123 cm
- Resolução do painel: 1920x1080p
- Rácio de visualização: 4:3/16:9
- Brilho: 280 cd/m²
- Melhoramento de imagem: Pixel Plus HD

Som

- Potência de saída (RMS): 16 W
- Melhoramento do som: Incredible Surround, Som cristalino, Nivelador automático de volume, Controlo de graves, Som Inteligente

Conectividade

- Número de ligações HDMI: 2
- Número de USB: 2
- Outras ligações: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Saída de áudio digital (óptica), LAN Ethernet RJ-45, Conector de satélite, Saída de auscultador, Conector de serviço
- EasyLink (HDMI-CEC): Passagem telecomando, Controlo do sistema de áudio, Standby do sistema, Reprodução com um só toque
- Ligações sem fios: Dupla banda, Wi-Fi 11n 2x2 integrado

Aplicações multimédia

- Formatos de reprodução de vídeo: Recipientes: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Formatos de legendas suportados: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formatos de reprodução de música: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 a v9.2)
- Formatos de reprodução de imagens: JPEG, BMP, GIF, PNG

Resolução suportada do ecrã

- Entradas de computador: até 1920x1080 @ 60 Hz
- Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, até 1920x1080p

Sintonizador/recepção/transmissão

- Suporte de HEVC
- Televisão Digital: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Suporte de MPEG: MPEG2, MPEG4
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM

Potência

- Teor de mercúrio: 0 mg
- Presença de chumbo: Sim*
- Alimentação eléctrica: CA, 220 - 240 V 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 35 °C
- Potência com Rótulo energético da UE: 37 W
- Consumo de energia anual: 54 kWh
- Classe energética: A++
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,3 W
- Consumo e energia quando desligado: <0,3 W
- Funcionalidades de poupança de energia: Temporizador para desligar automático, Modo Eco, Supressão de imagem (para rádio)

Dimensões

- Largura do suporte para televisor: 631,36 mm
- Dimensões da caixa (L x A x P): 1200 x 740 x 160 mm
- Dimensões do conjunto (L x A x P): 1099,18 x 645,4 x 79 mm
- Dimensões da unidade com suporte (L x A x P): 1099,18 x 695,93 x 258,91 mm
- Peso do produto: 11,12 kg
- Peso do produto (+suporte): 13,7 kg
- Peso incl. embalagem: 16,9 kg
- Compatível com suporte de parede VESA: 400 x 200 mm

Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, Suporte para mesa, Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Folheto de informação legal e segurança, 2 x pilhas AAA


Funcionalidades da Smart TV

- Facilidade de Instalação: Detecção automática de dispositivos Philips, Assistente de ligação de dispositivos, Assistente de instalação de rede, Assistente de definições
- Fácil de utilizar: Botão de menu inteligente completo, Manual do Utilizador no ecrã
- Firmware actualizável: Assistente actual. automática firmware, Firmware actualizável através de USB, Actualização de firmware online
- TV interactiva: HbbTV
- Aplicação Philips TV Remote*: Aplicações, Canais, Comando, Agora na TV, Guia de TV, Video On Demand
- Programa: Pausa TV, Gravação USB*
- Ajustes de Formato do Ecrã: Básico - Preencher ecrã, Ajustar ao ecrã, Zoom, esticar


- Aplicações da SmartTV*: Lojas de vídeo online, Navegador de Internet aberto, Televisão social, TV on Demand, YouTube
- Interação com utilizador: SimplyShare

Connections

Side



Rear



Data de publicação
2017-11-03

Versão: 13.3.1

12 NC: 8670 001 39133
EAN: 87 18863 01006 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com



* O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
* Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
* O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
* (Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.