




Philips 5500 series  
Üliõhuke FHD-teler koos  
Android™-iga

**123 cm (49")**

Full HD LED-teler  
Dual Core; 8GB ja laiendatav  
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



**49PFS5501**

## Üliõhuke Android TV-ga FHD LED-teler

koos Pixel Plus HD-ga

Kogege Androidi võimsust oma teleris. Philips 5500-seeria toob teie lemmikrakendused ja -sisu FHD vormingus suurele ekraanile. Nautige kassahitte, spordiülekandeid ja ühiseid mängu vaid mõne klõpsuga.

### Androidiga suudab teie teler kõike

- Dual Core andmetöötlus ja Android OS tagavad võimsa jõudluse
- Google Play™: aken meelelahutusse
- Cloud Gaming: kvaliteetsed mängud kõigile vanuserühmadele.

### Alati selge ja ere pilt

- Micro Dimming hämardusfunktsioon tagab teie teleri optimaalse kontrastsuse
- Full HD LED-teler – säravad LED-kujutised võimsa kontrastsusega
- Pixel Plus HD kaunite piltide jaoks, mida te armastate
- Uus integreeritud HEVC-standard kvaliteetse FHD nautimiseks

### Kvaliteetne pilt elegantises kestas

- Üliõhukesed jooned loovad väljapeetud profiili
- Õhukese ja kerge disainiga hõbedakarva metallsed jalad

# PHILIPS

# Esiletõstetud tooted

## Üliõhuke profiil



Elegantne. Kaasaegne. Rafineeritud. Täpne. Philipsi üliõhukene siluett. Ei peaks olema üllatav, et midagi nii õhukest võib tekitada nõnda suurt huvi, arvestades, kui palju väljapeetust see teie interjööri lisab.

## Hõbedakarva metased jalad

Teie kodu väljendab teie stiili. Meie disainerid valisid kujundusse peened ja õrnad hõbedased ja alumiiniumitooni värvid ja viimistlusmaterjalid, tänu millele sulanduvad meie telerid hästi teie interjööri. Meie õhukesed hõbedakarva metased jalad sobivad täiuslikult teie Philipsi teleri värske ja kaasaegse muljega.

## Pixel Plus HD

Philips Pixel Plus HD mootor optimeerib pildikvaliteeti, et pakkuda kauni kontrastsusega selgeid pilte. Seega, ükskõik, kas te vaatate neid voogedastusega internetist või kettalt, naudite heledamate valgete ja tumedamate mustade toonide abil teravamalt pilti.

## Full HD LED TV


Pildikvaliteet on oluline. Tavalised HDTV-d on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enam. Kujutage ette erksaid detaile koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, mis loovad elutruu pildi.

## Micro Dimming



Tänu meie spetsiaalsele tarkvarale, mis analüüsib pilti 6400 erinevas ekraani sektoris, saate nautida võrratut kontrastsust ja pildikvaliteeti ning tõeliselt elutruud visuaalset kogemust

## Dual Core + Android



Telerisse paigaldatud Android muudab navigeerimise, rakenduste kasutamise ja

videote esitamise ülikiireks, intuiitivselt ja nauditavaks. Android vabastab Dual Core protsessori võimsuse, et asjad saaksid tehtud kiiresti ja tõhusalt.

## Google Play

Google Play™ -ist leiab rikkaliku nimekirja kvaliteetsetest mängudest igale eale. Teleris kasutamiseks optimeeritud mängude välimus ja omadused on ühtviisi suurepärased. Teie ei pea oma koju muretsema veel ühte mängukonsooli; universaalse USB-mängupuldi abil on navigeerimine ja mängimine lihtne.

## Cloud Gaming

Cloud Gaming pakub suurt valikut kvaliteetseid mängu igale vanusele, maitsele ja oskuste tasemele. Lihtsalt valige mäng ja mängige seda oma teleris!

## HEVC-tugi HD-teleasaadetele

Uus integreeritud HEVC-standard võimaldab teil nautida kvaliteetse FHD-lahutusega teleasaateid.

Üliõhuke FHD-teler koos Android™-iga  
123 cm (49") Full HD LED-teler, Dual Core; 8GB ja laiendatav, DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

49PFS5501/12

# Spetsifikatsioon

## Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 49 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 123 cm
- Ekraan: Full HD LED
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Heledus: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Pildiparandus: Pixel Plus HD, Micro Dimming
- Tippvalgustugevus: 65 %

## Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisisendid on kõigil HDMI pesadel: 60 Hz juures, kuni Full HD 1920 x 1080 60 Hz juures
- Videosisendid on kõigil HDMI pesadel: 24, 25, 30, 50, 60 Hz juures, kuni Full HD 1920 x 1080p

## Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4
- Telekava\*: 8 päeva elektrooniline telekava
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1000 lehekülge hüperteksti
- HEVC tugi

## Android TV

- OS: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Eelnevalt paigaldatud rakendused: Google Play filmid\*, Google Play muusika\*, Google Search, YouTube
- Mälu maht (väikmälu): laiendatav USB-andmekandja kaudu, 8 GB

## Smart TV funktsioonid

- Kasutaja interaktsioon: MultiRoom Client & Server, SimplyShare
- Interaktiivne TV: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine\*
- SmartTV rakendused\*: Veebipõhised videopoeid, Veebibrauseri avamine, Social TV, Nõudevideod teleris, YouTube
- Lihtne installeerida: Leiab automaatselt Philipsi seadmed, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nutikas menüürupp, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu

- Ekraaniformaadi reguleerimine: Standardne – täida kogu ekraan, Ekraanile mahutamise, Ettenihutamine, Suumimine, venitamine
- Philipsi rakendus TV Remote\*: Rakendused, Kanalid, Kontroll, Praegu teleris, Telekava, Videolaenus

## Multimeedia rakendused

- Videositusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC
- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 kuni v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10)
- Toetatud subtiitrite formaadid: .SRT, .SUB, .TXT, .SML
- Pildiesitusvormingud: JPEG

## Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 16 W
- Heli täiustused: Clear Sound, Nutikas heli, Incredible Surround

## Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 4
- HDMI funktsioonid: Heli tagasisidekanal
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Esitamine ühe vajutusega
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 3
- Juhtmeta ühendus: Kahesüsteemne, Wi-Fi 802.11n 2x2 sisseehitatud
- Muud liidesed: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalne helisisend (optiline), Audio L/R in (helisisend), Audiosisend (DVI), Kõrvaklapiväljund, Hoolduspistik, Satelliitühendus

## Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiaarve ooterežiimis: <math>0,3</math>
- Energiamärgise klass: A+
- EL-i energiamärgise võimsus: 50 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Valgussensor, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: 0,3
- Aastane energiaarve: 73 kW/h

- Sisaldab pliid: Jah\*
- Elavhõbedasisaldus: 0 mg

## Tarvikud


- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispult, 2 x AA-patareid, Lauapealne alus, Toitejuhe, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür

## Mõõtmed

- Seadme laius: 1099 mm
- Seadme kõrgus: 645 mm
- Seadme sügavus: 79 mm
- Toote kaal: 11 kg
- Seadme laius (alusega): 1099 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 670 mm
- Seadme sügavus (alusega): 213 mm
- Toote kaal (alusega): 11.3 kg
- Karbi laius: 1200 mm
- Karbi kõrgus: 747 mm
- Karbi sügavus: 160 mm
- Kaal (koos pakendiga): 14,7 kg
- Ühildub seinakinnitusega: 400 x 200 mm
- Teleri aluse laius: 827.67 mm



## Connections



Väljalaske kuupäev  
2023-10-16

Versioon: 8.0.1

EAN: 87 18863 00820 1

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Elektrooniline saatetava ja selle tegelik vaadatav (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
- \* Pakutav Androidi rakenduste valik on riigiti erinev. Täpsema teabe saamiseks külastage oma riigi Google Play Store'i tootelehte
- \* Energiaarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiaarvel. Tegelik energiaarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
- \* Cloud Gaming (pilve-mängude) pakumine sõltub mängupakkujatest.
- \* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidil jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
- \* Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
- \* Google Casti funktsioonid sõltuvad Google Cast-valmidusega rakendustest ja seadmetest. Lisateabe saamiseks külastage Google Casti tootelehte.
- \* Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Smart TV rakenduste pakumised sõltuvad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimisvõimega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.