



Philips 6000 series
Üliõhuke Android TV™-ga
4K teler

123 cm (49")

4K Ultra HD LED-teler
Quad Core, 8 GB ja laiendatav
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



49PUS6401

Üliõhuke Android TV-ga 4K LED-teler

koos kahekülgse Ambilightiga

Philips 6400-seeria ühendab disaini ja jõudluse. Minimalistlikele jalgadele toetuva teleri 4K Ultra HD pilt jõuab teieni Pixel Plus Ultra HD kvaliteedis. Tänu Android TV-le on teie meelelahutusvõimalused praktiliselt lõputud.

Õhuline viimistlus

- Ambilight muudab alatiseks teie suhtumist telerisse
- Õhukesed alumiiniumist kolmnurksed jalad loovad kerge ja kvaliteetse mulje

Soov vaadata erakordse kvaliteediga pilti

- 4K Ultra HD pole võrreldav ühegi varem nähtud eraldusvõimega
- Micro Dimming Pro suurepärase kontrastsuse tagamiseks
- Avastage Ultra HD pildikvaliteet Pixel Plus Ultra HD-ga
- Kogege paremat kontrastsust, värve ja teravust HDR Plus tehnoloogiaga
- Uus integreeritud HEVC-standard kvaliteetse 4K nautimiseks

Meeliköitev. Piiramatu. Androidiga

- Google Play™: aken meelelahutusse
- Cloud Gaming: kvaliteetsed mängud kõigile vanuserühmadele.
- Kasutage Quad Core'i ja Androidi jõudu

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Kahekülgne Ambilight



Te olete loonud kodu, mis on enam kui vaid maja, miks siis mitte valida ka sobiv teler. Philipsi unikaalne Ambilight tehnoloogia muudab teie ekraani palju laiemaks — ja teie vaatamiskogemuse kaasahaaravamaks — heites kahelt teleri küljelt ulatuslikku valguskuma ümbritsevale seinale. Värvid, erksus ja põnevus kanduvad ekraanilt üle ka teie elutuppa, pakkudes teile erakordset vaatamiselamust.

Õhukesed alumiiniumist kolmnurksed jalad

Iga kunstiteos vajab oma molbertit. Ja nagu iga kunstiteost, tuleb teie Philipsi telerit väärrikalt eksponeerida. Meie disainimeeskond arendas õhukesed alumiiniumist kolmnurksed jalad spetsiaalselt sellele telerimudelile, et rõhutada veelgi selle võimsa teleriseeria kergust ja õhukest konstruktsiooni.

4K Ultra HD

Ultra HD teleril on neli korda parem eraldusvõime kui tavalisel Full HD teleril. Tänu enam kui 8 miljonile pikslile ja ainulaadsele ülikõrge eraldusvõimega suurendustehnoloogiale kogete veelgi paremat pilti. Mida parem on originaalsisu kvaliteet, seda paremat pilti ja eraldusvõimet kogete. Nautige veelgi teravamalt pilti, suuremat sügavust, ülihead kontrastsust, sujuvat ja loomulikku liikumist ning veatuid detaile.

Pixel Plus Ultra HD


Kogege 4K Ultra HD teravust Philips Pixel Plus Ultra HD mootoriga. See optimeerib pildikvaliteeti, et edastada uskumatu detailsuse ja sügavusega sujuvaid pilte. Nautige heledamate valgete ja tumedamate mustade toonide abil teravamalt 4K pilti.

Micro Dimming Pro



Micro Dimming Pro optimeerib teie teleri kontrastsust olenevalt ruumi valgustasest. Koos spetsiaalse tarkvaraga, mis analüüsib pilti 6400 erinevas piirkonnas, saate nautida sügavat kontrastsust ja pildikvaliteeti ning tõeliselt elutruud visuaalset kogemust nii päeval kui ka öösel.

Quad Core + Android



Philipsi Quad Core protsessor ühineb Androidi jõuga, et pakkuda põnevat mänguelamust. Androidi abil saate oma teleris navigeerida, käivitada rakendusi ja esitada videoid ülikiirelt, loogiliselt ja lahedalt.

Google Play

Google Play™ -ist leiате rikkaliku nimekirja kvaliteetsetest mängudest igale eale. Teleris kasutamiseks optimeeritud mängude välimus ja omadused on ühtviisi suurepärased. Teie ei pea oma koju muretsema veel ühte mängukonsooli; universaalse USB-mängupuldi abil on navigeerimine ja mängimine lihtne.

Cloud Gaming

Cloud Gaming pakub suurt valikut kvaliteetseid mängu igale vanusele, maitsele ja oskuste tasemele. Lihtsalt valige mäng ja mängige seda oma teleris!

High Dynamic Range Plus tehnoloogia



High Dynamic Range Plus (HDR – suur dünaamiline ulatus) tehnoloogia kujutab endast uut videostandardit. See näitab kontrastsuse ja värvi alal tehtud edusamme koduse meelelahutuse viimisel uuele tasemele. Nautige elamust, mille lõpptulemuseks on säravamad heledad toonid, parem kontrastsus, laiem värvivalik ja täpsemad detailid kui kunagi varem.

HEVC-tugi 4K-teleasaadetele

Uus integreeritud HEVC (H.265) standard võimaldab teil nautida kvaliteetseid 4K-resolutsiooniga teleasaateid.

Spetsifikatsioon

Ambilight

- Ambilighti funktsioonid: Sisseehitatud Ambilight+hue, Ambilight muusikas, Mängurežiim, Kohandamine seinavärviga, Salongi režiim
- Ambilighti versioon: 2 küljel

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 49 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 123 cm
- Ekraan: 4K Ultra HD LED-teler
- Paneeli eraldusvõime: 3840 × 2160

- Heledus: 350 cd/m²
- Pildiparandus: Micro Dimming Pro, Ülikõrge lahutusvõime, Natural Motion, Pixel Plus Ultra HD
- Tippvalgustugevus: 65 %

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisendid HDMI1/2: kuni 4K UHD 3840x2160 @60Hz
- Arvutisendid HDMI3/4: kuni 4K UHD 3840x2160 @30Hz, kuni FHD 1920x1080 @60Hz
- HDMI1/2 videosisendid: kuni 4K UHD 3840 x 2160

60Hz juures


- HDMI3/4 videosisendid: kuni FHD 1920x1080 @60Hz, kuni 4K UHD 3840x2160 @30Hz

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne


- Digi-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4
- Telekava*: 8 päeva elektrooniline telekava
- Signaalitugevuse näidik

Connections

Side



Rear



Spetsifikatsioon

- Teletekst: 1000 lehekülge hüperteksti
- HEVC tugi

Android TV

- OS: Android™ 6.0 (Marshmallow)
- Eelnevalt paigaldatud rakendused: Google Play filmid*, Google Play muusika*, Google Search, YouTube
- Mälu maht (väikmälu): laiendatav USB-andmekandja kaudu, 8 GB

Smart TV funktsioonid

- Kasutaja interaktsioon: MultiRoom Client & Server, SimplyShare
- Interaktiivne TV: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine*
- SmartTV rakendused*: Veebipõhised videopoeid, Veebibrauseri avamine, Social TV, Nõudevideod teleris, YouTube
- Lihtne installeerida: Leiab automaatselt Philipsi seadmed, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nutikas menüüunupp, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Standardne – täida kogu ekraan, Ekraanile mahutamine, Ettenihutamine, Suumimine, venitamine
- Philipsi rakendus TV Remote*: Rakendused, Kanalid, Kontroll, Praegu teleris, Telekava, Videolaenus

Multimeedia rakendused

- Videoeesitusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Muusikaeesitusvormingud: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 kuni v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10)
- Toetatud subtiitrite formaadid: .SRT, .SUB, .TXT, .SML
- Pildiesitusvormingud: JPEG

Töötlus

- Töötlusvõimsus: Neljatuumaline

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 20 W
- Heli täiustused: DTS Premium Sound, Clear Sound, Nutikas heli

Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 4
- HDMI funktsioonid: 4K, Heli tagasisidekanal
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Esitamine ühe vajutusega
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 3
- Juhtmeta ühendus: Kahesüsteemne, Wi-Fi 802.11n 2x2 sisseehitatud
- Muud liidesed: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalne helisisend (optiline), Audio L/R in (helisisend), Audiosisend (DVI), Kõrvaklapiväljund, Hoolduspistik, Satelliitühendus
- HDCP 2.2: Jah, on HDMI1-l, Jah, on HDMI2-l

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiatarve ooterežiimis: $\leq 0,3$
- Energiamärgise klass: A
- EL-i energiämärgise võimsus: 87 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Valgussensor, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: 0,3
- Aastane energiatarve: 127 kW/h
- Sisaldab pliidi: Jah*
- Elavhõbedasisaldus: 0 mg

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuult, 2 x AA-patareid, Lauapealne alus, Toitejuhe, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür

Mõõtmed

- Seadme laius: 1099 mm
- Seadme kõrgus: 645 mm
- Seadme sügavus: 79 mm
- Toote kaal: 11 kg
- Seadme laius (alusega): 1099 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 699 mm
- Seadme sügavus (alusega): 213 mm
- Toote kaal (alusega): 11.3 kg
- Karbi laius: 1200 mm
- Karbi kõrgus: 747 mm
- Karbi sügavus: 160 mm
- Kaal (koos pakendiga): 14,7 kg
- Ühildub seinakinnitusega: 400 x 200 mm
- Teleri aluse laius: 827.67 mm



Väljalaske kuupäev
2023-10-16

Versioon: 16.0.2

EAN: 87 18863 00783 9

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

- * Elektrooniline saatkava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
- * Pakutav Androidi rakenduste valik on riigiti erinev. Täpsema teabe saamiseks külastage oma riigi Google Play Store'i tootelehte
- * Energiatarve (kW/h/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
- * Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
- * Google Casti funktsioonid sõltuvad Google Cast-valmidusega rakendustest ja seadmetest. Lisateabe saamiseks külastage Google Casti tootelehte.
- * Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Smart TV rakenduste pakumised sõltuvad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv.
- * USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.
- * Pöörame tähelepanu sellele, et Amazoni rakendused ei pruugi teie riigis alati saadaval olla. (Hetkel toimivad Amazoni rakendused ainult Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias).