



Philips 7900 series
Üliõhuke Android™-iga
4K UHD-teler kahekülgse
Ambilight 2 ja Pixel Precise
Ultra HD-ga

123 cm (49")

4K Ultra HD LED-teler
Neljatuumaline
Twin Tuner DVB-T/T2/C/S/S2



49PUS7909

Üliõhuke Androidiga 4K UHD LED-teler

koos kahekülgse Ambilight 2-ga

Ultra HD kohtub Androidi võimsusega: Philipsi 7900-seeria Ultra HD teler. Tänu ülikiirele neljatuumalisele protsessorile on Smart TV-s navigeerimine ülikiirene. Ambilight ja raamita disain võimendavad veelgi vaatamiselaamust.

Tooge oma ellu valgust. Armastage elu. Elage täiega.

- Ambilight muudab igaveseks teie suhtumist telerisse

Teler, mis ei ole pelgalt nutikas. See teler on ka ilus.

- Raamita disain: ilma raamita jääb rohkem telerit, mida armastada
- Viimistlus - teler, mille välimus ei jää alla selle võimsusele
- Üliõhukesed jooned loovad väljapeetud profiili

Teleripilt on nii reaalne, et unustate, et istute teleri ees.

- 4K Ultra HD: lahutusvõime nagu ei kunagi varem
- Pixel Precise Ultra HD: avastage võrratu pildikvaliteet
- 600 Hz PMR Ultra HD liikuvate piltide veatuks esitamiseks

Valguskiirusel meelelahutus

- Google Play™ Store — maailm teie käeulatuses
- Twin Tuneriga saate vaadata või salvestada rohkem kui üht programmi
- Nutikas kaugjuhtimine võimaldab telerile osutada, trükkida või kõneleda
- Rakendustest Cloud TV-ni: enneolematult palju veebipõhist meelelahutust



PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Kahekülgne Ambilight 2

Te olete loonud kodu, mis on enam kui vaid maja, miks siis mitte valida ka teler, mis on samuti soe ja kutsuv? Philipsi unikaalne Ambilight tehnoloogia muudab teie ekraani palju laiemaks — ja teie vaatamiskogemuse kaasahaaravamaks — projitseerides kahelt teleri küljelt ulatuslikku valguskuma ümbritsevale seinale. Värvid, erksus ja põnevus kanduvad ekraanilt üle ka teie elutappa, pakkudes niimoodi põnevamat, intensiivsemat ja kaasahaaravat vaatamiselamust.

Raamita disain

Elegantne. Minimalistlik. Diskreetne. Kaunit meisterdatud kõrge kvaliteediga klaasist ja ääristatud üliõhukese alumiiniumist välisservaga; vähendades raami ja suurendades vaatepinda.

Autentsed materjalid

Teie kodu väljendab teie stiili. Seetõttu valisid meie disainerid kujundusse vaevu hoomatavad ja õrnad värvid ja viimistlusmaterjalid, mida on kombineeritud ehedate kvaliteetmaterjalidega nagu alumiinium. Tänu sellele sulanduvad meie telerid hästi teie interjööri.

Üliõhuke profiil

Elegantne. Kaasaegne. Rafineeritud. Täpne. Philipsi üliõhukene siluett. Ei peaks olema üllatav, et midagi nii õhukest võib tekitada nõnda suurt huvi, arvestades, kui palju väljapeetust see teie interjööri lisab.

4K Ultra HD lahutusvõime

Tavapärase Full HD teleriga võrreldes neli korda suurem lahutusvõime pakub täiesti uudse elamuse. 3840 x 2160 pikslit tekitavad nii peene ja elutruu pildi, et see on justkui aken uude maailma.

Pixel Precise Ultra HD

4K Ultra HD-teleri võlu seisneb iga detaili nautimises. Meie Pixel Precise Ultra HD mootori pilditöötlusalgoritmid viivad iga pildisendi ekraanil UHD lahutusvõimele. Selle tulemusena pole vahet, kas vaatate veebist videot või ehtsat 4K Ultra HD sisu, Philips tagab teile erakordse teravuse, liikumise, selguse, värvi ja kontrastsusega elamuse.

600 Hz PMR Ultra

Miski ei ületa Ultra HD-teleriga videomängudest, kiiretempolistest spordiüritustest või märulifilmidest saadavat adrenaliinisööstu. Seetõttu on Philipsi teleril 600 Hz Perfect Motion Rate Ultra, mis võimaldab teil nautida liikuvate piltide sujuvat esitamist Ultra HD resolutsiooniga. Sest kuigi teie pulss võib hüpelda, ei tohiks seda teha aga pilt.

Google Play™ Store

Tundke end nagu laps kommipoes. Nautige hõrgutavat valikut rakendustest, mängudest ja kõikidest muudest maiustest, mis on saadaval Google Play™ Store'is - nende hulgas näiteks Chrome™ brauser, YouTube™, Google Movies, Google Music, sotsiaalvõrgustiku rakendused ja veel palju muud - kõik teie Android™-iga teleris.

Twin Tuner

Enam ei ole vaja tülitseada selle pärast, mida vaadata. Meie kaksiktuuneriga saate vaadata oma lemmikseriaale ja jalgpallivõistlust - ja seda kõike korraga. Meie salvestusfunktsiooniga saate teleri vaatamise ajal salvestada mõnda teist programmi - nii on teil alati võimalus ka hiljem midagi toredat vaadata.

Nutikas interaktsioon: trükkige või osutage

Meie täiesti intuitiivsel kaugjuhtimispuldil on olemas kõik tavapärased asjad nagu kursoriklahvid, helitugevuse reguleerimine ja kiirvaliku nupud, aga ka lisafunktsioonid, mis muudavad teleriga suhtlemise lihtsamaks kui kunagi varem. Lihtsaks navigeerimiseks vajutage ja hoidke all nuppu OK. Kursor toimib hiirena, võimaldades teil ekraanil osutada, klõpsata ja kerida. Kui keerate puldil teise poole, saate kasutada täistekstklaviatuuri, millega on lihtne teksti sisestada. Ei soovi klaviatuuri kasutada? Kõnelepe puldi sisse ja tulemused ilmuvad teleriekraanile. Tõeliselt nutikas lahendus.

Rakendused, Cloud TV* & Explorer

Kujutage ette, et teie teleri rakendustevalik muudkui kasvab. Alustades YouTube'ist ja lõpetades muusika, nõudevideo ja muuga - saate ise valida, milliseid rakendusi oma

esipaneelile soovite. Soovite enamat? Avastage Cloud TV. Sajad kvaliteetsed rahvusvahelised kanalid - suurepärase võimalus vaadata oma lemmiksaateid ja avastada, mis on teisel pool maakera populaarne. Cloud Exploreriga saate kasutada Dropbox™-i, et vaadata (ja jagada) oma lemmikfotosid ja -videoid suurel ekraanil.



Kahekülgne Ambilight 2

Ambilight muudab igaveseks teie suhtumist telerisse

Te olete loonud kodu, mis on enam kui vaid maja, miks siis mitte valida ka teler, mis on samuti soe ja kutsuv? Philipsi unikaalne Ambilight tehnoloogia muudab teie ekraani palju laiemaks - ja teie vaatamiskogemuse kaasahaaravamaks - projitseerides kahelt teleri küljelt ulatuslikku valguskuma ümbritsevale seinale. Värvid, erksus ja põnevus kanduvad ekraanilt üle ka teie elutappa, pakkudes niimoodi põnevamat, intensiivsemat ja kaasahaaravat vaatamiselamust.



Neljatuumaline

Quad Core, et pakkuda 4K Ultra HD pilti ja ülikiiret Smart TV-d
Mitmetuumalise protsessori võimsus suurendab töötavate rakenduste üldist kiirust, töödeldes samal ajal kujutisi reaajajas. See tagab erksa 4K Ultra HD pildikvaliteedi, hoolimata sellest, mida vaatate, ning võimaldab teil nautida selgeimat pilti, teha videokõnesid ja pidada ülikiireid vestlusi – kõike korraga oma Ultra HD teleris!



Twin Tuner



Spetsifikatsioon

Ambilight

- Ambilighti versioon: Kahepoolne
- Ambilighti funktsioonid: Sisseehitatud Ambilight+hue, Kohandamine seinavärviga, Mängurežiim, Režiim Lounge light

Pilt/ekraan

- Tootealus: 4K Ultra HD LED-teler
- Ekraani diagonaali suurus: 49 tolli / 123 cm
- Paneeli eraldusvõime: 3840 x 2160
- 3D: Passiivne 3D, 2 Player Full Screen Gaming*, 2D pildi teisendamine 3D-pildiks
- Kuvasuhe: 16 : 9
- Heledus: 400 cd/m²
- Pixel mootor: Pixel Precise Ultra HD
- Pildiparandus: Perfect Natural Motion, Micro Dimming Pro, 600 Hz PMR Ultra, Ülikõrge lahutusvõime

Android

- Android OS: 4.2.2 (Jelly Bean)
- Eelnevalt paigaldatud rakendused: Google Chrome brauser, Google Play filmid*, Google Play muusika*, Otsing, Häälotsing, YouTube, OnLive*
- Google PlayStore rakendused: Teleri albumid, Teleri mängija
- Rakenduste salvestamiseks mõeldud mälu: 1,6 GB, suurendatav USB-kõvaketta abil

Smart TV

- Interaktiivne TV: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- SmartTV rakendused*: Catch-up TV, Netflix*, Võrgurakendused, Video võrgukauplused
- Social TV: Skype, Twitter

Nutikas interaktsioon

- Kaugjuhtimispuult: koos klaviatuuriga, Hääljuhtimisega*, koos kursoriga
- Kasutaja interaktsioon: Cloud TV* ja Cloud Explorer, Dropbox™, SimplyShare, MultiRoom Client & Server, Wi-Fi Miracasti sertifikaadiga*
- Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine*
- Lihtne installida: Leiab automaatselt Philipsi seadmed, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp Home, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Standardne - täida kogu ekraan, Mahuta ekraanile, Edenemine - nihutamise, Suumi, Stretch
- Philipsi rakendus TV Remote*: Kontroll, Simply Share, Telekava, Wi-Fi Smart Screen

Töötlus

- Töötlusvõimsus: Neljatuumaline

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 25W (15W + 10W)
- Helifunktsioonid: Smart Stereo, Ambi wOOx,

Natural Sound

- Heli täiustused: Incredible Surround, Incredible Surround 3D, Clear Sound, Automaatne helitugevuse ühtlustus, Dünaamiline bassiparandus, DTS premium

Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 4
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 3
- Wireless ühendused: Sisseehitatud Wi-Fi 11n, 2 x 2 kaheüsteemne, Soundbeam
- Muud liidesed: CI+1.3 sertifikaadiga, Antenn IEC75, 2 x satelliitsisend, 2 x Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalne helisisend (optiline), Audio L/R in (helisisend), Kõrvaklapiväljund, Hoolduspistik
- HDMI funktsioonid: 3D, 4K, Heli tagasisidekanal
- EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Isehäälestuse lisamine koduekraanile, Esitamine ühe vajutusega
- HDCP 2.2: Jah, HDMI1-l

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisisendid kõigil HDMI-del: kuni 4K Ultra HD 3840 x 2160, 60 Hz juures
- Videosisendid kõigil HDMI-del: kuni 4K Ultra HD 3840 x 2160p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz juures

Multimeedia rakendused

- Videositusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, 3GP
- Toetatud subtiitrite formaadid: .AAS, .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, MKV/SRT
- Muusikaesitusvormingud: AAC, AMR, LPCM, M4A, MP3, MPEG1 L1/2, WMA (v2 kuni v9.2)
- Pildiesitusvormingud: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PMS

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- digi-TV: 2 x DVB-T/T2/C/S/S2, Astra HD+ tugi
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
- Telekava*: 8 päeva elektrooniline telekava
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1200 lehekülge hüperteksti

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- EL-i energiamärgise võimsus: 85 W
- Aastane energiatarve: 118 kWh/a
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,3 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülitamise taimer, Valgussensor, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: < 0,3 W
- Energiamärgise klass: A

Mõõtmed

- Karbi mõõtmed (L x K x S): 1194 x 838 x 132 mm

- Komplekti mõõtmed (L x K x S): 1092 x 632 x 35 mm
- Komplekti mõõtmed koos alusega (L x K x S): 1092 x 706 x 210 mm
- Toote kaal: 17,8 kg
- Toote kaal (alusega): 21,2 kg
- Kaal (koos pakendiga): 25,2 kg
- Ühildub VESA seinakinnitustega: 400 x 400 mm
- Viimistlus (taga): Must
- Viimistlus (ees): Harjatud must
- Viimistlus (küljel): Harjatud hall alumiinium

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: 4 paari passiiv-3D-prille, Kaugjuhtimispuult, 2 x AA-patareid, Pööratav laua-alus, Toitejuhe, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür
- Valikulised tarvikud: Philipsi telekaamera PTA317, 3D-prillid PTA417, 3D-prillid, mängukomplekt PTA436



Väljalaske kuupäev
2019-09-19

Versioon: 4.5.1

12 NC: 8670 001 18025
EAN: 87 12581 72670 6

© 2019 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TV.

* Pakutav Androidi rakenduste valik on riigiti erinev. Täpsema teabe saamiseks külastage oma riigi Google Play Store'i.

* Rakendus Smart TV jaoks külastage teie riigis pakutavate teenustega tutvumiseks veebilehte www.philips.com/TV.

* Cloud TV pakumine sõltub selle saadavalolevusest antud riigis ja regulatsioonidest

* Ühilduvus sõltub Miracasti Wi-Fi sertifikaadist ja Android 4.2 või uuema versiooni olemasolust. Lisateabe saamiseks vaadake oma seadme dokumente.

* USB kaudu salvestamine vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimisega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.

* Philipsi telekaamerat (PTA317) müüakse eraldi.

* Lapsevanemad peavad 3D-vaatamise ajal oma lapsi jälgima ja veenduma, et lastel ei esine ühtegi eespool mainitud vaevust. 3D-vaatamine ei ole soovitatav alla 6-aastastele lastele, kuna nende nägemissüsteem ei ole veel täielikult välja arenenud.

* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opeeratoreid. Varske loendi leiata Philipsi klientide veebisaadi jaotisest KKK. Mõnede operatoorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operatoori poole.

* Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

* Elektrooniline saatetava ja selle tegelik nähtavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operatoorist.

* (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.