



Philips 5100 series
ทีวี LED Full HD

127 ซม. (50")
DVB-T/T2



50PFT5109S

ทีวี LED Full HD

พร้อม Digital Crystal Clear

สมาชิกทุกคนในครอบครัวจะเพลิดเพลินกับภาพคมชัดของทีวี Philips 5100 ซีรีส์ Full HD LED ตัวเครื่องออกแบบให้มีความเรียบง่าย ให้ภาพสดใส และเสียงยอดเยี่ยม ทำให้ทีวีรุ่นนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับทุกห้องภายในบ้าน

เหนือกว่าความบันเทิงคือการตกแต่งภายใน

- รูปลักษณ์ทันสมัยช่วยเติมเต็มการตกแต่งภายใน
- ขอบจอภาพบางเป็นพิเศษให้คุณเติมอิมกับภาพที่ต้องการ

การรับชมโทรทัศน์ที่สะดวกสบายของคุณ

- อินพุต HDMI 3 ช่องต่อ พร้อม Easylink สะดวกสำหรับการเชื่อมต่อ
- USB สำหรับการเล่นมัลติมีเดีย

รับชมความงามด้วยกัน

- Digital Crystal Clear: ให้ความคมชัดจนคุณต้องการแบ่งปัน
- Full HD LED TV—ภาพ LED สดใสพร้อมความเปรียบต่างที่เหลือเชื่อ
- 100Hz PMR สำหรับภาพเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่อง

PHILIPS

ทีวี LED Full HD
127 ซม. (50") DVB-T/T2

ไฮไลต์

ขอบจอภาพบางเป็นพิเศษ



ทีวีรุ่นเก่ามีขอบจอภาพรอบๆ ทีวีดูคล้ายกรอบรูป ทีวีรุ่นใหม่ของเรามีขอบจอภาพบางเป็นพิเศษทั้งยังบางอีกด้วยเพื่อให้คุณเต็มอิ่มกับภาพที่ต้องการ

รูปลักษณ์ทันสมัย

ได้รับการออกแบบมาให้มีความร่วมสมัยเพื่อให้กลมกลืนกับการตกแต่งภายในของคุณ เพราะทีวีควรมีความสวยงามไม่ว่าเปิดหรือปิดเครื่อง

Digital Crystal Clear

Philips สร้างสรรค์ Digital Crystal Clear มาเพื่อภาพที่เป็นธรรมชาติจากทุกแหล่งสัญญาณ เพราะไม่ว่าคุณจะใช้คอมพิวเตอร์เครื่องโปรด ขาวหรือดูวิดีโอกับเพื่อนๆ คุณจะได้ภาพที่มีความชัด สี และความคมชัดที่ดีที่สุด

ทีวี LED Full HD

คุณภาพของภาพที่เมื่อมองข้าม ทีวี HDTV ทั่วไป คุณภาพของภาพที่ดี แต่คุณอาจคาดหวังมากกว่านั้น ลองจินตนาการถึงรายละเอียดของภาพที่คมชัดพร้อมความสว่างสูง ความคมชัดที่แท้จริง และสีสันสมจริงเพื่อการรับชมภาพประจักษ์วิเศษ

100Hz Perfect Motion Rate



ไม่มีสิ่งใดจะตื่นเต้นไปกว่าอะครีบาลินที่ลื่นไหลออกมาพร้อมความตื่นเต้นของเกม กีฬาความเร็ว

หรือภาพยนตร์แอคชั่น ด้วยเหตุนี้ทีวี Philips จึงมี 100Hz Perfect Motion Rate เพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับภาพเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่อง เพราะแม้ว่าซีพียูของคุณแทบจะหยุดทำงานจากความเร็วที่เพิ่มขึ้น แต่ภาพจะยังคงดำเนินต่อไป

EasyLink ที่ช่อง HDMI 3



หมดปัญหาในการใช้สายหลายเส้นด้วยสายเคเบิลแบบเส้นเดียวที่ส่งทั้งสัญญาณภาพและเสียงจากอุปกรณ์ของคุณ ไปยังทีวี HDMI ใช้สัญญาณที่ไม่ได้บีบอัดเพื่อให้มั่นใจว่าจะถ่ายทอดคุณภาพที่ดีที่สุดจากแหล่งข้อมูล ไปที่จอภาพ พร้อมด้วย Philips Easylink ที่ช่วยให้คุณควบคุมการทำงานโดยส่วนใหญ่ของทีวี, DVD, Blu-ray, กล้องรับสัญญาณ หรือระบบโฮมเธียเตอร์ได้ด้วยรีโมทคอนโทรลเพียงอันเดียว

USB (ภาพถ่าย, เสียงเพลง, วิดีโอ)



แบ่งปันความสนุกได้ง่ายๆ เพียงเชื่อมต่อหน่วยความจำ USB, กล้องดิจิทัล, เครื่องเล่น mp3 หรืออุปกรณ์มีลติมีเดียอื่นๆ เข้ากับพอร์ต USB ที่ด้านข้างทีวีของคุณเพื่อเพลิดเพลินกับภาพถ่าย วิดีโอและดนตรี ด้วยเบราว์เซอร์เนื้อหาบนจอภาพที่ใช้งานง่าย



50PFT5109S/98

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/การแสดงผล

- อัตราการรีเฟรช: 16:9
- ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 50 นิ้ว
- ขนาดจอในแนวทแยง (เมตร): 127 ซม.
- จอแสดงผล: LED Full HD
- ความละเอียดจอ: 1920x1080p
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Digital Crystal Clear, 100Hz Perfect Motion Rate

ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

- อินพุตคอมพิวเตอร์: สูงถึง 1920x1080 @ 60Hz
- อินพุตวิดีโอ: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, สูงถึง 1920x1080p

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- Digital TV: DVB-T/T2
- การเล่นเกมวิดีโอ: NTSC, PAL, SECAM
- อะนาล็อกทีวี: NTSC, PAL, SECAM

การใช้งานกับมีลติมีเดีย

- รูปแบบการเข้ารหัสวิดีโอ: รูปแบบ: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- รูปแบบการเข้ารหัสเสียง: MP3
- การรองรับบทบรรยายรูปแบบต่างๆ: .AAS, .SMI, .SRT, .SSA, .SUB
- รูปแบบการแสดงผลภาพ: JPEG, BMP, PNG

การโต้ตอบสำหรับผู้ใช้

- ใช้งานง่าย: ควบคุมการทำงานด้วยปุ่ม Home
- เวิร์กแวร์ที่สามารถอัปเดตได้: อัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่าน USB ได้
- การปรับรูปแบบหน้าจอ: จุดจุด, ชุม 1, ชุม 2, 4:3, จอกว้าง
- เทลเท็กซ์: Smart Text ขนาด 1000 หน้า

เสียง

- กำลังขับ (RMS): 20W
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Virtual Surround, ควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ, ระบบควบคุมเสียงเบส

การเชื่อมต่อ

- จำนวนการเชื่อมต่อ AV: 1
- จำนวนช่องเชื่อมต่อ HDMI: 3
- จำนวนช่อง Component (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): สแตนด์บายระบบ, เล่นด้วยปุ่มเดียว
- จำนวนช่อง USB: 1
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: เสออากาศ IEC75, เอาต์พุตระบบเสียงดิจิทัล (โคแอกเซียล), Audio L/R in, PC-in VGA + Audio L/R in, ช่องสัญญาณออกของหูฟัง

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- อุณหภูมิแวดล้อม: 5°C ถึง 40°C
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: $\leq 0.5\text{ W}$
- คุณสมบัติประหยัดพลังงาน: ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ, โหมด ECO
- การประหยัดพลังงานในโหมดปิด (off): ≤ 0.5

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่ AAA x 2, ขาตั้ง, สายไฟ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ

ขนาด

- ความกว้างของเครื่อง: 1123.5 มม.
- ความสูงของเครื่อง: 658.0 มม.
- ความหนาของเครื่อง: 87.6 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 14.4 กก.
- ความกว้างของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 1123.5 มม.
- ความสูงของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 705.7 มม.
- ความหนาของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 252.7 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (รวมขาตั้ง): 15.0 กก.
- ตัวยึดติดผนังสำหรับใช้งานร่วมกัน: 400 x 200 มม.



วันที่ออก 2023-10-16

เวอร์ชัน: 1.0.1

EAN: 87 12581 72401 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com