


Philips DesignLine
Téléviseur LED Smart TV
ultra-plat

140 cm (55")

3D Max
DVB-T/T2/C/S/S2

55PDL8908S



Un téléviseur hors normes

Plus qu'un téléviseur : un objet de design

La conception révolutionnaire des téléviseurs Philips DesignLine, avec son panneau de verre uni qui semble flotter dans l'air, va vous obliger à repenser notre définition du mot télévision.

Un univers de contenus en ligne

- Wi-Fi intégré pour vous connecter facilement à Internet
- Smart TV : tout un univers de divertissements en ligne

Contrôlez l'enregistrement et le partage de contenus

- Télécommande avec clavier et pointeur, pour un contrôle total
- Application MyRemote : contrôlez votre téléviseur à l'aide de votre téléphone ou de votre tablette
- Wi-Fi Miracast™ : diffusion du contenu de vos appareils en mode miroir sur votre téléviseur

Notre téléviseur au design majestueux allumé comme éteint

- Design en feuille de verre flottant, pour sublimer votre intérieur
- DesignLine Smart Mount : tout ce dont vous avez besoin pour fixer votre télévision
- Le manchon de câbles rassemble tous les câbles du téléviseur, ainsi parfaitement rangés

Le moteur aux performances ultimes

- Ambilight 3 côtés XL, pour sublimer votre image
- Perfect Pixel HD : notre moteur de qualité d'image primé
- Perfect Motion Rate (PMR) à 1 400 Hz pour des mouvements incroyablement nets

PHILIPS

Points forts

Design feuille de verre

Notre feuille de verre redéfinit la manière dont vous regardez la télévision, ainsi que l'apparence des téléviseurs. Le dégradé imprimé à la surface du verre accentue l'effet flottant du téléviseur. Posé contre un mur dans un loft, placé parmi des objets anciens dans une ferme ou accroché dans une galerie d'art contemporain : il est à sa place dans tous les décors.

Solution de fixation

Que vous choisissiez de poser votre nouveau téléviseur contre un mur, de l'accrocher ou de le poser, une solution répondant à vos besoins existe. Pour les pièces à sol dur, nous avons créé un dispositif de protection de bord s'interposant entre sol et le panneau de verre. Cela ne vous convient pas ? La solution ingénieuse de montage mural Simply Straight de Philips vous évite de devoir prendre des mesures précises avant d'accrocher votre téléviseur.

Manchon de câbles

Un unique manchon de câbles rassemble tous les câbles pour les ranger facilement. Le manchon de câbles compact est conçu pour rester discret derrière le téléviseur afin de limiter le désordre visible.

Ambilight 3 côtés XL



Avec cette technologie Philips brevetée, l'écran semble bien plus large et l'expérience visuelle est plus immersive, grâce au large halo de lumière projeté sur le mur environnant depuis trois côtés du téléviseur. La couleur s'adapte automatiquement à l'image, tandis que la fonction d'adaptation automatique au mur assure une concordance parfaite entre la couleur de la lumière et l'image à l'écran, quelle que soit la teinte de votre mur. Différentes

options vous permettent de personnaliser l'expérience, selon vos préférences.

Perfect Pixel HD

Conçu pour offrir nos images les plus avancées avec une netteté et une clarté inégalées. Chaque pixel composant l'image est amélioré pour mieux s'adapter aux pixels environnants. Le résultat est une combinaison unique de netteté, de détails naturels, de couleurs vives, de contraste supérieur et de mouvements fluides et réalistes.

Perfect Motion Rate à 1 400 Hz



Pour que les images en mouvement soient précises, fluides et naturelles, Philips a créé PMR, notre norme en matière de mesure de la netteté de l'image en mouvement. Perfect Motion Rate est l'effet combiné de notre traitement vidéo unique, du nombre d'images par seconde, de la fréquence de rafraîchissement de chaque image, d'une variation lumineuse parfaite et de la technologie de rétroéclairage. Plus le PMR est élevé, meilleurs seront le contraste et la netteté des mouvements, pour une image d'excellente qualité.

Wi-Fi intégré



Le Wi-Fi intégré sur votre téléviseur Philips Smart TV vous permet d'accéder à toute une

gamme de contenus et de les partager grâce au Wi-Fi de votre réseau domestique.

Applications en ligne Smart TV



Découvrez les limites du téléviseur classique. Louez des films en VOD directement sur votre téléviseur. Regardez les programmes à la demande de vos chaînes favorites et profitez d'une riche sélection d'applications en ligne avec Smart TV. Restez connecté avec vos proches grâce à Skype™ ou aux réseaux sociaux. Ou... surfez simplement sur Internet !

Pointeur et télécommande avec clavier



Notre télécommande entièrement intuitive a tous les avantages habituels comme les touches de curseur, la commande de volume et les touches de raccourci. Vous pouvez aussi simplement cliquer sur la touche OK et la maintenir enfoncée pour une navigation aisée. Le pointeur fonctionne comme une souris, pour un pointage, un clic et un défilement aisés à l'écran. Retournez cette télécommande afin de découvrir un clavier complet permettant la saisie facile de texte ! Et surtout, notre télécommande intelligente est dotée de capteurs gyroscopiques. Elle reconnaît donc le haut du bas, ce qui signifie que vous pouvez saisir du texte sans risquer de changer de chaîne.

Caractéristiques

Ambilight

- Fonctions Ambilight: S'adapte à la couleur du mur, Éclairage tamisé
- Version Ambilight: 3 côtés XL

Image/affichage

- Format d'image: 16/9
- Diagonale de l'écran (pouces): 55 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 140 cm
- Afficheur: LED Full HD

- 3D: 3D Max*, Jeu à deux, en plein écran*, Ajustement de la profondeur 3D, Conversion 2D à 3D
- Résolution d'écran: 1920 x 1080p
- Luminosité: 450 cd/m²
- Amélioration de l'image: Perfect Pixel HD Engine, Micro Dimming, Perfect Motion Rate à 1 400 Hz, Contraste local, Perfect 3D Natural Motion, Super Resolution
- Contraste dynamique: 500 000 : 1

Résolution d'affichage prise en charge

- Entrées ordinateur: jusqu'à 1920 x 1080 à 60 Hz
- Entrées vidéo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, jusqu'à 1920 x 1080p

Tuner/réception/transmission

- TV numérique: Prise en charge d'Astra HD+, TNT HD*, DVB-T/T2/C/S/S2
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM
- Prise en charge MPEG: MPEG-2, MPEG-4

Connections

Side



Rear



Caractéristiques

Smart TV

- Télévision interactive: HbbTV*
- Programme télévisé*: Guide électronique de programmes 8 j.
- Applications Smart TV*: Télévision à la demande, Netflix*, Applis en ligne, Sites de location de vidéos, Navigateur Internet open source, YouTube
- Télévision connectée aux réseaux sociaux: Facebook, Skype ready, Twitter

Applications multimédias

- Formats de lecture de vidéos: Conteneurs : AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formats de lecture de musique: AAC, MP3, WMA (v2 à v9.2)
- Formats de lecture de photos: JPEG

Interaction utilisateur

- Interaction sans fil: SimplyShare, MultiRoom client et serveur*, Télécommande de saisie intelligente, Télécommande à pointeur*, Wi-Fi certifié Miracast*
- Programme: Pause TV, Enregistrement USB*
- Installation facile: Détection automatique des périphériques Philips, Assistant de connexion de périphérique, Assistant d'installation du réseau, Assistant de réglage
- Facilité d'utilisation: Touche Home (Accueil) unique, Manuel d'utilisation à l'écran
- Mise à niveau micrologicielle possible: Assist. mise à niv. micrologiciel auto, Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Mise à niveau micrologicielle en ligne
- Réglages du format d'écran: Remplissage automatique, Zoom automatique, Extension 16/9, Super zoom, Non mis à l'échelle, Écran large
- Indication de l'intensité du signal
- Télétexte: Hypertexte 1200 pages
- Application MyRemote*: Contrôle, Enregistrement MyRemote, SimplyShare, Guide TV, Wi-Fi Smart Screen

UC

- Type de processeur: Dual-Core

Son

- Puissance de sortie (RMS): 30 W (2 x 15 W)
- Amélioration du son: Limiteur automatique du volume (AVL), Clear Sound, Incredible Surround, Pure Bass
- Fonctionnalités audio: 3D wOOx, HD stéréo

Connectivité

- Nombre de connexions HDMI: 4

- Fonctionnalités HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC)
- Nombre d'entrées composantes (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Intercommunication de la télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système, Plug-and-play et écran d'accueil, Repositionnement des sous-titres automatique (Philips), Lien Pixel Plus (Philips), Lecture 1 pression
- Nombre de prises péritel (RVB/CVBS): 1
- Nombre de ports USB: 3
- Connexion sans fil: Wi-Fi intégré 11n, Wi-Fi certifié Miracast
- Autres connexions: Antenne IEC75, CI+ (Common Interface Plus), Ethernet-LAN RJ-45, Sortie audio numérique (optique), Entrée audio G/D, Sortie casque, Connecteur de service

Alimentation

- Puissance électrique: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Température ambiante: De 5 °C à 35 °C
- Consommation en veille: $0,1\text{ W}$
- Classe énergétique: A+
- Classe énergétique européenne: 90 W
- Fonctions d'économie d'énergie: Minuterie de mise hors tension automatique, Mode Eco, Capteur de luminosité, Image Muet (pour la radio)
- Consommation du téléviseur éteint: $0,1$
- Consommation énergétique annuelle: 125 kWh

Accessoires

- Accessoires fournis: 2 paires de lunettes 3D Active, Télécommande, 2 piles AAA, Cordon d'alimentation, Adaptateur CC, Adaptateur câble composantes, Guide de démarrage rapide, Brochure légale et de sécurité, Livret de garantie
- Accessoires en option: Lunettes 3D PTA518, Lunettes 3D PTA508, Webcam PTA317 pour téléviseur Philips
- Solutions de fixation murales incluses: fixation murale, Modèle de perçage, 2 chevilles, 2 vis

Dimensions

- Largeur de l'appareil: 1 241 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 1 191 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 41,4 millimètre
- Poids du produit: 42 kg
- Largeur de la boîte: 1377 millimètre
- Hauteur de la boîte: 1428 millimètre
- Profondeur de la boîte: 398 millimètre
- Poids (emballage compris): 56,9 kg
- Compatible avec un montage mural: 400 x 400 mm
- Angle de pose: 0 à 10°



Date de publication
2023-10-21

Version: 8.1.8

EAN: 87 12581 68239 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* L'application MyRemote et les fonctionnalités associées varient selon le modèle de téléviseur et le pays, ainsi que le modèle de smartphone et le système d'exploitation. Pour plus de détails, visitez www.philips.com/TV.

* La compatibilité dépend de la certification Wi-Fi miracast de votre appareil Android (version 4.2 ou ultérieure). Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre appareil.

* Pour l'application Smart TV, rendez-vous sur le site www.philips.com/tv pour découvrir les offres disponibles dans votre pays.

* Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.

* L'appareil photo du téléviseur Philips (PTA317) est vendu séparément.

* Les parents doivent surveiller leurs enfants pendant le visionnage en 3D et s'assurer qu'ils ne présentent aucun des symptômes mentionnés ci-dessus. La 3D n'est pas recommandée pour les enfants de moins de 6 ans, leur système visuel n'étant pas complètement développé.

* Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

* Mise à niveau du logiciel nécessaire pour HbbTV, Multiroom client et serveur, Netflix et l'application myRemote.

* Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

* Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.