




Philips 5000 series
Full HD LED-teler
kahekülgse Ambilight 2 ja
Digital Crystal Cleari-ga

140 cm (55")

Full HD LED-teler
DVB-T/T2/C



55PFT5209

Full HD LED-teler

koos kahekülgse Ambilight 2-ga

Kõik teie kodused naudivad selle Philipsi 5200-seeria Full HD LED-teleri erksat ja selget pilti. Oleme ühendanud moodsa raamita disaini Ambilightiga, et avardada vaatamiselamust ja muuta see veelgi võimsamaks.

Tooge oma ellu valgust. Armastage elu. Elage täiega.

- Ambilight muudab igaveseks teie suhtumist telerisse

Enam kui meelelahutus, see on osa teie interjööri

- Raamita disain: ilma raamita jääb rohkem telerit, mida armastada
- Tänapäevane disain täiendab kaasaegset interjööri
- Avatud alusega disain tekitab kerge ja hõljuva efekti

Vaadake koos — imekenasti

- Digital Crystal Clear: täpsus, mida tahate teistega jagada
- Full HD LED-teler – säravad LED-kujutised võimsa kontrastsusega
- 100 Hz PMR liikuvate piltide voolavaks esitamiseks



PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Kahekülgne Ambilight 2



Te olete loonud kodu, mis on enam kui vaid maja, miks siis mitte valida ka teler, mis on samuti soe ja kutsuv? Philipsi unikaalne Ambilight tehnoloogia muudab teie ekraani palju laiemaks — ja teie vaatamiskogemuse kaasahaaravamaks — projitseerides kahelt teleri küljelt ulatuslikku valguskuma ümbritsevale seinale. Värvid, erksus ja põnevus kanduvad ekraanilt üle ka teie elutappa, pakkudes niimoodi põnevamat, intensiivsemat ja kaasahaaravat vaatamiselamust.

Raamita disain

Elegantne. Minimalistlik. Diskreetne. Kaunilt meisterdatud kõrge kvaliteediga klaasist ja

ääristatud üliõhukese alumiiniumist välisservaga; vähendades raami ja suurendades vaatepinda.

Tänapäevane disain

Disainitud kaasaege välimusega, mis sulandub teie interjööri. Sest teie teler peaks olema sama ilus ka siis, kui see on välja lülitatud.

Avatud alus

Moodsate väljapeetud joontega teler väärrib ka erakordset alust. Seetõttu lõi Philips TV disainerid selle unikaalse avatud aluse, mis sobib imeilusasti kokku teie interjööri.

Digital Crystal Clear

Loomulike piltide jaoks igast allikast lõi Philips funktsiooni Digital Crystal Clear. Ükskõik, kas te vaatate oma lemmik seebikat, uudiseid või mõnda videot koos sõpradega — te naudite seda kõike optimaalse kontrasti, värvide ja teravusega.

Full HD LED-teler

Pildikvaliteet on oluline. Tavalised HDTV-d on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enam. Kujutage ette erksaid detaile koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, mis loovad elutruu pildi.

100 Hz Perfect Motion Rate



Miski ei ületa videomängudest, kiiretempolistest spordiüritustest või märulifilmidest saadavat adrenaliinisööstu. Seetõttu on Philipsi teleril 100Hz Perfect Motion Rate, mis võimaldab teil nautida liikuvate piltide voolavat esitamist. Sest kuigi teie pulss võib hüpelda, ei tohiks seda teha aga pilt.

Spetsifikatsioon

Ambilight

- Ambilighti versioon: Kahepoolne
- Ambilighti funktsioonid: Dünaamilised, Kohandamine seinavärviga

Pilt/ekraan

- Ekraan: Full HD LED
- Ekraani diagonaali suurus: 55 tolli / 140 cm
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Kuvasuhe: 4:3/16:9
- Heledus: 300 cd/m²
- Pildiparandus: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

Nutikas interaktsioon

- Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine*
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp Home
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatselt uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Edenemine - nihutamine, Standardne - täida kogu ekraan, Punkt-punktilt, Mahuta ekraanile, Stretch, Suumi
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1000 lehekülge hüperteksti
- Elektrooniline telekava*: 8 päeva elektrooniline telekava

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 20 W
- Helifunktsioonid: Smart Stereo, Ambi wOOx, Natural Sound
- Heli täiustused: Incredible Surround, Clear Sound, Automaatne helitugevuse ühtlustus, Bassivõimendus

Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 2
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 1
- Muud liidesed: CI+1.3 sertifikaadiga, Audiosisend (DVI), Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digitaalne helisisend (optiline), Kõrvaklapiväljund, Hoolduspistik
- EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Automaatne subtiitriühendus (Philips)*, Pixel Plusi ühendus (Philips)*, Esitamine ühe vajutusega

Multimeedia rakendused

- Videositusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Toetatud subtiitrite formaadid: .AAS, .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT
- Muusikaesitusvormingud: AAC, AMR, LPCM, M4A, MP3, MPEG1 L1/2, WMA (v2 kuni v9.2)
- Pildiesitusvormingud: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videosisendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- digi-TV: DVB-T/T2/C
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C, 5 °C kuni 40 °C
- EL-i energiamärgise võimsus: 65 W
- Aastane energiatarve: 95 kW/h
- Energiamärgise klass: A+
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,3 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatselt väljalülituse taimer, Ökorežiim, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: < 0,3 W

Mõõtmed

- Karbi mõõtmed (L x K x S): 1470 x 830 x 160 mm
- Komplekti mõõtmed (L x K x S): 1234 x 716 x 76 mm
- Komplekti mõõtmed koos alusega (L x K x S): 1234 x 782 x 300 mm
- Ühildub VESA seinakinnitustega: 400 x 400 mm
- Toote kaal: 18,8 kg
- Toote kaal (alusega): 20,5 kg
- Kaal (koos pakendiga): 25,3 kg

Tarvikud


- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispult, Lauapealne alus, Toitejuhe, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Garantiileht

Connections

Side



Rear



Väljalaske kuupäev
2014-12-10

Versioon: 4.1.1

12 NC: 8670 001 13903
EAN: 87 12581 71857 2

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com



- * Tarkvaratäiendus on vajalik Pause TV ja USB-salvestuse jaoks. Täpsema teabe saamiseks tarkvarauuenduse kohta, külastage veebilehte www.philips.com/TV ja klõpsake kasutajatoele.
- * Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opeeratoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
- * Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve on sellest, kuidas telerit kasutatakse.
- * (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängija.
- * Elektrooniline saatkava ja selle tegelik nähtavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.