



Philips 8700 series
Nõgus 4K LED-teler koos
Android TV™-ga

139 cm (55")

4K Ultra HD LED-teler
Quad Core, 16 GB ja laiendatav
Twin Tuner DVB-T/T2/C/S/S2



55PUS8700

Nõgus 4K LED-teler koos Android TV-ga

koos kolmekülgse Ambilightiga

Nõgusa ekraaniga 8700-seeria UHD teler koos Androidiga ühendab endas kvaliteetsed materjalid ja tehnoloogia ning elegantsed kontuurid. Tippklassi näitavad 3-külgne Ambilight, neljatuumaline protsessor ja kroomitud kaarekujuline alus koos nähtava SoundBari kõlariga.

Auhindadega pärjatud esitus

- 4K Ultra HD: suurepärase lahutusvõime
- Micro Dimming Pro suurepärase kontrastsuse tagamiseks
- Digitaalne müravähendus optimeerib kõikide telesignaalide pilte
- Pixel Precise Ultra HD: avastage võrratu UHD pildikvaliteet

Euroopalik disain

- Avalda muljet Philipsi nõgusaekraanilise teleriga
- Ambilight muudab alatiseks teie suhtumist telerisse

Vaadake, kui kaunis võib heli välja näha.

- Laske end meelitada viiest kõlarist tuleval 50 W helil
- Kuulake iga üksikut heli DTS Premium Sound'i abil

Meeliköitev. Piiramatu. Androidiga

- Google Play Store ja Philipsi rakenduste galerii: otsige internetist
- Kasutage sõrmviibet, klaviatuuri, häält ja paljut muud - tõeliselt Nutikas suhtlemine
- Kasutage Quad Core'i ja Androidi jõudu

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

Nõgus teler



Naudite elu erilisel - kas pole aeg soetada teler mis vastaks teie stiilile? Nõgusa ekraaniga teler muudab tavapärase disaini reegleid, tulles esile julge ja kaasage se välimusega. Koos tasemel pildikvaliteediga pakub teler kõike, mida Philipsilt ootate

Kolmekülgne Ambilight



Te olete loonud kodus, mis on enam kui vaid maja, miks siis mitte valida ka eriline teler. Philipsi unikaalne Ambilight tehnoloogia muudab ekraani palju laiemaks ning vaatamiskogemuse kaasahaaravamaks heites kolmelt teleri küljelt ulatuslikku valguskuma ümbritsevale seinale. Värvid, erksus ja põnevus kanduvad ekraanilt üle ka teie elutappa, pakkudes erakordset vaatamisemust

4K Ultra HD

Ultra HD teleril on neli korda parem lahutusvõime kui tavalisel Full HD teleril. Tänu enam kui 8 miljonile piksile ja ainulaadsele ülikõrge lahutusvõimega suurendustehnoloogiale kogete veelgi paremat pilti. Nautige veelgi teravamalt pilti, suuremat sügavust, ülihead kontrastsust, sujuvat ja loomulikku liikumist ning veatuid detaile.

Micro Dimming Pro



Micro Dimming Pro optimeerib teie teleri kontrastsust keskkonna valgustingimuste põhjal. Valgusandur ja spetsiaalne tarkvara analüüsivad pilti 6400 erinevas ekraani piirkonnas, tänu sellele nautite võrratut kontrastsust, pildikvaliteeti ning tõeliselt elutruud visuaalset kogemust.


Täiustatud DNR

Teler on uskumatu masin, võib aga juhtuda, et sisu edastamise allikas pole kvaliteetne. Täiustatud DNR analüüsib sisu ebatäiuslikkust ning valib sissetuleva pildi töötlemiseks ühe kahest taktikast: 1) Kvaliteetsest allikast pärinevad kujutised optimeeritakse parimale võimalikule teravusele ja detailsusele. 2) Halva kvaliteediga allikast pärinevad pildid esmalt kõrvaldatakse ebatäiuslikkused ja seejärel tõstetakse nende kvaliteet tippanaloozsignaali tasemele.

Pixel Precise Ultra HD


4K Ultra HD-teleri ilu peitub iga detaili nautimises. Philips Pixel Precise Ultra HD mootor viib iga pildisendi ekraanil hämmastavale UHD lahutusvõimele. Nautige sujuvat, teravat liikuvat pilti ja erakordset kontrastsust. Avastage sügavamad mustad, valgemed valged, erksad värvid ja loomulikud nahatoonid.

Quad Core + Android



Philipsi Quad Core protsessor ühineb Androidi jõuga, et pakkuda põnevat mänguelamust. Androidi abil saate oma teleris navigeerida, käivitada rakendusi ja esitada videoid ülikiirelt, loogiliselt ja lahedalt.

TV sisu



Google Play Store'i ja Philipsi rakenduste galerii abil saate teha enam kui traditsiooniline teleri programmeerimine – teie ees avanevad tohutud filmide, teleprogrammide, muusika, rakenduste ja mängude veebikogud. 16 GB suurune laiendatav mälu maht tähendab seda, et lemmiksisu ja rohkemate rakenduste salvestamiseks on küllaldaselt ruumi.

Nutikas interaktsioon



Oleme teinud oma uued kaugjuhtimispuhvid sama nauditavaks kui Android telerid, millega nad seotud on. Sisestage tekst Google Voice'i* abil või võtke appi Qwerty-klaviatuur. Öelge: "Ava YouTube" ja käivitage rakendus. Sirvige perekonafotosid meie puutetundlikul SwipePad'il või kasutage seda lihtsalt klassikalise kaugjuhtimispuhvidina.

Spetsifikatsioon

Ambilight

- Ambilighti funktsioonid: Kohandumine seinavärviga, Salongi režiim, Mängurežiim, Ambilight+hue
- Ambilighti versioon: 3 küljel

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 55 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 139 cm

- Ekraan: 4K Ultra HD LED-teler
- 3D: Aktiivne 3D, 2 Player Full Screen Gaming*, 2D pildi teisendamine 3D-pildiks, Automaatne 3D tuvastus
- Paneeli eraldusvõime: 3840 × 2160
- Heledus: 400 cd/m²
- Pildimootor: Pixel Precise Ultra HD
- Pildiparandus: Perfect Natural Motion, Kaadrisagedus: 1400 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming Pro, Ülikõrge lahutusvõime

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisendid on kõigil HDMI pesadel: 60 Hz juures, kuni 4K Ultra HD 3840 × 2160
- Videosendid on kõigil HDMI pesadel: 24, 25, 30, 50, 60 Hz juures, kuni 4K Ultra HD 3840 × 2160p

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne


- Digi-TV: 2 × DVB-T/T2/C/S/S2
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4

Connections

Side



Rear



Spetsifikatsioon

- Telekava*: 8 päeva elektrooniline telekava
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1000 lehekülge hüperteksti

Android TV

- OS: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Eelnevalt paigaldatud rakendused: Google Play filmid*, Google Play muusika*, Google Search, YouTube, Netflix*
- Mälu maht (välkmälu): 16 GB*, laiendatav USB-andmekandja kaudu

Smart TV funktsioonid

- Kasutaja interaktsioon: MultiRoom Client & Server, SimplyShare
- Interaktiivne TV: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine*
- Smart TV rakendused*: Veebipõhised videopoed, Veebibrauseri avamine, Nõudevideod teleris, YouTube
- Lihtne installeerida: Leiab automaatselt Philipsi seadmed, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nutikas menüünupp, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Standardne – täida kogu ekraan, Ekraanile mahutamise, Ettenihutamine, Suumimine, venitamine
- Philipsi rakendus TV Remote*: Rakendused, Kanalid, Kontroll, Praegu teleris, Telekava, Videolaenus
- Kaugjuhtimispuult: koos klaviatuuriga, puuteplaadiga, hääljuhtimisega

Multimeedia rakendused

- Videoesitusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC
- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 kuni v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10)
- Toetatud subtiitrite formaadid: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Pildiesitusvormingud: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS, BMS, MPO

Töötlus

- Töötlusvõimsus: Neljatuumaline

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 50 W
- Heli täiustused: Clear Sound, DTS stuudioheli,

Nutikas heli

Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 4
- HDMI funktsioonid: 3D, 4K, Heli tagasisidekanal
- EasyLink HDMI-CEC: Pildi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Esitamine ühe vajutusega
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 3
- Juhtmeta ühendus: Kahesüsteemne, Wi-Fi 802.11n 2x2 sisseehitatud
- Muud liidesed: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalne helisisend (optiline), Audio L/R in (helisisend), Audiosisend (DVI), Kõrvaklapiväljund, Hoolduspistik, Satelliitühendus
- HDCP 2.2: Jah, on HDMI1-1

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiatarve ooterežiimis: $0,3\text{ W}$
- Energiamärgise klass: B
- EL-i energiämärgise võimsus: 122 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Valgussensor, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: $0,3$
- Aastane energiatarve: 178 kWh

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: 2 paari Aktiiv 3D-prille, Kaugjuhtimispuult, 2 x AA-patareid, Lauapealne alus, Toitejuhe, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür
- Valikulised tarvikud: 3D-prillid PTA529

Mõõtmed

- Seadme laius: 1232 mm
- Seadme kõrgus: 727 mm
- Seadme sügavus: 97 mm
- Toote kaal: 20 kg
- Seadme laius (alusega): 1319 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 790 mm
- Seadme sügavus (alusega): 230 mm
- Toote kaal (alusega): 22 kg
- Karbi laius: 1344 mm
- Karbi kõrgus: 942 mm
- Karbi sügavus: 265 mm
- Kaal (koos pakendiga): 35,5 kg
- Ühildub seinakinnitusega: 400 x 400 mm



Väljalaske kuupäev
2023-10-20

Versioon: 9.2.2

EAN: 87 18863 00187 5

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Lapsevanemad peavad 3D-vaatamise ajal oma lapsi jälgima ja veenduma, et lastel ei esine ühtegi mainitud vaevust. 3D-vaatamine ei ole soovitatav alla 6-aastastele lastele, kuna nende nägemissüsteem ei ole veel täielikult välja arenenud.

* Elektrooniline saatkava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

* Pakutav Androidi rakenduste valik on riigiti erinev. Täpsema teabe saamiseks külastage oma riigi Google Play Store'i tootelehte

* Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditoe veebisaidil jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

* Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiaalsete Philipsi mängijaga.

* Google Casti funktsioonid sõltuvad Google Cast-valmidusega rakendustest ja seadmetest. Lisateabe saamiseks külastage Google Casti tootelehte.

* Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.

* Smart TV rakenduste pakumised sõltuvad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv.

* USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimisvõimega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.