




Philips 6000 series
Õhuke Android™-iga 4K
UHD LED-teler

139 cm (55")

4K Ultra HD LED-teler
Dual Core; 8GB ja laiendatav
DVB-T/T2/C



55PUT6400

Androidiga õhuke 4K UHD LED-teler

Pixel Plus Ultra HD-ga

Selles 6400-seeria Ultra HD-teleris on ühendatud Pixel Plus Ultra HD, kahetuumaline protsessor ja Androidi võimsus, et pakkuda loomulikult viisil sujuvat esitust. Õhukesed kontuurid, elegantne avatud alus ja palju funktsioone, et elamus oleks täielik.

Funktsionaalne maitsekus

- Pöördalus võimaldab vaadata telerit iga nurga alt

Androidiga suudab teie teler kõike

- Dual Core andmetöötlus ja Android OS tagavad võimsa jõudluse
- Google Play™: aken meelelahutusse
- Google Cast: kasutage kogu Smart TV potentsiaali

Alati selge ja ere pilt

- 4K Ultra HD: suurepärane lahutusvõime
- Natural Motion tagab sujuvad ja teravad liikuvad kujutised.
- Micro Dimming Pro suurepärase kontrastsuse tagamiseks
- Ülikõrge lahutusvõime teisendab kujutise üliteravaks Ultra HD pildiks.
- Pixel Plus Ultra HD: avastage Ultra HD pildikvaliteet

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Metallist avatud pöördalus

Moodsate ja peente joontega teler väärrib alust, mis tõstaks seda rohkem esile. Selleks löid Philipsi teleridisaainerid ainulaadse metallist avatud aluse, mis sobib kaunilt teie sisekujundusega ja võimaldab pöörata telerit vastavalt soovitud vaatamisnurgale!

4K Ultra HD

Ultra HD teleril on neli korda parem lahutusvõime kui tavalisel Full HD teleril. Tänu enam kui 8 miljonile pikslile ja ainulaadsele ülikõrge lahutusvõimega suurendustehnoloogiale kogete veelgi paremat pilti. Nautige veelgi teravamalt pilti, suuremat sügavust, ülihead kontrastsust, sujuvat ja loomulikku liikumist ning veatuid detaile.

Natural Motion



Te armastate filme vaadata ja soovite parimat võimalikku pildikvaliteeti. Natural Motion on meie liikumise täiustamise tehnoloogia, mis eemaldab värina ja tagab sujuva liikuva pildi. Filmid lindistatakse 24 kaadriga sekundis, mis tekitab ekraanil väriseva kujutise. Natural Motion suurendab liikumiskaadrite arvu 50 kaadri sekundis eemaldades värina- näete vaid sujuvat ning teravamalt pilti.

Micro Dimming Pro



Micro Dimming Pro optimeerib teie teleri kontrastsust keskkonna valgustingimuste põhjal. Valgusandur ja spetsiaalne tarkvara analüüsivad pilti 6400 erinevas ekraani piirkonnas, tänu sellele naudite võrratut kontrastsust, pildikvaliteeti ning tõeliselt elutruud visuaalset kogemust.

Ülikõrge lahutusvõime




Ülikõrge lahutusvõime teisendab kujutise ekraanil üliteravaks Ultra HD pildiks. Täiustatud videosuurendus koos Philipsi ainulaadsete kontuurjoonte õhendamise algoritmidega muudab algsed pikslid paremateks piksliteks. Tulemuseks on selgelt parem pilt täpsemate joonte ja täiustatud, sügavamate detailidega.

Pixel Plus Ultra HD

Kogege Philipsi 4K Ultra HD teravust. Philipsi Pixel Plus Ultra HD mootor optimeerib pildikvaliteeti, et edastada suurepärase detailsuse ja sügavusega sujuvaid pilte. Olenemata, kas edastate veebivideot või vaatate DVD-d, on teile alati ja igast allikast tagatud sügavamate valgete ja tumedamate mustade toonidega teravamad 4K pildid

Dual Core + Android



Telerisse paigaldatud Android muudab navigeerimise, rakenduste kasutamise ja videote esitamise ülikiireks, intuiitivselt ja nauditavaks. Android vabastab Dual Core protsessori võimsuse, et asjad saaksid tehtud kiiresti ja tõhusalt.

Google Play

Google Play™ -ist leiате rikkaliku nimekirja kvaliteetsetest mängudest igale eale. Teleris kasutamiseks optimeeritud mängude välimus ja omadused on ühtviisi suurepärase. Teie ei pea oma koju muretsema veel ühte mängukonsooli; universaalse USB-mängupuldi abil on navigeerimine ja mängimine lihtne.

Google Cast



Philipsi Smart TV võimsuse rakendamiseks kasutage Google Casti koos oma nutiseadmega*. See võimaldab lehitseda veebisaitide, sisu ja rakendusi ning seejärel edastada need oma telerisse ühe nupuvajutusega. Ja mis kõige parem, saate jätkata nutiseadme kasutamist muudeks asjadeks ka siis, kui teleris esitatakse edastatud sisu.

Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 55 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 139 cm
- Ekraan: 4K Ultra HD LED-teler
- Paneeli eraldusvõime: 3840 × 2160
- Heledus: 300 cd/m²
- Pildiparandus: Pixel Plus Ultra HD, Natural Motion, Kaadrisagedus: 700 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming Pro, Ülikõrge lahutusvõime

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisisendid on kõigil HDMI pesadel: 60 Hz juures, kuni 4K Ultra HD 3840 × 2160
- HDMI2/3/4 videosisendid: 24, 25, 30 Hz juures, kuni 4K Ultra HD 3840 × 2160p
- HDMI1 videosisendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz juures, kuni 4K Ultra HD 3840 × 2160p

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-T/T2/C
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4
- Telekava*: 8 päeva elektrooniline telekava
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1000 lehekülge hüperteksti

Android TV

- OS: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Eelnevalt paigaldatud rakendused: Google Play filmid*, Google Play muusika*, Google Search, Häälega otsing, YouTube, Netflix*
- Mälu maht (väikmälu): 8 GB, laiendatav USB-andmekandja kaudu

Smart TV funktsioonid

- Kasutaja interaktsioon: MultiRoom Client & Server, SimplyShare, Wi-Fi Miracast sertifikaadiga*
- Interaktiivne TV: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine*
- SmartTV rakendused*: Veebipõhised videopoed, Veebibrauseri avamine, Social TV, Nõudevideod teleris, YouTube
- Lihtne installeerida: Leiab automaatselt Philipsi seadmed, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nutikas menüünupp, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse

- uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Standardne – täida kogu ekraan, Ekraanile mahutamine, Ettenihutamine, Suumimine, venitamine
- Philipsi rakendus TV Remote*: Rakendused, Kanalid, Kontroll, Praegu teleris, Telekava, Videolaenus

Multimeedia rakendused

- Videositusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC
- Muusikasitusvormingud: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 kuni v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10)
- Toetatud subtiitrite formaadid: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Pildiesitusvormingud: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS, BMS, MPO

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 20 W
- Heli täiustused: Incredible Surround, Clear Sound, Dünaamiline bassiparandus, Nutikas heli

Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 4
- HDMI funktsioonid: 4K, Heli tagasisidekanal
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Esitamine ühe vajutusega
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 3
- Juhtmeta ühendus: Kahesüsteemne, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 802.11n 2x2 sisseehitatud
- Muud liidesed: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalne helisisend (optiline), Audio L/R in (helisisend), Audiosisend (DVI), Kõrvaklapiväljund, Hoolduspistik
- HDCP 2.2: Jah, on HDMI1-l

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiatarve ooterežiimis: < 0,5 W
- Energiamärgise klass: A+
- EL-i energiämärgise võimsus: 67 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse

- väljalülituse taimer, Valgussensor, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: < 0,3
- Aastane energiatarve: 98 kWh/h

Tarvikud


- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuh, 2 x AAA-patareid, Pööratav laua-alus, Toitejuhe, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür

Mõõtmed

- Seadme laius: 1239 mm
- Seadme kõrgus: 712 mm
- Seadme sügavus: 79 mm
- Toote kaal: 15,3 kg
- Seadme laius (alusega): 1239 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 773 mm
- Seadme sügavus (alusega): 266 mm
- Toote kaal (alusega): 17,8 kg
- Karbi laius: 1413 mm
- Karbi kõrgus: 825 mm
- Karbi sügavus: 131 mm
- Kaal (koos pakendiga): 24,3 kg
- Ühildub seinakinnitusega: 400 x 200 mm



Connections



Väljalaske kuupäev
2023-10-21

Versioon: 6.3.1

EAN: 87 18863 00237 7

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

- * Elektrooniline saatkava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
- * Pakutav Androidi rakenduste valik on riigiti erinev. Täpsema teabe saamiseks külastage oma riigi Google Play Store'i tootelehte
- * Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve on sellest, kuidas telerit kasutatakse.
- * Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
- * Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
- * Google Casti funktsioonid sõltuvad Google Cast-valmidusega rakendustest ja seadmetest. Lisateabe saamiseks külastage Google Casti tootelehte.
- * Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Smart TV rakenduste pakumised sõltuvad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv.
- * USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.
- * Ühilduvus sõltub Miracast'i Wi-Fi sertifikaadist ja Android 4.2 või uuema versiooni olemasolust. Lisateabe saamiseks vaadake oma seadme dokumente.