

Philips 9000 series
Üliõhuke LED-teler

165 cm (65")

Easy 3D
DVB-T/T2/C/S/S2

65PFL9708S



Auhindadega pärjatud esitus

Ultra HD LED-teler Ambilighti-ga

Nautige Philips 9000-seeria Ultra HD-teleriga ülimat jõudlust ja selgust. Meie Ultra HD Pixel mootor kasutab kuuetuumalist protsessorit, et tuua teieni nii teie loomulikust Ultra HD kui ka Full HD sisust üliterav pilt.

Võrgusisu maailm teie käeulatuses

- Skype™ muudab hääl- ja videokõnede tegemise teleris lihtsaks
- Sisseehitatud Wi-Fi hõlbustab ühenduse loomist võrgumaailmaga
- Smart TV - võrgumeelelahutuse maailm

Otsustage ise, kuidas te suurel ekraanil jagate ja salvestate

- Kursori ja klaviatuuriga kaugjuhtimispult – et kasutamine oleks veelgi lihtsam
- Rakendus MyRemote – juhtige oma telerit telefoni või tahvelarvutit kasutades
- Wi-Fi Miracast™ – peegeldage seadmetest telerisse

Tööstuslik disain on ühendatud põnevate joontega

- Viimistlusdetailid - teleri välimus ja omadused on ühtviisi suurepäraseks

Tere tulemast telerite tulevikku!

- Ultra HD lahutusvõime pakub üliteravat pilti.
- Ultra Pixel HD - auhindadega pärjatud pildiparandusmootor
- 900 Hz Perfect Motion Rate Ultra Ultra HD liigutuste selguse tagamiseks
- Kolmekülgne Ambilight 3 XL täiustab teie vaatamiselamust

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Ultra HD lahutusvõime

Tavapärase Full HD teleriga võrreldes neli korda suurem lahutusvõime pakub täiesti uude elamuse. 3840 x 2160 pikslit tekitavad nii peene ja elutruu pildi, et see on justkui aken uude maailma.

Ultra Pixel HD

Meie auhinnatud pildikvaliteedi tehnoloogiatel põhineva lahendusega oleme viinud kõrgeraldusega pildikvaliteedi täiesti uuele tasemele. Ultra Pixel HD mootori pilditöötlusalgoritm viivad iga pildisendi ekraanil parimale Ultra HD lahutusvõimele. Selle tulemusena pole vahet, kas vaatate veebist videot või ehtsat Ultra HD sisu, Philips tagab teile tippasemel Ultra HD teravusega elamuse.

900 Hz PMR Ultra



Et pildi liikumine näiks täpne, sujuv ja loomulik, lõi Philips PMR-i – meie standard liikuva pildi teravuse mõõtmiseks. Perfect Motion Rate on meie ainulaadse videotöötamise, sekundis näidatavate kaadrite arvu ja iga kaadri värskendussageduse, täiustatud tuhmistamisvõimaluste ja tagantvalgustuse tehnoloogia ühine tulemus. Suurem PMR-arv tähendab suuremat kontrastsust ja selgemaid liigutusi, teie jaoks tähendab see parimat pilti.

Kolmekülgne Ambilight 3 XL



Tänu sellele patenteeritud Philipsi tehnoloogiale tundub teie ekraan palju laiem – ja teie vaatamiselamus kaasahaaravam, sest see heidab kolmel teleri ekraani küljel eriti laia valguskuma ümbritsevale seinale. Värvid kohanduvad automaatselt vastavalt ekraanil kuvatavale pildile. Tänu seinaga kohandumise funktsioonile sobib valguse värv suurepäraselt teleripildiga, sõltumata seina värvist. Võite oma elamust kohandada erinevate seadete abil vastavalt oma vaatamiseelustele.

Skype™ videokõned teleris

Lisage oma kõnedele uus mõõde ja jagage kogemusi teile oluliste inimestega, olenemata nende asukohast. Teleris oleva Skype™-i abil saate teha hääli- ja videokõnesid oma elutoast. Lihtsalt ühendage Philipsi telerikaamera (kuulub komplekti) teleriga ning nautige suurepäraselt video- ja helikvaliteeti mugavalt oma diivanil istudes.

Sisseehitatud Wi-Fi



Tänu Philipsi nutitelerisse sisseehitatud Wi-Fi-le käib ühenduse loomine teie koduvõrguga

kiirelt ja lihtsalt, võimaldades teile juurdepääsu sisumaailmale või jagada juhtmevabalt kodus.

Smart TV võrgurakendused



Avastage seda, mis jääb tavateleri piiridest välja. Laenutage ja voogedastage veebipõhistest videokauplustest filme, videoid, mängu jpm otse oma telerisse. Vaadake tagantjärele oma lemmikkanalite saateid ja nautige Smart TV rikkalikku võrgurakenduste valikut. Võtke ühendust pere ja sõpradega Skype™-i või suhtlusvõrgustiku vahendusel. Või ... lehitsege lihtsalt internetti!

Kursori ja klaviatuuriga kaugjuhtimispult



Meie täiesti intuitiivsel kaugjuhtimispuldil on olemas kõik tavapärased mugavused nagu kursoriklahvid, helitugevuse reguleerimise ja kiirvaliku nupud. Lisaks sellele saate ka lihtsalt navigeerida, kui vajutate ja hoiate all nuppu OK. Kursor toimib hiirena, võimaldades teil ekraanil liikuda, klõpsata ja kerida. Kui keerate puldil teise poole, saate kasutada täistekstklaviatuuri, millega on lihtne teksti sisestada. Meie nutikal puldil on ka güroskoopandurid, mis saavad aru, kumb pool üleval on. Tänu sellele saate rahus trükkida ega pea muretsema, et kogemata kanalit vahetate.

Spetsifikatsioon

Ambilight

- Ambilighti funktsioonid: Kohandumine seinavärviga, Režiim Lounge light
- Ambilighti versioon: Kolmekülgne XL

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 65 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 165 cm

- Ekraan: LED Ultra HD
- 3D: Easy 3D, 2 Player Full Screen Gaming*, 3D-pildi sügavuse reguleerimine, 2D pildi teisendamine 3D-pildiks
- Paneeli eraldusvõime: 3840 x 2160p
- Heledus: 450 cd/m²
- Pildiparandus: Ultra Pixel HD Engine, Ülikõrge lahutusvõime, 900 Hz PMR Ultra, Micro Dimming Pro, Kohalik kontrast, Perfect 3D Natural Motion

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisendid on kõigil HDMI pesadel: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Täiendavad arvutisendid HDMI5-l: kuni Ultra HD 3840 x 2160 30 Hz juures
- Videosendid on kõigil HDMI pesadel: kuni 1920 x 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz juures
- Täiendavad videosendid HDMI5-l: Ultra HD 3840x2160 p, 24, 25, 30 Hz juures

Connections

Side



Rear



Spetsifikatsioon

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-T/T2/C/S/S2, Astra HD+ tugi, Freeview HD*
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4

Smart TV

- Interaktiivne TV: HbbTV*
- Telekava*: 8 päeva elektrooniline telekava
- SmartTV rakendused*: Catch-up TV, Netflix*, Võrgurakendused, Video võrgukauplused, Avage veebibrauser, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter

Multimeedia rakendused

- Videositusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WMA (v2 kuni v9.2)
- Pildiesitusvormingud: JPEG kuni 8000 x 8000 pikslit

Kasutaja interaktsioon

- Juhtmevaba suhtlus: SimplyShare, MultiRoom Client and Server*, Nutikas tekstisisestusega kaugjuhtimispult, Kursoriga kaugjuhtimispult*, Wi-Fi Miracasti sertifikaadiga*
- Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine*
- Lihtne installeerida: Leiab automaatselt Philipsi seadmed, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp Home, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatselt uuendamise viisard, Püsivara uuendatav USB kaudu, Püsivara uuendatav võrgu kaudu
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Automaatne täitmine, Automaatne suum, 16 : 9-kuvasuhtega filmi laiendamine, Ülisuur suumirežiim, Mõõtkavata, Laiakraan
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1200 lehekülge hüperteksti
- Rakendus My Remote*: Kontroll, MyRemote'i abil salvestamine, Simply Share, Telekava, Wi-Fi Smart Screen

Töötlus

- Töötlusvõimsus: Kuuetuumaline

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 27 W (15 W + 2 x 6 W)
- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ühtlustus, Clear Sound, Incredible Surround, Puhas bass
- Helifunktsioonid: 3D wOOx, HD Stereo

Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 4 + 1 (Ultra HD)
- HDMI funktsioonid: 3D (v.a HDMI5), Heli tagasisidekanal
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Isehäälestuse lisamine koduekraanile, Automaatne subtiitriini (Philips), Pixel Plusi ühendus (Philips), Esitamine ühe vajutusega
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 3
- Juhtmeta ühendus: Sisseehitatud Wi-Fi 11n
- Muud liidesed: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalne helisend (optiline), Audio L/R in (helisend), Kõrvaklapiväljund, Hoolduspistik

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiatarve ooterežiimis: $\leq 0,1\text{ W}$
- Energiatugevuse klass: A
- EL-i energiamärgise võimsus: 139 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Ökorežiim, Valgussensor, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: $\leq 0,1$
- Aastane energiatarve: 193 kWh

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: 6 paari passiiv-3D-prille, Philipsi telekaamera PTA317, Kaugjuhtimispult, 2 x AAA-patareid, Pööratav laualalus, Toitejuhe, Alalisvoolu toiteadapter, Komponentkaabli adapter, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Garantiileht
- Valikulised tarvikud: 3D-prillid PTA417, 3D-prillid, mängukomplekt PTA436

Mõõtmed

- Seadme laius: 1467 mm
- Seadme kõrgus: 855 mm
- Seadme sügavus: 45,5 mm
- Toote kaal: 37,5 kg
- Seadme laius (alusega): 1467 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 925 mm
- Seadme sügavus (alusega): 281 mm
- Toote kaal (alusega): 39,5 kg
- Karbi laius: 1585 mm
- Karbi kõrgus: 1151 mm
- Karbi sügavus: 240 mm
- Kaal (koos pakendiga): 52,1 kg
- Ühildub seinakinnitusega: 400 x 400 mm



Väljalaske kuupäev
2023-10-16

Versioon: 2.5.6

EAN: 87 12581 69078 6

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

- * Lapsevanemad peavad 3D-vaatamise ajal oma lapsi jälgima ja veenduma, et lastel ei esine ühtegi eespool mainitud vaevust. 3D-vaatamine ei ole soovitatav alla 6-aastastele lastele, kuna nende nägemissüsteem ei ole veel täielikult välja arenenud.
- * Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opeatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede opeaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma opeaatori poole.
- * Tarkvaratäiendus on vajalik HbbTV, Multiroom client ja serveri, Netflix'i ja myRemote rakenduse jaoks.
- * Rakendus MyRemote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TV.
- * Rakenduse Smart TV jaoks külastage teie riigis pakutavate teenustega tutvumiseks veebilehte www.philips.com/TV.
- * USB kaudu salvestamine vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.
- * Ühilduvus sõltub Miracasti Wi-Fi sertifikaadiga Android 4.2 või uuema versioonist. Lisateabe saamiseks vaadake oma seadme dokumente.
- * Elektrooniline saatetava ja selle tegelik nähtavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja opeaatorist.
- * Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.