



Philips Hue White and  
color ambiance  
Lâmpada individual, GU10

**1 x lâmpada GU10**

Luz branca e colorida  
Intensidade regulável  
Controlo inteligente com a Ponte Hue\*



8718696485880

## Possibilidades ilimitadas

para uma experiência extraordinária

Dê cor à sua casa com este foco GU10 inteligente. Com 16 milhões de cores por onde escolher, esta luz pode dar à sua casa uma nova personalidade. Conecte à Ponte Hue para desbloquear todas as funcionalidades e o controlo de iluminação inteligente.

### **Possibilidades ilimitadas**

- Jogue com as luzes coloridas inteligentes
- Crie o ambiente com luzes inteligentes brancas suaves a frias
- Sincronize a multimédia com luzes inteligentes
- Desperte e adormeça com as luzes inteligentes
- Controle as luzes quando não está em casa com a aplicação Hue
- Controle as luzes com a voz
- Conecte à Ponte Hue para ter total controlo de iluminação inteligente



# PHILIPS

Lâmpada individual, GU10  
1 x lâmpada GU10 Luz branca e colorida, Intensidade regulável, Controlo inteligente com a Ponte Hue\*

8718696485880


## Destaques

### Jogue com as luzes coloridas inteligentes



Não há limites com a Philips Hue: com mais de 16 milhões de cores, pode transformar a sua casa no local perfeito para festas, dar vida a uma história de embalar e muito mais. Utilize efeitos predefinidos de luzes coloridas para despertar a sensação de verão sempre que quiser ou use a sua própria foto para reviver uma memória especial.

### Crie o ambiente




Tem mais de 50.000 tonalidades de luz branca suave a fria para criar o ambiente certo para trabalhar, jogar ou relaxar - não interessa a que horas. Comece a manhã com o pé direito com uma luz branca fria e brilhante, energética, ou relaxe à noite com tons dourados.

### Sincronize a multimédia com as luzes



Com a aplicação Hue Sync, pode levar o entretenimento a outro nível. Deixe-se envolver com as luzes Philips Hue e reproduza um filme, música ou um jogo - e observe as luzes a refletirem as cores e o ritmo.

### Acordar e adormecer



Ajuste as luzes para aumentar lentamente a intensidade de manhã numa hora predefinida de modo a simular o nascer do sol e ajudar a começar o dia com calma e revigorado. À noite, a luz branca suave e relaxante ajuda a descontraír, relaxar e preparar o seu corpo para uma boa noite de sono.


### Controle as luzes quando não está em casa



A aplicação Hue fornece-lhe controlo total sobre as luzes, mesmo que não esteja em casa.


Ligue e desligue as luzes remotamente só com a aplicação para garantir que tem a casa sempre iluminada como quiser.

### Controlar com a voz



Ao conectar à Ponte Hue, pode emparelhar as luzes com a Alexa, o Apple HomeKit e o Assistente Google e controlar as luzes apenas com a voz. Os comandos de voz simples permitem-lhe ligar e desligar as luzes, reduzir ou aumentar a intensidade das luzes, e até definir um efeito de luz.

### Conectar à Ponte Hue



Este produto requer uma ligação à Ponte Hue para desbloquear todas as funcionalidades e o controlo inteligente. Controle as luzes com a aplicação Philips Hue, defina temporizadores, rotinas, adicione ou remova luzes e muito mais. \*Ponte Hue vendida em separado

Lâmpada individual, GU10

1 x lâmpada GU10 Luz branca e colorida, Intensidade regulável, Controlo inteligente com a Ponte Hue\*

8718696485880

# Especificações

## A lâmpada

- Potência equivalente: 25 W
- Fator de potência: >0,5
- Número de ciclos de acendimento: 50000
- Vida útil medida: 25000 hora(s)
- etiqueta energética: A
- Encaixe: GU10
- Dimensão: GU10
- Vida útil: 25000 hora(s)
- Potência: 6,5 W
- Tensão de entrada: 220 V a 240 V
- Fluxo luminoso: 16 milhões de cores, Luz branca funcional, Todas as tonalidades de branco, De cor branca suave a frio, Intensidade regulável apenas via dispositivo inteligente, Ângulo de feixe – 38°
- Emissão de lumens: 145 lm a 2000 K, 210 lm a 3000K, 250 lm a 4000K, 230 lm a 6500K, Eficiência de 38 lm/W @4000 K, Acendimento padrão a 195 lm @ 2700 K, CRI >80 de 2000 a 4000 K

- Software atualizável
- Iniciar: Acendimento instantâneo com fluxo luminoso a 100%
- Altura: 71 mm
- Largura: 50 mm
- Temperatura da cor: 2000 a 6500 K
- Consistência da cor: 6 SDCM
- Intensidade de pico nominal: 350 cd

## Conteúdo da embalagem

- Lâmpadas hue: 1

## Ambiental

- Humidade de funcionamento: 0%<H <80% (sem condensação)
- Temperatura de funcionamento: 0 °C a 40 °C

## Garantia

- 2 anos



Data de publicação  
2019-02-05

Versão: 14.0.1

12 NC: 9290 002 61705  
EAN: 87 18696 48588 0

© 2019 Philips Lighting Holding B.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Philips Lighting Holding B.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)