

PHILIPS

蓝钻之光 汽车车头卤素灯

DiamondVision

灯泡类型：HB4

每包 2 个

12 伏，55 瓦

风格



9006DVS2



驾驶亦时尚

5000K 优质白光

飞利浦DiamondVision蓝钻之光汽车卤素灯采用石英玻璃打造，高度抗紫外线、高度抗湿、抗震，保证车灯使用寿命。同时采用特殊的蓝色涂层设计，产生高达 5000K 时尚白光，让您的爱车脱颖而出，产品符合ECE认证。

时尚白光，脱颖而出

- 酷炫优雅的车头灯

高品质、超久耐用的车头灯

- 飞利浦汽车灯均采用高质量的石英玻璃制造[^]
- 飞利浦汽车灯高度抗湿[^]
- 飞利浦汽车灯高度抗紫外线
- 种类齐全的 12 伏灯泡，适合所有功能
- 同时更换两个车前灯，实现更高的安全性
- 飞利浦是主要汽车制造商的选择。

产品亮点

成对更换



强烈建议成对更换，以获得均衡的灯光效果

5000K 白光，彰显时尚

飞利浦蓝钻之光 Vision 车头灯灯泡为需要其车头灯呈现洁白外观的驾驶员提供了完美之选。得益于飞利浦的专有涂层技术，蓝钻之光提供了可见性优秀且风格时尚的真正白光。

汽车制造商的选择

100 年来，飞利浦一直处于汽车照明行业的最前沿，引入了已成为现代汽车标准的技术创新。目前，欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆配备了飞利浦照明灯。

专为多用途而设计



哪种 12 伏灯泡适合哪种功能？飞利浦汽车提供了所有汽车专用功能：远光灯、近光灯、前雾灯、前指示灯、侧指示灯、后指示灯、刹车灯、倒车灯、后雾灯、牌照灯、后位/停车灯、室内灯。

高品质的石英玻璃



抗紫外线石英玻璃的强度比硬质玻璃更大，高度耐受极限温度且高度抗震，从而消除爆裂的风险。飞利浦石英玻璃灯（灯丝 2650°C，玻璃 800°C）能够承受剧烈的热冲击。由于能够承受灯内压力增大，因此抗紫外线石英玻璃能够实现更强劲的光照效果。[^]适用于多种灯泡类型。

抗湿性

灯泡点亮时，只有石英玻璃制成的灯泡（灯丝 2650°C，玻璃 800°C）才能抵抗热冲击：例如，如果一滴冷水接触到热灯泡，当您带着破损的车头灯装置驶过水塘时就可能发生这种情况。[^]适用于多种灯泡类型

抗紫外线



飞利浦特殊的防紫外线涂层技术可保护车头灯，使其免受有害的紫外线辐射，这使得飞利浦紫外线涂层石英玻璃非常适合所有驾驶条件，并保证车头灯的使用寿命

规格

市场规格

使用效果: 极致白光
产品亮点: 5000K

产品描述

技术: 卤素灯
应用: 附加远光灯, 远光灯, 近光灯
底座: P22d
范围: 蓝钻之光
ECE 法规认证: 否
ECE 标志: N/A
规格: HB4
类型: HB4 蓝钻之光

电子特性

电压: 12 伏
额定功率: 55 瓦

灯光特征

流明: 700Lm +/-15% lm
色温: 高达 5000 K

寿命

寿命: B3/Tc = 200/400

订购信息

订单输入: 9006DVS2
订购代码: 53007030

包装数据

包装类型: S2A
EAN1: 8727900530070
EAN3: 8727900531367

包装产品信息

每件毛重: 126.5 克
高度: 10.9 厘米
长度: 10.9 厘米
每件净重: 20.4 克
包装数量 / MOQ: 20
宽度: 5.3 厘米

外包装信息

高度: 12.6 厘米
长度: 27.6 厘米
宽度: 22.8 厘米
每件毛重: 2.53 千克

