

PHILIPS

空气净化器

CADR 345 m³/h

去除 99% 的甲醛 (3 小时)

PM2.5 去除率 > 99%

AC4374/00



长久保护，持久健康

采用VitaShield IPS微护盾科技

采用德国技术的非凡 VitaShield IPS微护盾科技可有效过滤有害气体（甲醛、甲苯和总挥发性有机化合物等）以及大于 0.02 微米的污染物（微小颗粒、过敏原、细菌和病毒）。*

健康空气

- 采用德国技术的非凡 VitaShield IPS 微护盾科技
- 智能双感应器可为您提供清晰反馈
- 劲速模式可即时以最高速度清洁空气

持久保护

- 健康空气滤网更换提醒指示灯/健康保证智能锁
- 童锁可防止意外更改设置

简约设计

- 4 级 LED 指示灯可清晰地显示空气质量级别
- 光传感器会在夜间自动关闭所有指示灯
- 自动模式令操作更轻松。
- 在静音模式下，将会降低速度和噪音级别，并熄灭所有指示灯
- 6 种风扇速度设置
- 设置简单的 1/4/8 小时定时器

产品亮点

非凡的 VitaShield IPS微护盾



采用德国技术的非凡 VitaShield IPS 微护盾科技可有效过滤有害气体（甲醛、甲苯和总挥发性有机化合物等）以及大于 0.02 微米的污染物（微小颗粒、过敏原、细菌和病毒）。*

双传感器

智能双感应器可为您提供室内空气质量的清晰反馈。

健康空气



当需要更换过滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会立即向您发出提示。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染。保证您总是可以享受健康空气。

劲速模式


劲速模式可即时以最高速度清洁空气。

童锁



童锁可防止意外更改设置。

4级LED指示灯



4级LED指示灯可清晰地显示空气质量级别

光传感器



光传感器会在夜间自动关闭所有指示灯

自动模式



自动模式令操作更轻松。


静音模式

在静音模式下，产品将会降低风扇速度和噪音级别，并熄灭产品上的所有指示灯。

6种风扇速度设置

6种设置为您提供多种风扇速度的选择。

提醒功能



设置简单的1/4/8小时定时器

规格

性能

CADR (烟味): 345 m³/h**
过滤 PM2.5: 99%**
过滤总挥发性有机物: 99% **
过滤甲苯: 99%**
过滤细菌: 99.9% **
过滤病毒: 99.9% ***

技术规格

电压: 220-240 伏
频率: 50 赫兹
空气质量传感器: 颗粒和气体

功率 (中国): 56 瓦
噪音级别: 35 dB(A)
电线长度: 2.0 米

设计规格

控制面板: 镜面涂层触摸板
风扇速度指示: 位于控制面板上
机身材料: ABS 塑料
颜色: 闪耀金/暖灰色

物流数据

EAN F 彩盒 (中国大陆): 8710103638407
12NC code: 8834 374 00710
原产地: 中国

过滤网替换

多功能过滤网: AC4138

重量和尺寸

产品重量: 7.45 千克
彩盒重量 (含产品): 10.14 千克
彩盒尺寸 (高 x 阔 x 深): 444 x 305 x 815 毫米



** 由 IUTA 进行测试。根据世界卫生组织 (WHO) 于 2008 年发布的微生物风险评估报告, 禽流感、人流感病毒、军团杆菌、肝炎病毒和 SARS 冠状病毒都大于 20 纳米 (0.02 微米)。* 测试由飞利浦研究中心于 2014 年进行, 并使用统计方法对数据进行了分析。

** 过敏原指花粉、尘螨、霉菌、及宠物毛发。根据美国过敏、哮喘及室内过敏原免疫学研究机构 (AAAAI) 所做的研究, 花粉、尘螨、霉菌及宠物毛发等均大于 0.3 微米。在韩国 KITECH 及美国 NELSON 实验室按照标准测试流程 (100cm² 平面滤材在 32L/min 流量下, 即滤材在 5.3cm/s 风速下对 0.3um 的 NaCl 颗粒的一次过滤效率) 进行的测试结果证明本产品对于空气中 0.3 微米的颗粒物去除率可达 99.97%。

*** 经过美国 Intertek 研究院的 MS2 病毒杀灭测试 (于 11 立方米空间内进行 2 小时测试), 初始浓度为 1.3*10⁷ pfu/ml