

PHILIPS

空气净化器

CADR 302 m³/h

去除 99% 的甲醛 (3 小时)

PM2.5 去除率 > 99%

ACP077/00



持久保护，健康新居

特有复合高效去甲醛滤网

使用飞利浦健康新居系列空气净化器享受健康新居。它的特有复合高效去甲醛滤网可瞬间有效清除甲醛及有害气体。健康空气滤网更换提醒指示灯和健康保证智能锁确保您持久享受健康的空气。

健康空气

- 特有复合高效去甲醛滤网
- 睿智双重空气传感器可准确自动判别空气洁净度
- 快速模式可即时以最高速度清洁空气

持久保护

- 健康空气智能锁确保您持久呼吸健康空气
- 当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示


简约

- 4 级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别
- 童锁可防止意外更改设置
- 智能夜间模式以静音低速运行
- 自动运行模式，操作更轻松
- 5 档风扇速度设定让您可以调节所需的风速




产品亮点

去甲醛滤网



特有复合高效去甲醛滤网可清除空气中的污染物，尤其是甲醛等有害气体。预过滤网可先滤除头发、宠物毛发等较大颗粒和常见的室内灰尘。特有复合高效去甲醛滤网采用德国技术和特殊处理的活性炭，可立即清洁含有甲醛的气体和其他有害气体。此外，该过滤网还可以有效滤除过敏原和细菌。

健康空气滤网更换提醒指示灯



当需要更换过滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会立即向您发出提示。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为对应滤网已污染。保证您总是可以享受健康空气。

睿智双重空气传感器

评测、控制和提供空气质量的整体而清晰的反馈

快速模式




快速模式可即时以最高速度清洁空气。

健康空气智能锁



健康空气智能锁功能可确保您持久享受健康空气。当滤网被严重污染时，如果没有及时更换滤网，机身将被锁定，避免二次污染。保证您总是可以享受健康空气。

4级空气质量指示灯



4级空气质量指示可清晰地显示空气质量级别：蓝色 - 非常好；深紫色 - 良好；紫色 - 一般；红色 - 差

童锁



童锁可防止意外更改设置。

智能夜间模式



在自动模式下，室内光线变暗时，产品会自动切换至夜间模式。在夜间模式下，产品会自动切换至较低的活动级别，指示灯将熄灭（电源开/关指示灯除外），风扇速度和噪音级别将降低，能耗将降到最小。如果室内光线变亮并保持5分钟以上，则产品将恢复正常操作。在夜间模式下，自动控制功能将处于活动状态。如果空气洁净，产品将停止运转。如果空气质量恶化，产品将以较低的级别活动，且指示灯仍保持熄灭状态。

自动运行模式

自动运行模式，操作更轻松。内置的智能空气质量传感器可准确测量室内的空气质量，并自动选择相应的风速设定来保证室内空气处于上佳质量。

5档风扇速度调节

5档风扇速度设定让您调节所需的风速（控制面板上有风扇速度指示）



asimpleswitch.com

飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

规格

Performance

过滤细菌: >99.9% *
过滤甲醛: 96% (1小时) / >99% (3小时) *
过滤甲苯: >99% *
过滤总挥发性有机物: >99% *
CADR (烟味): 302 m³/h *
有效去除 PM2.5*: >99 %

技术规格

电线长度: 2 米
频率: 50 赫兹
电压: 220 伏
空气质量传感器: 颗粒和气体
功率 (中国): 47 瓦

设计规格

控制面板: 金属银色
装饰环: 金属银色
前盖: 云银
机身材料: ABS 塑料

物流数据

12NC (中国大陆): 883 4077 00710
原产地: 韩国
EAN F 彩盒 (中国大陆): 87 10103678533

替换

甲醛过滤网: AC4147

重量和尺寸

彩盒尺寸 (高 x 阔 x 深): 411 x 311 x 711 毫米
彩盒重量 (含产品): 10.3 千克
AC过滤网尺寸 (高 x 阔 x 深): 354 x 194 x 645 毫米
产品重量: 8.1 千克

