

Philips
Radioura

Velik zaslon



AJ3500

Radioura z velikim zaslonom

Prikaz časa na velikem LED-zaslону vam osvetli vsako jutro. Ta ura čas nastavi samodejno, ko jo priklopite na napajanje, rezervna baterija pa zagotavlja, da se bo alarm sprožil tudi v primeru izpada napajanja. Zbudi vas lahko brenčalo ali radijska postaja.

Vse, kar potrebujete

- Velik zaslon za lažji ogled
- Kanalnik MW/FM
- Dvojni alarm, ki ob različnem času zbudi vas in vašega partnerja
- Funkcija Gentle Wake za prijetno bujenje
- Naj vas zbudi priljubljena radijska melodija ali brenčalo

Enostavna uporaba

- Vklon in samodejna nastavitve časa
- Shranjene nastavitve časa in alarma za pravočasno bujenje tudi ob izpadu napajanja
- Izklopni časovnik za enostavno zazibanje v spanec ob priljubljeni glasbi
- Ponovitev alarma za podaljšek spanja
- Nastavljiva svetlost zaslona za udobno gledanje

PHILIPS


dovršeno in preprosto

Značilnosti

Velik zaslon

Velik zaslon omogoča lažje branje prikazane vsebine. Tako lahko enostavno razberete čas in alarm, tudi iz večjih razdalj. To je odlična naprava za ostarele osebe ali ljudi z oslabljenim vidom.

Bujenje z radiem ali brenčalom




Prebudite se ob zvokih svoje najljubše radijske postaje ali brenčala. Na Philipsovi radiouri enostavno nastavite alarm, da vas zbudi z radijsko postajo, ki ste jo nazadnje poslušali, ali pa izberite bujenje z zvokom brenčala. Philipsova radioura bo ob nastavljeni uri samodejno vklopila to radijsko postajo ali sprožila brenčalo.

Kanalnik MW/FM

Kanalnik MW/FM

Dvojni alarm



Philipsov avdio sistem ima dva časa alarma. Prvega nastavite, da zbudi vas, drugega pa za bujenje partnerja.

Funkcija Gentle Wake




Začnite dan z nežnim prebujanjem ob postopno naraščajoči glasnosti alarma. Običajni zvoki alarma s prednastavljeno glasnostjo so pretihi, da bi vas zbudili, ali pa vas z neprijetno glasnostjo sunkovito prebudijo. Izberite prebujanje ob priljubljeni glasbi, radijski postaji ali brenčalu. Glasnost nežnega alarma se postopno povečuje od obzirno tihe do razumno glasne za nežno prebujanje.

Izklopni časovnik



Izklopni časovnik omogoča določanje, kako dolgo pred spanjem želite poslušati glasbo ali radijsko postajo po svoji izbiri. Samo nastavite časovno omejitev (do 1 ure) in izberite ploščo CD ali radijsko postajo, ki jo želite poslušati, medtem ko tonete v spanec. V izbranem času se bo glasba še naprej predvajala, čemur sledi samodejni preklon na tiho stanje pripravljenosti, varčno z energijo. Izklopni časovnik omogoča, da zaspate ob priljubljenem CD-ju ali radijskem DJ-ju brez štetja ovc ali skrbi, da trošite energijo.

Ponovitev alarma



Da ne bi zaspali, ima Philipsova radioura možnost dremeža. Če se bo oglašil alarm, vi pa bi radi spali malo dlje, enostavno enkrat pritisnite gumb "Ponovi alarm" in zaspate. Čez devet minut se bo alarm ponovno oglašil. Gumb "Ponovi alarm" lahko pritisnete vsakih devet minut, dokler alarma ne izklopite v celoti.

Vklop in nastavitev

Ko uro vzamete iz embalaže in vklopite, se čas nastavi samodejno. Inteligentna ura prebere programirane podatke in nastavi točen čas glede na privzeti časovni pas. Če niste v privzetem časovnem pasu, pritisnite gumb za časovni pas, da ura ponastavi čas. Ni vam več treba prebirati priročnikov in se ubadati s številnimi gumbi.

Shranjene nastavitve časa in alarma

Ta inteligentna ura tudi v primeru izpada napajanja zanesljivo prikazuje čas in ohrani vaše nastavitve. Nastavljeni alarm je se ohrani tudi, če je zaslon izklopljen – kar omogoča nameščena baterija. Ko se napajanje povrne, vam ni treba nastaviti ure ali ponovno prilagoditi nastavev. Kar je še bolj neverjetno – tudi če se napajanje ne povrne, baterija nudi dovolj energije za vklop brenčala ob nastavljenem času alarma, zato ne boste nikoli zaspali.

Specifikacije

Priročnost

- Alarmi: Dvojni čas alarma, Funkcija Gentle Wake, Izklopni časovnik, Radijski alarm, Brenčalo, Ponovitev alarma (dremež), 24-urna ponastavitev alarma
- Ura/različica: Digitalna
- Vrsta zaslona: 5-številčni zaslon
- Izboljšave za uro: Pomožna ura
- Izboljšave zaslona: Regulacija svetlosti

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna območja sprejemnika: FM, MW

Zvok

- Zvočni sistem: Mono
- Regulacija glasnosti: vrtljivo

Pribor

- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel, Uporabniški priročnik, Garancijsko potrdilo

Napajanje

- Število baterij: 1
- Pomožna baterija: CR2032 (priložena)
- Napajanje: 220–230 V

Dimenzije

- Vrsta embalaže: D-ohišje
- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 180 x 87 x 76 mm
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 245 x 104 x 84 mm
- Bruto teža: 0,68 kg



Datum izdaje 2012-04-10

Različica: 3.0.10

12 NC: 8670 000 71495
EAN: 87 12581 57943 2

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com