



Philips AquaTouch
märg- ja kuivkasutusega
elektripardel Aquatec wet
& dry tehnoloogiaga

Super Lift & Cut
Painuvad raseerimispead

AquaTouch



AT751/16

Nahka kaitsev ja ühtlane raseerimine

märjalt raseerimine habemeajamisgeeli või vahuga

Nautige värskendavat raseerimist, ilma et peaksite muretsema naha kahjustamise pärast selle märg- ja kuivkasutusege pardliga. Aquateci tihend tagab mugava kuivalt raseerimise ja värskendava märjalt raseerimise. Et raseerimine oleks nahale veelgi mugavam, kasutage märjalt habemeajamisgeeli või vahuga.

Nahale veelgi mugavamaks raseerimiseks kasutage seda ka märjalt

- Et raseerimine oleks nahale veelgi mugavam, on see optimeeritud geeli või vahuga kasutamiseks

Kaitske oma nahka

- Libiseb ühtlaselt üle näokumeruste

Raseerige ühtlaselt

- Mugavaks nahalähedaseks raseerimiseks

Kergesti kasutatav

- Pestav pardel QuickRinse-süsteemiga
- 40+ minutit juhtmeta raseerimist ühe laadimiskorraga



asimpleswitch.com

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Aquatec wet & dry



Tihend Aquatec tagab mugava kuivalt raseerimise ja värskendava märjalt raseerimise. Et raseerimine oleks nahale veelgi mugavam, on see optimeeritud geeli või vahuga kasutamiseks kasvõi duši all.

Naha kaitsesüsteem



Ümarad hõõrdumistunnet vähendavad kaitsepead kohanduvad näo kumerustega, et vähendada kahju nahale.

Super Lift & Cut Action



Mugavaks nahalähedaseks raseerimiseks tõstab Philipsi elektripardlisse sisseehitatud kaksikterade süsteem karvad üles.

Täielikult veekindel



Tänu QuickRinse-süsteemile võite pardlit kraani all puhastada ja duši all kasutada

Juhtmeta kasutamine 40+ minutit



40+ minutit toidet ilma juhtmeta raseerimisel 14 korraks. Täis laadimine võtab 8 tundi, mistõttu on see alati valmis siis, kui teiegi

Spetsifikatsioon

Raseerimisjõudlus

- Raseerimissüsteem: Super Lift & Cut
- Näo kontuure järgiv: Dünaamiline kontuuritundlikkus

Kergesti kasutatav

- Tootealus: 1 LED-märgutuli, Aku täis märgutuli, Märgutuli aku tühi, Laadimise märgutuli
- Laadimine: Laetav, Juhtmeta kasutamine
- Puhastamine: Kiiresti loputatav karvakamber, Täielikult veekindel
- Raseerimisaeg: 40+ minutit
- Laadimisaeg: 8 tundi

Tarvikud

- Hooldus: Puhastusharjake, Kaitsev kate

Disain

- Viimistlus: Ribiline dekoratiivpaneel must, Korpuse esikülg (ühevärviline), must
- Värvus: Must
- Käepide: Kerge käepide, Kummist käepide

Võimsus

- Automaatpinge: 100–240 V
- Aku tüüp: Liitium-ioon
- Maksimaalne elektritarve: 5,4 W
- Reservvõimsus: 0,5 W

Hooldus

- Asenduspea: Asendage iga 2 aasta tagant HQ8-ga



Väljalaske kuupäev
2015-07-09

Version: 4.0.1

EAN: 08 71010 35900 40

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com