

Philips StyleCare  
Sublime Ends-krøllejern

Koniske cylindere, 13 mm-25 mm

SplitStop-teknologi  
Keratininfusion  
Digitale temperaturindstillinger



BHB871/00



## Få dine krøller ud i rampelyset

Op til 95 % spaltfrie spidser\*

Sublime Ends Curler er vores første krøllejern, der er udviklet til at beskytte dine skrøbelige hårspidser, når du styler håret. Takket være vores førsteklasses SplitStop-teknologi kan du kreere de naturligt udseende krøller uden at skulle holde dig tilbage længere og i stedet træde ind i rampelyset!

### Flot, stilet frisure

- Op til 210°C sikrer perfekte resultater

### Færre spaltede spidser

- SplitStop teknologien giver optimal forebyggelse af spaltede spidser
- Keratininfusion til optimal pleje
- 9 digitale temperaturindstillinger for absolut kontrol

### Brugervenlig

- Forlænget cylinder til langt eller tykt hår
- Hurtig opvarmningstid. Klar til brug på kun 45 sekunder
- Tastlås-funktionen forhindrer utilsigtede funktionsskift
- Sikkerhedsstativ til lettere brug
- Ledning med kugleled forebygger sammenfildrede ledninger
- 1,8 m ledning
- Auto-sluk til sikker brug

# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### SplitStop-teknologi



Hemmeligheden bag den ultimative forebyggelse af spaltet hår er den nye SplitStop-teknologi. Vi har taget det bedste fra varmen og kombineret det med et jern, der giver mindst mulig modstand, alt sammen i respekt for dit hår fra rod til spids. Der forekommer ingen pludselig varmeændring, hvilket betyder, at krøllejernet afgiver optimal og ligeligt fordelt varme langs hele cylinderen, mens du stiler. Cylinderen har en glat keramisk overflade, hvilket belaster hårstråene mindst muligt. Skab perfekte krøller med sunde spidser fulde af nyt liv.

### Keratininfusion



Keratin, hårets essentielle ingrediens, er med til at gøre det både stærkt, sundt og smukt. Det keramiske materiale er beriget med keratin for at passe endnu bedre på dit hår.

### Digitale temperaturindstillinger

Digitalt display med 9 temperaturindstillinger, der giver dig fuld kontrol og mulighed for at justere temperaturen efter din hårtype, så du undgår hårskader.

### Forlænget cylinder



Dette krøllejern har en forlænget cylinder på 160 mm, som gør det ideelt til krølning af langt eller tykt hår.

### Op til 210°C



Den høje temperatur giver dig mulighed for at ændre frisurens form og få præcis det krøllede look, du ønsker.

### Sikkerhedsstativ



Med sikkerhedsstativet kan du stille krøllejernet sikkert fra dig under brug.

### Hurtig opvarmningstid



Denne stiler har en hurtig opvarmningstid og er klar til brug på kun 45 sekunder.

### Tastlås-funktion



Du har altid kontrollen. Med tastelåsfunktionen undgår du utilsigtede temperaturskift.

### Ledning med kugleled



Praktisk ledning med kugleledsteknologi roterer ledningen, så du undgår sammenfiltrede ledninger.

Sublime Ends-krøllejern

Koniske cylindere, 13 mm-25 mm SplitStop-teknologi, Keratininfusion, Digitale temperaturindstillinger

BHB871/00

# Specifikationer

## Tekniske specifikationer

- Cylindrens størrelse: 13-25mm
- Cylindrens belægning: Keratin, keramisk
- Temperaturområde: 130 °C - 210 °C
- Antal temperaturindstillinger: 9
- Type af temperaturkontrol: LCD
- Opvarmningstid: 45 sek.
- Ledningslængde: 1,8 m
- Spænding: Verdensomspændende V

## Funktioner

- Auto-sluk: efter 60 min
- Knaplås
- Holder
- Ledning med kugleled

## Service

- 2 års verdensomspændende reklamationsret



Udgivelsesdato  
2016-12-07

Version: 1.2.1

EAN: 08 71010 37648 47

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* efter simulering af 2 års krølning ved 180°C af gennemsnitligt europæisk hår uden spalter