

PHILIPS

Сешоар

DryCare Essential

Компактен

1600 W

3 степени за замяване и скорост

Студена струя



BHD002/00



Компактен, мощен и 35% по-тих*

Проектиран от експертите в звука на Philips

Този сешоар Philips Essential Care ви осигурява нужните мощност и грижа и е проектиран за по-тихо* сушене с 35% подобрение на звука в сравнение с HP4961/22. Вече можете да се насладите на мощно и комфортно изживяване.

Лесна употреба

- Проектиран за по-тихо сушене
- Компактен дизайн за лесно боравене
- 1,8 м кабел за максимална гъвкавост
- Халка за лесно и удобно съхранение
- Тесен концентратор за насочена въздушна струя

Красиво оформена прическа

- 1600 W за нежно сушене
- 3 гъвкави настройки за скорост за нежно сушене
- Хладната струя фиксира прическата ви
- Температурна настройка ThermoProtect



asimpleswitch.com

Акценти

По-тихо сушене



Конструкцията на решетката на отвора за въздух позволява по-силен въздушен поток, докато формата и размерът на сешоара подобрява струята, преминаваща през сешоара. Резултатът е по-бърза, по-ефективна мощност при сушене. Philips Essential Care 1600W е с 35% подобрени звукови показатели в сравнение с HP4961/22. Вече можете да се наслаждавате на силно и комфортно изживяване.

Компактна конструкция



Компактен и ергономичен, този сешоар носи предимствата на една интелигентна и модерна конструкция. Вследствие на това той е лек и лесен за ползване, и в същото време достатъчно малък, за да може да се съхранява практически навсякъде.

Тесен концентратор



Концентраторът фокусира въздушния поток за прецизно оформяне. Чудесен за малки поправки или за фиксиране на прическата ви.

Халка за лесно съхранение



В основата на дръжката ще намерите гумирана кука. Използвайте я за лесно съхранение у дома или ако отсядате в хотел.

1,8 м кабел



1,8 м кабел.

1600 W за нежно сушене




Този сешоар с мощност 1600 W създава оптимално ниво на въздушния поток и нежна сила за изсушаване, даващи прекрасен резултат всеки ден.

Настройка на температурата ThermoProtect



Настройката ThermoProtect ви дава оптималната температура на сушене и допълнителна защита срещу прегряване. Със същата мощна въздушна струя получавате най-добрите резултати, като щадите косата си.

3 настройки на скорост



Този сешоар предлага 3 предварително избрани комбинации от скорост/топлина, за да направи постигането на идеалното оформяне бързо и лесно.

Хладната струя фиксира прическата ви



Задължителна професионална настройка. Хладната струя предоставя полък студен въздух. Използвайте след оформяне, за да фиксирате и завършите прическата си.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят разходите, консумацията на енергия и емисиите на въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни екологичносьобразни подобрения в една или няколко от "Зелените цели" на Philips – енергийна ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло, рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия живот на продукта.

Спецификации

Характеристики

Дифузер: Не
За две напрежения: Не
Сгъваема дръжка: Не
Халка за окачване
Подхранване с йони: Не
Брой приставки: 1
Калъф за пътуване: Не
Керамика:

Не
Coolshot
Накрайник/концентратор

Сервиз
2 години гаранция

Технически данни
Цвят/покрите: ABS силен блясък и матиране
Честота: 50 – 60 Hz
Мотор: Постояннотоков мотор
Напрежение: 220-240 V

Мощност: 1600 W
Дължина на кабела:
1,8 м
Захранване: 1600 W

Тегло и размери
Размери на А-кутията: 594 x 343 x 206 мм
Тегло на А-кутията: 530 г
Размери на продукта: 274 x 78 x 174 мм
Тегло на продукта (без опаковката): 425 г
Тегло на F-кутията: 120 г

