

PHILIPS

干湿两用脱毛器

Satinelle Advanced

适用于腿部、身体和面部

陶瓷夹轮，可夹持细小毛发

S 形手柄设计

+ 8 个附件



BRE640/00



即使在最细的头发上，也可以实现最快脱发 3 个身体护理程序

我们最快的脱毛器具有独特的陶瓷夹轮，该夹轮能以比之前更快的速度旋转，并稳固夹持细小和较短的头发。现在，通过对所有不同的身体部位进行处理，您可以在脱发前后使肌肤润滑。

称心的护理效果

- 采用特殊设计的陶瓷材料制成的脱毛刀头能够精准地夹持毛发
- 加宽脱毛器刀头

使用既简单又省力

- 采用 S 形手柄的脱毛器
- 无线干湿两用，可在沐浴或淋浴时使用
- Opti-light 智能灯可帮助您找到并去除最细微的毛发

个性化身体和面部护理程序

- 剃毛刀头和修剪梳令剃毛更贴合
- 包含修剪刀头和比基尼修剪梳
- 面部区域和娇嫩区域保护盖可以去除多余的毛发
- 随附按摩保护盖
- 随附皮肤牵张器


产品亮点

我们最快的脱毛器



我们特殊的脱毛器刀头采用带纹路的陶瓷表面，再细的毛发也可轻轻去除，这些毛发比耳垢短 4 倍。现在，夹轮旋转比之前更快 (2200RPM)，可最快速地去除毛发。

加宽脱毛器刀头



加宽脱毛器刀头可一次性覆盖大面积皮肤，实现快速脱毛。

人体工程学 S 形手柄



根据人体工程学设计的 S 形手柄易于操作，可大程度控制，并能以自然而精准的移动更好地接触全身。

无线干湿两用



设计采用防滑手柄，特别适合有水的应用。可在淋浴或沐浴时提供更舒适、轻柔的体验。您可以无线使用，以获得最佳便利性。

Opti-Light 智能灯




Opti-light 智能灯可帮助您找到并去除最细微的毛发

剃毛刀头和修剪梳



剃毛刀头可实现亲肤剃毛，及针对各身体部位的轻柔需求。其中随附修剪梳用于梳理比基尼区域。

修剪刀头和比基尼修剪梳



其中包括一个修剪刀头和比基尼修剪梳，以便地对私密区域进行修剪和剃毛。

面部和娇嫩区域保护盖



为了针对不同身体部位对轻柔程度的不同需求，产品配有一个面部区域保护盖（可去除不必要的面部毛发）和一个娇嫩区域保护盖（可去除腋下和比基尼区域的毛发）

按摩导盖



按摩保护盖可以缓解脱毛带来的不适感。

皮肤牵张器



皮肤延伸保护盖可在脱毛过程中紧致肌肤。

规格

功率

电池类型: 锂离子
使用时间: 长达 40 分钟
充电: 充电式设计, 1.5 小时充电时间
快速充电

技术规格

触点数: 32
刀盘数: 17
速度 1: 拉拔次数/秒: 960
速度 2: 拉拔次数/秒: 1066
电压: 15 伏/5.4 瓦
脱毛速度 1: 每分钟 64000
脱毛速度 2: 每分钟 70400

附件

比基尼区域修剪梳
比基尼修剪器刀头
清洁刷
敏感区域保护盖
面部区域保护盖
按摩导盖
剃毛刀头
皮肤牵张器盖
修剪梳

操作简易

无线设计
手柄: 人体工学
Opti-light 智能灯
干湿两用

功能

速度设置: 2 种设置

性能

脱毛夹轮: 陶瓷夹轮
脱毛器: 特制的脱毛器
脱毛器刀头: 宽大的

