

PHILIPS

干湿两用脱毛器

Satinelle Prestige

适用于腿部、身体和面部

陶瓷夹轮，可夹持细小毛发

4 个身体护理程序

+ 8 个附件



BRE650/00



即使在最细的头发上，也可以实现最快脱发 4 个身体护理程序

我们最快的脱毛器具有独特的陶瓷夹轮，该夹轮能以比之前更快的速度旋转，并稳固夹持细小和较短的头发。现在，通过对所有不同的身体部位进行处理，您可以在脱发前后使肌肤润滑。

称心的护理效果

- 采用特殊设计的陶瓷材料制成的脱毛刀头能够精准地夹持毛发
- 加宽脱毛器刀头

使用既简单又省力

- 屡获殊荣的设计*
- 无线干湿两用，可在沐浴或淋浴时使用
- Opti-light 智能灯可帮助您找到并去除最细微的毛发
- 采用 S 形手柄的脱毛器

个性化身体和面部护理程序

- 去除死皮细胞的去角质刷头
- 用于放松的身体按摩器，还您神采飞扬肌肤状态
- 剃毛刀头和修剪梳令剃毛更贴合
- 面部区域和娇嫩区域保护盖可以去除多余的毛发
- 随附按摩保护盖
- 随附皮肤牵张器


产品亮点

我们最快的脱毛器



我们特殊的脱毛器刀头采用带纹路的陶瓷表面，再细的毛发也可轻轻去除，这些毛发比耳垢短 4 倍。现在，夹轮旋转比之前更快 (2200RPM)，可最快速地去除毛发。

加宽脱毛器刀头



加宽脱毛器刀头可一次性覆盖大面积皮肤，实现快速脱毛。

屡获殊荣的设计*



屡获殊荣的设计*，可轻松去除毛发

无线干湿两用



设计采用防滑手柄，特别适合有水的应用。可在淋浴或沐浴时提供更舒适、轻柔的体验。您可以无线使用，以获得最佳便利性。

Opti-Light 智能灯



Opti-light 智能灯可帮助您找到并去除最细微的毛发

去角质刷头



我们的去角质刷能去除死皮细胞，可防止毛发内生。低刺激性 48,200 纤细刷毛可轻柔有效地清除死皮细胞，并刺激表皮再生。相比单独的人工处理，此产品将有效地去除皮肤角质。

身体按摩器



我们的身体按摩器可让您倍感放松，令肌肤神采飞扬。

剃毛刀头和修剪梳



剃毛刀头可实现亲肤剃毛，及针对各身体部位的轻柔需求。其中随附修剪梳用于梳理比基尼区域。

面部和娇嫩区域保护盖



为了针对不同身体部位对轻柔程度的不同需求，产品配有一个面部区域保护盖（可去除不必要的面部毛发）和一个娇嫩区域保护盖（可去除腋下和比基尼区域的毛发）

按摩导盖



按摩保护盖可以缓解脱毛带来的不适感。

皮肤牵张器



皮肤延伸保护盖可在脱毛过程中紧致肌肤。

人体工程学 S 形手柄



根据人体工程学设计的 S 形手柄易于操作，可大幅度控制，并能以自然而精准的移动更好地接触全身。

规格

附件

身体按摩器
去角质刷头
面部区域保护盖
敏感区域保护盖
按摩导盖
皮肤牵张器盖
旅行软袋: 基本款精美软袋
清洁刷
剃毛刀头
修剪梳

操作简易

干湿两用
Opti-light 智能灯
无线设计
手柄: 人体工学

性能

脱毛夹轮: 陶瓷夹轮
脱毛器: 特制的脱毛器
脱毛器刀头: 30 毫米, 宽大的

功能

速度设置: 2 种设置

功率

电池类型: 锂离子
使用时间: 长达 40 分钟
充电: 充电式设计, 1.5 小时充电时间
快速充电

技术规格

触点数: 32
夹轮数量: 17
电压: 15 伏/5.4 瓦
脱毛速度 1: 每分钟 64000
脱毛速度 2: 每分钟 70400

