



Philips  
juhtmeta kaasaskantav  
kõlar

Bluetooth®

Laetav aku  
2 W



BT25G

## Võimas heli, mis mahub peopessa

Nautige elu koos muusikaga, mida edastatakse juhtmevabalt ühe kompaktse, ümara ja lihtsasti kantava kõlari abil. Saate valida oma stiiliga sobiva ereda värvi ja sisseehitatud aku laseb muusikal kõlada kus ja millal iganes soovite.

### Muljetavaldav heli

- Täiustatud heli kompaktse disainiga
- Kärpimisvastane funktsioon valju, moonutusteta muusika jaoks

### Lihtne kasutada

- Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu
- Helisisend lihtsaks ühendamiseks peaaegu kõigi elektroonikaseadmetega

### Loodud mugavaks kaasaskandmiseks

- Sisseehitatud laetav aku, et saaksite muusikat kõikjal kuulata

# PHILIPS

juhtmeta kaasaskantav kõlar  
Bluetooth® Laetav aku, 2 W

# Spetsifikatsioon

## Ühilduvus

- iPad: iPad 1, iPad 2, uus iPad, iPad mini, iPad Retina ekraaniga
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3. põlvkonna või uuemaga
- Androidiga tahvelarvutite ja nutitelefonidega: Androidi versiooniga 2.1 ja Bluetooth 2.1 või kõrgemaga
- toimivad: Bluetooth 4.0 või vanema versiooniga
- muu Bluetoothiga varustatud seade

## Disain ja viimistlus

- Värvus: Hall

## Ühenduvus

- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga
- Helisisend (3,5 mm)
- USB-pesa kaudu laadimine

## Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 2 W
- Helisüsteem: Mono

## Kõlarid

- Kõlari draiver: 1 x 1,5"

## Võimsus

- Aku tööaeg: 6 h
- Aku tüüp: liitiumpolümeer (sisseehitatud)

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: USB-kaabel arvuti kaudu laadimiseks, Üleilmse garantii voldik, Kiire paigaldusjuhend

## Mõõtmed


- Toote mõõtmed (L x S x K): 6,1 x 6,1 x 7,6
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 8,1 x 9,5 x 14 cm
- Toote kaal: 0,09 kg
- Kaal (koos pakendiga): 0,2 kg



BT25G/00


# Esiletõstetud

## Juhtmevaba voogedastus



Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

## Kärpimisvastane funktsioon



Tänu kärpimisvastase tehnoloogiale saate muusikat esitada valjemini ja see tagab hea kvaliteedi isegi siis, kui aku on tühi. See võtab vastu sisendsignaali vahemiku 300-1000 mV ning kaitseb teie kõlareid moonutusest tulenevate kahjustuste eest. See sisseehitatud funktsioon jälgib muusikasignaali, kui see läbib võimendit, ning hoiab helitipud võimendi vahemikus, vältides kärpimisest tulenevat helimoonutust, ilma et see mõjutaks valjust. Kaasaskantava kõlari võime taasesitada muusikatippe väheneb koos aku võimsusega, ent kärpimisvastane tehnoloogia vähendab tühjast akust tulenevaid tippe, tagades moonutusteta muusika.

## Helisisend



Helisisend lihtsaks ühendamiseks peaaegu kõigi elektroonikaseadmetega



Väljalaske kuupäev  
2017-09-09

Versioon: 1.0.7

12 NC: 8670 001 29006  
EAN: 48 95185 61564 6

© 2017 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)